Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein

bescheinigt hiermit, dass die Firma

Bürkert Fluid Control Systems
Bürkert Werke GmbH & Co. KG
Christian-Bürkert-Straße 13-17
D-74653 Ingelfingen

einen

Materialbeständigkeitstest

mit den Reinigungs-/Desinfektionsmitteln **Topactive 200, Topactive 500, P3-Topax 66, Topactive OKTO, P3-Topax 990** und mit entionisiertem Wasser als Referenzprobe durchgeführt wurden.

Die Materialverträglichkeit der getesteten

- **Steuerkopf Typ 8683**

ist gegenüber den im Test verwendeten Ecolab-Produkten unter den umseitig aufgeführten Anwendungsbedingungen positiv zu sehen.

Monheim am Rhein, den 10.08.2026

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein

ABD 1000758148 ML Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 01.09.2026

Diese Bescheinigung beruht auf

- dokumentierten Testverfahren (Prüfmethode: F&E Nr. 40-1 Rev. 5) zur Materialbeständigkeit
- definierten Produktspezifikationen
- einem standardisierten Reinigungsplan

Testverfahren
Ecolab-Prüfmethode F&E Nr. 40-1

Prüflinge:
- Testbericht TBA-Ecolab_Typ 8682

Stand- und Einlegetest:
- Vollständiges Eintauchen in das Prüfmedium

Testdauer:
- 28 Tage

Temperatur:
- Konstante Raumtemperatur

Auswertung:
- Visuelle Beurteilung
- Vergleich mit dem Nullwert (demineralisiertes Wasser)
- Fotodokumentation

Produktspezifikationen

Topactive 200
Alkalisch-chlorfreies Schaumreinigungsmittel für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Topactive 500
Saures Schaumreinigungsmittel für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
P3-topax 66
Alkalisches Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Aktivchlor für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Topactive OKTO
Saures Schaumdesinfektionsmittel auf Basis Peroxysäuren für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
P3-topax 990
Mild-alkalisches Desinfektionsmittel auf Aminbasis für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Reinigungsplan für Lebensmittel verarbeitende Betriebe*

Vorspülen mit Wasser von 40 – 50°C
Spülen mit Niederdruck von oben nach unten in Richtung der Gullys.
Reinigen der Gullys.



Einschäumen von unten nach oben

alkalisch:	Topactive 200 oder P3-topax 66	2 - 5 % täglich
sauer:	Topactive 500	2 - 5 % bei Bedarf

Temperatur: kalt bis 50°C
Kontaktzeit: ca. 15 Min. wird empfohlen

Zwischenspülen mit Trinkwasser von 40 – 50°C
Spülen von oben nach unten mittel Niederdruck



Desinfektion

Persäuren:	Topactive OKTO	1 - 3 %, 10-30 Min
Oder neutral:	P3-topax 990	1 - 3 %, 15-60 Min
Temperatur:	kalt bis 50°C	

Nachspülen mit Trinkwasser von 40 – 50°C
Spülen von oben nach unten mittel Niederdruck in Richtung der Gullys.

*Im Anschluss an die Reinigung/ Desinfektion erfolgt ein Nachspülschritt mit Wasser

ABD 1000758148 ML Version: - Status: RL (released | freigegeben) printed: 01.09.2026