气动角行程执行机构

- 适用于加装阀门的模块化程序，例如球阀和蝶阀
- 符合 NAMUR 和 ISO 5211 标准的接口
- 可搭配 1061 型位置反馈（也可选防爆型）
- 可以加装 8791/8792/8793 型 SIDE Control 定位器
- ATEX 2014/34/EU

数据表中所述的产品型号可能与产品介绍及说明中的产品型号有所不同。

可与以下产品组合使用

2654 型
二位二通球阀由三部分构成

2651 型
二位二或二位三通球阀由两部分构成

2671 型
蝶阀

2657 型
球阀，手动操作，塑料阀体

2674 型
塑料蝶阀

1061 型
适用于气动角行程执行机构的位置显示

8792 型
SideControl 数字式电气动位置调节器

6519 型
气动伺服控制式二位三通、二位五通或三位五通电磁阀

型号说明

2055 型气动角行程执行机构由一个单作用或双作用气动线性活塞执行机构和一个符合 ISO 5211 标准的通用机械接口组成。通过控制空气的压力和释放弹簧的弹力，将传动轴旋转 90°。另外，该旋转运动可用于操作相应的比例阀，例如球阀、蝶阀等。此外，旋转执行器还可与 8791/8792/8793 系列的位置发送器结合使用。该执行机构可配备 1061 系列终端位置反馈盒，用于纯粹的位置获知。

DTS 1000634861 ZH Version: H Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 21.05.2026

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG，保留更改的权利
访问产品网页

内容

1. **常规技术参数** **3**

2. **认证和符合性** **3**

2.1. 一般说明 3
2.2. 符合性 3
2.3. 标准 3
2.4. 防爆 3

3. **控制功能** **4**

4. **材料** **4**

4.1. Bürkert resistApp 4
4.2. 材料说明 5

5. **尺寸** **6**

6. **性能描述** **9**

6.1. 空气消耗量 9
6.2. 旋转时间计算 10

7. **产品运行** **10**

7.1. 功能概述 10

8. **订货信息** **11**

8.1. Bürkert 网上商店 11
8.2. Bürkert 产品选型 11
8.3. 订货表 12
双作用执行机构 12
单作用执行机构 12
8.4. 配件订货表 12
1061 型位置显示 13
8792 型定位器 13
8792/8793 型定位器安装套件 13
6519 型电磁阀 13

DTS 1000634861 ZH Version: H Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 21.05.2026

DTS 1000634861 ZH Version: H Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 21.05.2026

1. 常规技术参数

产品特征	
尺寸	更多信息，请参见章节 “5. 尺寸”在第 7 页。
材料	
执行机构	挤压成型铝合金
密封件	NBR（FKM 和 Silicone 可应要求提供）
活塞	合金钢 更多信息，请参见章节 “4. 材料”在第 4 页。
性能数据	
旋转角度	90°，可调为 -5°~5° 和 85°~95°
调节角度	每个终点位置 10°
气源压力	双作用执行机构：2.5~8 bar 对于单作用执行机构，弹簧的数量一定与气源压力成比例。
介质参数	
控制介质	经过过滤的无油或润滑的压缩干燥空气
过程接口/管道接口和通信	
气源接口	法兰接口符合 NAMUR VDE/VDI 3845
反馈	根据 NAMUR VDE/VDI 3845 标准
阀门侧接口	根据 ISO 5211 标准
认证和符合性	
防爆	更多信息，请参见章节 “2.4. 防爆”在第 3 页。
环境与安装	
环境温度	NBR：-40 °C~+80 °C（标准） FKM：-15 °C~+150 °C（可应要求提供） Silicone：-60 °C~+80 °C（可应要求提供）

2. 认证和符合性

2.1. 一般说明

- 查询时，必须指出以下所述认证或符合性。只有这样，我们才能确保产品满足所有规定的性能。
- 并非所有可订购的设备版本都会提供以下所述认证或符合性。

2.2. 符合性

根据欧盟符合性声明，产品符合欧盟指令。

2.3. 标准

用于证明其符合欧盟指令的适用标准可以在欧盟型式检验证书和/或欧盟符合性声明中找到。

2.4. 防爆

认证	说明
	可选：防爆 **ATEX:** II 2G Ex h IIC T6 Gb II 2 D Ex h IIIC T85°C Db IEC 61508:SIL 3 Capable

3. 控制功能

符号	说明
	**控制功能 A (SF A)** 气动二位二通开/关阀 阀座上流向 在静止位置通过弹簧力关闭
	**控制功能 B (SF B)** 单作用执行机构适用于气动二位二通开/关阀 在静止位置通过弹簧力打开
	**控制功能 I (SF I)** 两侧气动二位二通开/关阀 双向 开关位置取决于外部控制

4. 材料

4.1. Bürkert resistApp



Bürkert resistApp——耐化学性表

您想在个人应用情况下保证材料的可靠性和耐久性吗？在我们的网页上或在 resistApp 中验证您的介质和材料组合。

立即检验耐化学性

DTS 1000634861 ZH Version: H Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 21.05.2026

4.2. 材料说明



编号	说明	数目	标准材料	保护措施	可选材料	维修包组件
1	位置指示器螺栓	1	PA 塑料	—	—	—
2	位置指示器	1	PA 塑料	—	—	—
3	卡簧	1	SS304	—	—	x
4	垫圈	1	SS304	—	—	—
5	垫圈（外）	1	工程塑料 POM	—	—	x
6	缸体	1	铝合金	硬质阳极氧化	—	—
7	垫圈（内）	1	工程塑料 POM	—	—	x
8	凸轮	1	#45 钢	—	—	—
9	轴承（轴顶部）	1	工程塑料 POM	—	—	x
10	O 型圈（轴顶部）	1	丁腈橡胶 NBR	—	FKM 氟橡胶/Silicone 硅胶	x
11	齿轴	1	#20 钢	镀镍	不锈钢	—
12	轴承（轴底部）	1	工程塑料 POM	—	—	x
13	O 型圈（轴底部）	1	丁腈橡胶 NBR	—	FKM 氟橡胶/Silicone 硅胶	x
14	O 型圈（调节螺栓）	2	丁腈橡胶 NBR	—	FKM 氟橡胶/Silicone 硅胶	x
15	垫圈（调节螺栓）	2	SS304	—	—	—
16	螺母（调节螺栓）	2	SS304	—	—	—
17	调节螺栓	2	SS304	—	—	—
18	导向件（活塞）	2	工程塑料 POM	—	—	x
19	塞子	2	硅胶 Silicone	—	FKM 氟橡胶	x
20	活塞	2	ADC12	硬质阳极氧化	不锈钢	—
21	O 型圈（活塞）	2	丁腈橡胶 NBR	—	FKM 氟橡胶/Silicone 硅胶	x
22	轴承（活塞）	2	工程塑料 POM	—	—	x
23	弹簧	0~12	弹簧钢	浸涂	—	—
24	O 型圈（端盖）	2	丁腈橡胶 NBR	—	FKM 氟橡胶/Silicone 硅胶	x

DTS 1000634861 ZH Version: H Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 21.05.2026

25	端盖	2	ADC12	聚酯粉末涂层	—	—
26	平头螺栓	8	SS304	—	—	—

X: 含
—: 不含

DTS 1000634861 ZH Version: H Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 21.05.2026

5. 尺寸

注意:
尺寸 mm



尺寸 7（双作用）



尺寸 7（单作用）



尺寸 12（标准版本）



尺寸 12（紧凑型版本，可应要求提供）

DTS 1000634861 ZH Version: H Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 21.05.2026



尺寸	缸体	A	B	D1	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	h	Z	Ø	ISO 5211 1.)	气源接口
20	Ø 52	30	41,5	20	92	65	30	80	36	50	M5 × 8	M6 × 10	11	Ø 15.5	14	149	Ø 40	F03/05	NAMUR G ¼
35	Ø 63	36	47	20	108	72	30	80	50	70	M6 × 10	M8 × 13	14	Ø 19.7	18	168	Ø 40	F05/07	NAMUR G ¼
50	Ø 75	42	53	20	119,5	81	30	80	50	70	M6 × 10	M8 × 13	14	Ø 19.7	18	184	Ø 40	F05/07	NAMUR G ¼
75	Ø 83	46	57	20	129	92	30	80	50	70	M6 × 10	M8 × 13	17	Ø 24	21	204	Ø 40	F05/07	NAMUR G ¼
110	Ø 92	50	58,5	20	136,5	98	30	80	50	70	M6 × 10	M8 × 13	17	Ø 24	21	262	Ø 40	F05/07	NAMUR G ¼
160	Ø 105	57,5	64	20	153	109,5	30	80	70	102	M8 × 13	M10 × 16	22	Ø 31	26	268	Ø 40	F07/10	NAMUR G ¼
255	Ø 125	67,5	74,5	20	175	127,5	30	80	70	102	M8 × 13	M10 × 16	22	Ø 29,5	26	301	Ø 55	F07/10	NAMUR G ¼
435	Ø 140	75	77	20	192	137,5	30	80	102	125	M10 × 16	M12 × 20	27	Ø 36,7	31	394	Ø 55	F10/12	NAMUR G ¼
665	Ø 160	87	87	20	217	158	30	80	102	125	M10 × 16	M12 × 20	27	Ø 36,7	31	458	Ø 55	F10/12	NAMUR G ¼
1000	Ø 190	103	103	30	260	189	30	130	–	140	–	M16 × 25	36	Ø 49,5	40	528	Ø 80	F14	NAMUR G ¼
1200	Ø 210	113	113	30	285	210	30	130	–	140	–	M16 × 25	36	Ø 49.5	40	532	Ø 80	F14	NAMUR G ¼
1800	Ø 240	130	130	30	319	245	30	130	–	165	–	M20 25	46	Ø 63,6	50	602	Ø 80	F16	NAMUR G ¼
2700	Ø 270	147	147	30	358	273	30	130	–	165	–	M2 × 25	46	Ø 63,6	50	722	Ø 80	F16	NAMUR G ½
3800	Ø 300	203	203	30	378	290	30	130	165	215	M20 × 25	M20 × 25	46	Ø 63,6	60	758	Ø 80	F16/20	NAMUR G ½
5700	Ø 350	230	230	30	438	336	30	130	165	254	M20 × 25	8-M16 × 24	55	Ø 63,6	60	888	Ø 80	F16/25	NAMUR G ½
8000	Ø 400	258	258	30	510	360	30	130	165	254	M20 × 25	8-M16 × 25	55	Ø 77,7	60	930	Ø 80	F16/25	NAMUR G ½

1.) 其他接口可应要求提供

DTS 1000634861 ZH Version: H Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 21.05.2026

6. 性能描述

6.1. 空气消耗量

每个开关周期旋转角度为 90° 的执行机构空气消耗量 [L/stroke]											
执行机构		气源压力 [bar]									
		2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	7	8
7	DA	0.31	0.36	0.4	0.45	0.49	0.53	0.58	0.62	0.71	0.8
	SA	0.14	0.16	0.18	0.2	0.22	0.24	0.26	0.28	0.32	0.36
12	DA	0.52	0.59	0.67	0.74	0.82	0.89	0.96	1.04	1.19	1.33
	SA	0.24	0.28	0.31	0.35	0.38	0.42	0.45	0.48	0.55	0.62
20	DA	1.08	1.23	1.38	1.53	1.69	1.84	1.99	2.15	2.45	2.76
	SA	0.49	0.55	0.62	0.69	0.76	0.83	0.9	0.97	1.11	1.25
35	DA	1.77	2.02	2.27	2.52	2.78	3.03	3.28	3.53	4.03	4.54
	SA	0.8	0.91	1.02	1.14	1.25	1.37	1.48	1.59	1.82	2.05
50	DA	2.67	3.05	3.43	3.81	4.19	4.57	4.95	5.33	6.09	6.85
	SA	1.11	1.27	1.43	1.43	1.74	1.9	2.06	2.22	2.53	2.85
75	DA	3.95	4.52	5.08	5.64	6.20	6.77	7.33	7.89	9.02	10.14
	SA	1.80	2.06	2.32	2.57	2.83	3.09	3.34	3.6	4.11	4.63
110	DA	6.1	6.97	7.84	8.71	9.58	10.45	11.32	12.18	13.92	15.66
	SA	2.6	2.97	3.34	3.71	4.08	4.45	4.82	5.19	5.93	6.67
160	DA	8.32	9.51	10.69	11.88	13.06	14.25	15.43	16.62	18.98	21.35
	SA	3.75	4.28	4.81	5.34	5.88	6.41	6.94	7.48	8.54	9.61
255	DA	13.14	15.01	16.88	18.76	20.63	22.5	24.37	26.24	29.98	33.72
	SA	5.90	6.73	7.57	8.41	9.25	10.09	10.93	11.77	13.45	15.13
435	DA	22.33	25.51	28.69	31.87	35.05	38.23	41.41	44.58	50.94	57.3
	SA	9.57	10.93	12.3	13.66	15.02	16.38	17.75	19.11	21.83	24.56
665	DA	33.19	37.91	42.64	47.36	52.08	56.81	61.53	66.25	75.7	85.15
	SA	14.77	16.88	18.98	21.08	23.18	25.29	27.39	29.49	33.7	37.9
1000	DA	54.38	62.12	69.86	77.6	85.33	93.07	100.81	108.55	124.03	139.51
	SA	23.24	26.54	29.85	33.16	36.46	39.77	43.08	46.38	53	59.61
1200	DA	67.31	76.89	86.47	96.05	105.63	115.21	124.79	134.38	153.54	172.7
	SA	28.64	32.72	36.8	40.88	44.95	49.03	53.11	57.18	65.34	73.49
1800	DA	99.18	113.3	127.42	141.53	155.65	169.76	183.88	198	226.23	254.46
	SA	42.86	48.96	55.06	61.17	67.27	73.37	79.47	85.57	97.77	109.97
2700	DA	155.74	177.91	200.08	222.24	244.41	266.58	288.75	310.91	355.25	399.58
	SA	66.48	75.94	85.40	94.87	104.33	113.79	123.25	132.71	151.64	170.56
3800	DA	200.45	228.97	257.50	286.03	314.56	343.09	371.62	400.15	457.21	514.27
	SA	90.1	102.92	115.74	128.57	141.39	154.21	167.04	179.86	205.51	231.15
5700	DA	335.07	382.76	430.45	478.14	525.83	573.52	621.21	668.90	764.28	859.66
	SA	153.52	175.38	197.23	219.08	240.93	262.78	284.63	306.48	350.18	393.89
8000	DA	431.24	492.61	553.99	615.37	676.74	738.12	799.5	860.88	983.63	1106.38
	SA	194.97	222.72	250.46	278.21	305.96	333.71	361.46	389.21	444.71	500.21

计算：Q = n*V*(pe+pamb)/pamb，Q：空气消耗量，n：循环次数，pe：气源压力，pamb：大气压力，V：气缸容积
开关周期定义：DA → 1 x 开 (0°~90°) 和 1 x 关 (90°~0°)
SA → 1 x 开 (0°~90°) 和 1 x 关 (90°~0°) 通过弹簧实现

DTS 1000634861 ZH Version: H Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 21.05.2026

6.2. 旋转时间计算

注意:
T = 工作时间 [s]，K_V = 流量 [l/s]，V = 气缸容积 [l]，exh = 排气，sup = 供气

双作用执行机构	单作用执行机构	进气口
$T = \frac{V}{Kv} \times 0.6$	$T\,exh = \frac{V}{Kv} \times 0.76$	$T\,sup = T\,exh \times 0.6$

气路管 K_V 值							
管道尺寸	Ø 6	Ø 8	Ø 10	⅜ 英寸	½ 英寸	¾ 英寸	1 英寸
K_V [l/s]	0.4	1	1.3	2	3.5	7.5	13

气缸容积 [l]																
开	0.04	0.08	0.12	0.21	0.3	0.43	0.64	0.95	1.6	2.5	3.7	5.9	7.5	11	17	23.8	35.1
关	0.05	0.11	0.16	0.23	0.34	0.47	0.73	0.88	1.4	2.2	3.2	5.4	7.5	9	14	29.7	46.3

7. 产品运行

7.1. 功能概述

注意:
- 图为俯视图。
- 有关控制功能的更多信息，请参见章节 “3. 控制功能”在第 4 页。

控制功能 A	说明
	接口 2 进气推动活塞向两侧动作，并压缩弹簧。齿轮逆时针旋转。气体从接口 4 排出。
	接口 2 失去气源（气路通气或失电状态）使得弹簧推动活塞向中间移动。齿轮顺时针旋转。气体从接口 2 排出。

控制功能 B
对于控制功能 B，旋转方向与控制功能 A 相反。

DTS 1000634861 ZH Version: H Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 21.05.2026

控制功能 I	说明
	接口 2 进气推动活塞向两侧动作。齿轮逆时针旋转。气体从接口 4 排出。
	接口 4 进气推动活塞向中间动作。齿轮顺时针旋转。气体从接口 2 排出。

8. 订货信息

8.1. Bürkert 网上商店

Bürkert 网上商店——轻松订购、快速送达

您想快速查找并直接订购您所需的 Bürkert 产品或备件吗？我们的网上商店全天 24 小时开放。立即注册享受便利。

立即在线订购

8.2. Bürkert 产品选型

Bürkert 产品选型——快速找到合适的产品

您想要基于您的技术需求选择合适的产品吗？利用 Bürkert 产品选型，查找匹配您应用的合适产品。

立即筛选产品

DTS 1000634861 ZH Version: H Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 21.05.2026

8.3. 订货表

双作用执行机构

注意:

- 控制功能 I（参见: “3. 控制功能”在第 4 页）
- 可应要求提供其他版本

执行机构尺寸	扭矩（取决于气源压力）										耗气量		重量	订货号
	2 bar	2.5 bar	3 bar	4 bar	4.5 bar	5 bar	5.5 bar	6 bar	7 bar	8 bar	开	关		
	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[l]	[l]	[kg]	
7	3	4	5	6	7	8	8	9	11	12	0.04	0.05	0.7	20082925
12	5	6	7	10	11	12	13	14	17	19	0.08	0.11	1	20082926
20	8	10	12	16	18	20	22	24	28	32	0.12	0.16	1.4	20082927
35	15	18	22	29	33	36	40	44	51	58	0.21	0.23	2	20082928
50	20	25	30	40	45	50	55	60	70	80	0.3	0.34	2.7	20082929
75	31	39	47	63	70	78	86	94	110	125	0.43	0.47	3.1	20082930
110	45	56	68	90	102	113	124	135	158	181	0.64	0.73	4.6	20082931
160	66	83	99	132	149	165	182	198	231	264	0.95	0.88	6.3	20082932
255	100	125	150	200	226	251	276	301	351	401	1.6	1.4	8.9	20082933
435	171	214	256	342	385	427	470	513	598	684	2.5	2.2	13	20082934
665	266	332	39	532	598	665	731	798	931	1064	3.7	3.2	20	20082935
1000	426	532	638	851	958	1064	1170	1277	1490	1702	5.9	5.4	31	20082936
1200	532	665	798	1064	1197	1330	1463	1596	1862	2128	7.5	7.5	47	20082937
1800	769	962	1154	1539	1731	1924	2116	2308	2693	3078	11	9	67	20082938
2700	1170	1462	1754	2339	2632	2924	3216	3509	4094	4679	17	14	97	20082939
3800	1526	1908	2289	3052	3434	3815	4197	4578	5341	6104	23.8	29.7	110	20082940
5700	2285	2856	3427	4570	5141	5712	6283	6854	7997	9139	35.1	46.3	186	20082941
8000	3256	4070	4884	6512	7326	8140	8954	9768	11396	13024	52.6	56	289	20082942

单作用执行机构

注意:

- 控制功能 A（参见: “3. 控制功能”在第 4 页）
- 每侧 6 个弹簧组件

执行机构尺寸	扭矩（取决于气源压力）								弹簧力		耗气量		每个活塞的弹簧	重量	订货号（控制功能 A）	订货号（控制功能 B）
	5.5 bar		6 bar		7 bar		8 bar				开	关				
	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°	0°	90°						
	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[l]	[l]		[kg]		
7	5.5	4.2	6.3	5.0	—	—	—	—	4.7	3.4	0.04	0.05	1	0.8	20082943	20082962
12	8.4	5.9	9.7	7.2	—	—	—	—	7.2	4.7	0.08	0.11	1	1.1	20082944	20082963
20	11.5	6.6	13.5	8.6	17.6	17.6	21.6	16.7	14.8	10.1	0.12	0.16	6	1.5	20082946	20082964
35	20.4	11.3	23.9	14.8	31	31	38.1	29	26.4	17.8	0.21	0.23	6	2.1	20082947	20082965
50	28.7	18.8	33.8	23.8	43.8	43.8	53.9	44	34.7	25.3	0.3	0.34	6	2.9	20082948	20082966
75	44.8	26.6	52.5	34.3	67.9	67.9	83.3	65.2	55.2	38	0.43	0.47	6	3.6	20082949	20082967
110	66	38	77	50	100	100	123	95	82.5	56	0.64	0.73	6	5.2	20082950	20082968
160	98	54	115	70	147	147	180	136	120.6	78.7	0.95	0.88	6	6.9	20082951	20082970
255	148	82	174	108	225	225	276	211	190	127	1.6	1.4	6	10.1	20082952	20082971
435	266	157	309	200	397	397	485	376	310	206	2.5	2.2	6	15	20082953	20082972
665	382	209	449	276	583	409	716	543	500	335	3.7	3.2	6	24	20082954	20082973
1000	679	403	787	511	1002	726	1218	942	742	480	5.9	5.4	6	35	20082955	20082974
1200	719	442	851	574	1114	837	1377	110	954	691	7.5	7.5	6	55	20082956	20082975
1800	1089	727	1283	920.0	1669	1306	2056	1693	1330	958	11	9	6	80	20082957	20082976
2700	1816	1243	2110	1537	2697	2124	3284	2711	1887	1343	17	14	6	118	20082958	20082977
3800	2204	1348	2586	1729	3349	2492	4112	3255	2707	1893	23.8	29.7	6	130	20082959	20082978
5700	3155	1744	3726	2315	4868	3457	6011	4600	4313	2972	35.1	46.3	6	234	20082960	20082979
8000	4870	2552	5684	3366	7313	4994	8940	6621	6081	3878	52.6	56	7	360	20082961	20082980

DTS 1000634861 ZH Version: H Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 21.05.2026

8.4. 配件订货表

1061 型位置显示

注意:

- 包含尺寸可调的安装支架
- 其他版本参见 **1061 型** ▶数据表。

说明	订货号
位置显示（机电式）（1061 型）	773151
位置显示（机电式）带集成式二位三通电磁阀（1061 型）	773139
位置显示（机电式）带集成式二位五通电磁阀（1061 型）	773140
位置显示（电感式）（1061 型）	773152
位置显示（电感式）带集成式二位三通电磁阀（1061 型）	773141
位置显示（电感式）带集成式二位五通电磁阀（1061 型）	773142
位置显示（电感式）（1061 型），ATEX 版本	773153
位置显示（电感式）带集成式二位三通电磁阀（1061 型），ATEX 版本	773143
位置显示（电感式）带集成式二位五通电磁阀（1061 型），ATEX 版本	773144

8792 型定位器

注意:
其他版本请参见 **8792 型** ▶数据表。

说明	订货号
SideControl NAMUR 定位器无模拟反馈（8792 型）	317985
SideControl NAMUR 定位器带模拟反馈（8792 型）	317986

8792/8793 型定位器安装套件

注意:
其他版本参见 **8792 型** ▶ 或 **8793 型** ▶数据表。

说明	订货号
角行程执行机构安装套件符合 VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2)，不锈钢材质	787338
通用安装桥符合 VDI/VDE 3845 (IEC60534-6-2)，不锈钢材质	770294

6519 型电磁阀

注意:
其他版本参见 **6519 型** ▶数据表。

说明	订货号
二位三通和二位五通气动阀，32 mm，24 V AC，NAMUR（6519 型）	131421
二位三通和二位五通气动阀，32 mm，110 V AC，NAMUR（6519 型）	131423
二位三通和二位五通气动阀，32 mm，230 V AC，NAMUR（6519 型）	131424

DTS 1000634861 ZH Version: H Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 21.05.2026

2518 型设备插口，A 型插头，符合 DIN EN 175301-803 标准

注意：
其他版本参见 **2518 型** ▶数据表。

设备插口	尺寸	版本	电压	订货号
		无接线 (AC/DC)	0~250 V AC/DC	314802

转接套

描述	高度 [mm]	订货号: 不锈钢304	订货号: 碳钢镀镍
星型转方型 11/9	13	93239602	93239615
星型转方型 14/9	16	93239603	93139616
星型转方型 14/11	16	93239604	93139610
星型转方型 17/11	19	93239605	93139611
星型转方型 17/14	19	93239606	93139612
星型转方型 22/14	24	93239607	93139613
星型转方型 22/17	24	93239608	93139615
星型转方型 22/19	24	93239609	93139617
星型转方型 27/17	29	93239610	93139614
星型转方型 27/19	29	93239611	93139618
星型转方型27/22	29	93239612	93139619
星型转方型 36/27	38	93239613	93139620
星型转方型 46/36	48	93239614	93139621
方型转方型 11/9	13	93100071	93239616
方型转方型 14/11	16	93100072	93239617
方型转方型 17/11	19	93239625	93239618
方型转方型 17/14	19	93100073	93239619
方型转方型 22/17	24	93100074	93239620
方型转方型 22/19	24	93139622	93239621
方型转方型 27/17	29	93239626	93239622
方型转方型 27/19	29	93239627	93239623
方型转方型 27/22	29	93100075	93239624

DTS 1000634861 ZH Version: H Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 21.05.2026

2055 型维修包：易损件

详见 “4.2. 材料说明”在第 5 页

执行器尺寸	订货号
7	775839
12	775840
20	775841
35	775842
50	775843
75	775844
110	775845
160	775846
255	775847
435	775848
665	775849
1000	775850
1200	775851
1800	775852
2700	775853
3800	775854
5700	775855
8000	775856

DTS 1000634861 ZH Version: H Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 21.05.2026