

Type 1078-1

Timer, specification NA15

Zeitsteuerung, Besonderheit NA15

Temporisateur, spécialité NA15



Addendum 00563467_1209/1

Zusatzblatt 00563467_1209/1

Additif 00563467_1209/1

Switches 1, 2, 3 (t _{on}) and 6, 7, 8 (t _{off}) Schalter 1, 2, 3 (t _{on}) und 6, 7, 8 (t _{off}) Interrupteurs 1, 2, 3 (t _{on}) et 6, 7, 8 (t _{off})	Time range Zeitbereich Plage de temps
ON 1 2 3 6 7 8	3-60 minutes 3-60 Minuten 3-60 minutes
ON 1 2 3 6 7 8	0,3-6 hours 0,3-6 Stunden 0,3-6 heures
ON 1 2 3 6 7 8	1,2-24 hours 1,2-24 Stunden 1,2-24 heures
ON 1 2 3 6 7 8	5-100 hours 5-100 Stunden 5-100 heures

On a timer type 1078-1 with specification NA15, the following time ranges are assigned to switches 1,2,3 and 6,7,8:

Bei einer Ausführung der Zeitsteuerung mit Besonderheit NA15 sind folgende Zeitbereiche den Schaltern 1,2,3 und 6,7,8 zugeordnet:

Sur une version NA15 du temporisateur 1078-1, les plages de temps suivantes sont affectées aux interrupteurs 1,2,3 et 6,7,8 :

Switches 1, 2, 3 (t _{on}) and 6, 7, 8 (t _{off}) Schalter 1, 2, 3 (t _{on}) und 6, 7, 8 (t _{off}) Interrupteurs 1, 2, 3 (t _{on}) et 6, 7, 8 (t _{off})	Time range Zeitbereich Plage de temps
ON 1 2 3 6 7 8	0,05-1 seconds 0,05-1 Sekunden 0,05-1 seconde
ON 1 2 3 6 7 8	0,5-10 seconds 0,5-10 Sekunden 0,5-10 secondes
ON 1 2 3 6 7 8	5-100 seconds 5-100 Sekunden 5-100 secondes
ON 1 2 3 6 7 8	0,5-10 minutes 0,5-10 Minuten 0,5-10 minutes