MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

Typ 2105

ELEMENT

Tankboden-Membranventil mit pneumatischem Antrieb aus Edelstahl für dezentrale Automatisierung

Bedienungsanleitung

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

Technische Änderungen vorbehalten.
© Bürkert Werke GmbH & Co. KG 2008-2026
Technical documentation 2607/00_DEde__1449856779_9007200704621579 / Original DE

Inhaltsverzeichnis

1 Zu dieser Anleitung 5
1.1 Symbole 5
1.2 Begriffe und Abkürzungen 6
1.3 Hersteller 6
2 Sicherheit 7
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung 7
2.2 Sicherheitshinweise 7
3 Produktbeschreibung 11
3.1 Produktaufbau 11
3.2 Produktidentifizierung 13
3.2.1 Typschild 13
3.2.2 Beschriftung auf dem Ventilgehäuse aus Blockmaterial 13
3.2.3 Ermittlung der Antriebsgröße 14
3.3 Funktionsweise 14
3.4 Elektrische Ansteuerung 15
4 Technische Daten 16
4.1 Normen und Richtlinien 16
4.2 Betriebsbedingungen 16
4.2.1 Zulässige Temperaturen 16
4.2.2 Druckbereiche 2/2-Wege-Ventil 18
4.2.3 Druckbereiche 2/3-Wege-Ventil 30
4.3 Allgemeine technische Daten 31
5 Montage 32
5.1 Hinweise zum Einbau 32
5.2 Einbaulage 32
5.3 Bodenablassgehäuse in den Behälterboden einschweißen 33
5.4 Antrieb vom Ventilgehäuse demontieren 34
5.5 Antrieb auf Ventilgehäuse montieren 35
5.5.1 Steuerfunktion A: Antrieb auf Ventilgehäuse montieren 35
5.5.2 Steuerfunktionen B und I: Antrieb auf Ventilgehäuse montieren 37
5.6 Antrieb ausrichten 39
5.7 Druckstück 40
6 Zusatzinformation bei Geräten mit 3-A-Zulassung (Code PE05) 41
6.1 Sicherheitshinweise für Montage und Wartung 41
6.1.1 Druckstück entnehmen bei Membrangröße 15...25 42
6.1.2 Druckstück entnehmen bei Membrangrößen 32...80 42
7 Pneumatischer Anschluss 43
7.1 Gerät pneumatisch anschließen 43
8 Inbetriebnahme 45
8.1 Gerät in Betrieb nehmen 45
8.2 Mittelstellung bei 3-Stellungs-Antrieb einstellen 45
9 Wartung 47
9.1 Antrieb 47

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

9.2 Verschleißteile 47
9.3 Kontrollintervalle 47
9.4 Lebensdauer der Membran 48
9.5 Reinigung 48

10 Instandsetzung 49
10.1 Membran wechseln 49
10.1.1 Steuerfunktion A: Membran wechseln 50
10.1.2 Steuerfunktionen B und I: Membran wechseln 52
10.1.3 Wechsel zwischen PTFE-Membran und EPDM-Membran 54

11 Störungen 56
11.1 Antrieb schaltet nicht 56
11.2 Ventil ist nicht dicht 56
11.3 Durchflussmenge verringert 56

12 Demontage 57

13 Ersatzteile 58
13.1 Membran 58
13.2 Weiterführende Informationen 60

14 Logistik 61
14.1 Transport und Lagerung 61
14.2 Rücksendung 61
14.3 Entsorgung 61

15 Anhang 62
15.1 Lagerung von Elastomerteilen 62

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

1 Zu dieser Anleitung

Die Anleitung ist ein wichtiger Teil des Produkts und leitet den Benutzer zur sicheren Installation und Bedienung an. Die Hinweise und Anweisungen dieser Anleitung sind verbindlich für die Verwendung des Produkts.

- Sicherheitskapitel vor der ersten Verwendung des Produkts vollständig lesen und beachten.
- Vor Arbeiten am Produkt zusätzlich die jeweiligen Abschnitte der Anleitung lesen und beachten.
- Anleitung zum Nachschlagen aufbewahren und an nachfolgende Benutzer weitergeben.
- Bei Fragen die Bürkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

Weitere produktbezogene Informationen unter Produkte.

- Artikelnummer vom Typschild in die Suchleiste eingeben.

Die Abbildungen in dieser Anleitung können je nach Produktvariante abweichen.

1.1 Symbole

GEFAHR!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen führt.

WARNUNG!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT!

Warnt vor einer Gefahr, die zu leichten oder geringfügigen Verletzungen führen kann.

ACHTUNG!

Warnt vor Sachschäden am Produkt oder der Anlage.

Markiert wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

Verweist auf Informationen in dieser Anleitung oder in anderen Dokumentationen.

- Markiert einen auszuführenden Arbeitsschritt.

✓ Markiert ein Resultat.

Menü Markiert einen Software-Text.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

1.2 Begriffe und Abkürzungen

Die Begriffe und Abkürzungen stehen in dieser Anleitung stellvertretend für folgende Definitionen.

Gerät	Membranventil Typ 2105
DS	Membrangröße (diaphragm size)
Betriebsdruck	Druck, mit dem das Betriebsmedium im Anlagenbetrieb in der Rohrleitung anliegt und durch das Ventil fließt.
Steuerdruck	Druck, der zur Ansteuerung oder Vorsteuerung eines Ventils genutzt wird, um dessen Schaltstellung zu ändern.
bar, bar (g)	Einheit für Relativdruck
Ex-Bereich	Explosionsgefährdeter Bereich
Ex-Zulassung	Zulassung für den explosionsgefährdeten Bereich

1.3 Hersteller

Bürkert Fluid Control Systems

Christian-Bürkert-Str. 13–17

74653 Ingelfingen

GERMANY

Die Kontaktadressen sind verfügbar unter Kontakt.

Weitere Informationen oder zusätzliche Produkte benötigt?

- Das gesamte Produktportfolio in unserem eShop entdecken.

Service & Support

Direkter Kontakt zum Bürkert-Service.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist zur Steuerung des Durchflusses von Medien konzipiert. Die zulässigen Medien sind in Kapitel Technische Daten [▶ 16] aufgeführt.

Voraussetzungen für den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgemäßer Transport, Lagerung, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.

Die Anleitung ist Teil des Geräts. Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz im Rahmen dieser Anleitung bestimmt. Anwendungen des Geräts, die nicht in dieser Anleitung, den Vertragsdokumenten oder dem Typschild beschrieben sind, können zu schweren Verletzungen oder zum Tod von Personen, zu Geräteschäden oder Sachschäden und Gefahren für die Umgebung oder Umwelt führen.

- Gerät nur für Medien einsetzen, die Gehäuse und Dichtwerkstoffe nicht angreifen. Informationen zur chemischen Beständigkeit der medienberührten Werkstoffe in der Bürkert resistApp.
- Gerät vor elektromagnetischen Störungen, UV-Strahlung sowie bei Außenanwendung vor Witterungseinflüssen schützen.
- Nur geschultes Fachpersonal darf das Gerät installieren, bedienen und in Stand halten. Siehe Qualifikation der Personen in Sicherheitshinweise [▶ 7]
- Gerät nur in Verbindung mit von Bürkert empfohlenen oder zugelassenen Fremdgeräten und Fremdkomponenten einsetzen.
- Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
- Die in den Betriebsbedingungen genannten Temperaturbereiche einhalten.

2.2 Sicherheitshinweise

Qualifikation der Personen, die mit dem Gerät arbeiten

Wenn das Gerät unsachgemäß eingesetzt wird, können Personen schwer verletzt oder getötet werden. Um Unfälle zu vermeiden, muss jede Person, die mit dem Gerät arbeitet, folgende Mindestanforderungen erfüllen:

- Anleitung verstehen und Informationen der Anleitung entsprechend umsetzen.
- Gefahren bei Arbeiten am Gerät erkennen und vermeiden.
- Arbeiten am Gerät im Rahmen dieser Anleitung sicherheitsgerecht ausführen.

Verantwortung des Betreibers

Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass ortsbezogene Sicherheitsbestimmungen, auch in Bezug auf das Personal, eingehalten werden.

- Allgemeine Regeln der Technik einhalten.
- Gerät gemäß der im Land gültigen Vorschriften installieren.
- Gefahren, die sich durch den Einsatzort des Geräts ergeben, müssen durch entsprechende Betriebsanweisungen des Betreibers vermeidbar gemacht werden.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

Technische Grenzwerte und Medien

Nichteinhalten technischer Grenzwerte oder ungeeignete Medien können das Gerät beschädigen und zu Leckagen führen. Dadurch können Unfälle verursacht und Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- Grenzwerte einhalten. Siehe Technische Daten [▶ 16] und Angaben auf dem Typschild.
- In die Medienanschlüsse nur Medien einspeisen, die im Kapitel Technische Daten [▶ 16] aufgeführt sind.
- Sicherheitsdatenblatt der eingesetzten Medien beachten.

Arbeiten am Gerät

Arbeiten am nicht stillgesetzten Gerät, unbefugtes Einschalten oder unkontrollierter Anlauf der Anlage können Unfälle verursachen. Dadurch können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- Arbeiten nur am stillgesetzten Gerät ausführen.
- Gerät oder Anlage gegen unbefugtes Einschalten sichern.
- Nach Unterbrechung des Prozesses einen kontrollierten Anlauf sicherstellen. Reihenfolge beachten:
  1. Elektrische oder pneumatische Versorgung anlegen.
  2. Mit Medium beaufschlagen.

Änderungen und sonstige Modifikationen, Ersatzteile und Zubehör

Durch Änderungen am Gerät, fehlerhaften Anbau oder Verwendung nicht zugelassener Geräte oder Komponenten entstehen Gefahren, die zu Unfällen und Verletzungen führen können.

- Am Gerät keine Änderungen vornehmen.
- Gerät nicht mechanisch belasten.
- Bedienungsanleitung des verwendeten Geräts oder der verwendeten Komponente beachten.
- Gerät nur in Verbindung mit von Bürkert empfohlenen oder zugelassenen Geräten und Komponenten einsetzen.

Ersatzteile und Zubehör, die nicht den Anforderungen der Firma Bürkert entsprechen, können die Betriebssicherheit des Geräts beeinträchtigen und Unfälle verursachen.

- Um die Betriebssicherheit sicherzustellen, nur Originalteile der Firma Bürkert verwenden.

Betrieb nur nach ordnungsgemäßem Transport, Lagerung, Installation, Inbetriebnahme oder Instandhaltung

Unsachgemäßer Transport, unsachgemäße Lagerung, Installation, Inbetriebnahme oder Wartung gefährden die Betriebssicherheit des Geräts und können Unfälle verursachen. Dadurch können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- Alle in dieser Anleitung angegebenen Werte und Grenzwerte einhalten, um die Sicherheit und Funktion des Geräts zu gewährleisten.
- Ausschließlich Arbeiten ausführen, die in dieser Anleitung beschrieben sind.
- Arbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausführen.
- Alle übrigen Arbeiten nur von Bürkert ausführen lassen.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

Medien unter Druck

Unter Druck stehende Medien können Personen schwer verletzen. Bei Überdruck oder Druckstoß können Gerät oder Leitungen bersten. Defekte oder nicht sicher befestigte pneumatische Leitungen können sich lösen und umherschlagen.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entlüften oder entleeren.
- Zulässige Druckbereiche der Medien einhalten.
- Zulässige Temperaturbereiche der Medien einhalten.

Stromschlag durch elektrische Komponente

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Stromschlägen führen. Dadurch können Personen schwer verletzt oder getötet werden.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage die Spannung abschalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Geltende Unfallverhütungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte beachten.

Verunreinigte Steuerluft

Die Steuerabluft des Geräts kann durch Schmierstoffe verunreinigt sein und die Gesundheit von Personen und die Umwelt schädigen.

- Steuerabluft geeignet ableiten.
- Bei Arbeiten in der Nähe des Geräts geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Wenn Abluft aus anderen Prozessen zur Drucklufterzeugung für das Gerät verwendet wird, können Dichtungen durch die in der Abluft enthaltenen Medien zerstört werden und dadurch Medium austreten.

- Zur Drucklufterzeugung für das Gerät nur Frischluft verwenden.

Nur zugelassene Geräte im explosionsgefährdeten Bereich einsetzen

Geräte, die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden dürfen, sind mit einer Ex-Kennzeichnung versehen. Im Lieferumfang dieser Geräte ist eine Zusatzanleitung mit Ex-Kennzeichnung enthalten.

- Im explosionsgefährdeten Bereich nur Geräte einsetzen, die für diesen Bereich zugelassen sind.
- Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich die Angaben auf dem Gerät beachten.
- Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich die Zusatzanleitung mit Ex-Kennzeichnung beachten.
- Geräte, die nicht über diese Ex-Kennzeichnung und Zusatzanleitung verfügen, unter keinen Umständen in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen.

Gefahr durch Mediumsaustritt

Bei Verschleiß der Membran kann Medium austreten und Personen schwer verletzen.

- Entlastungsbohrung regelmäßig auf austretendes Medium prüfen.
- Wenn Medium aus der Entlastungsbohrung austritt, die Membran wechseln.
- Bei gefährlichen Medien die Umgebung der Austrittstelle vor Gefahren sichern.

Gehörschäden durch hohen Schallpegel

Abhängig von den Einsatzbedingungen können durch das Gerät laute Geräusche entstehen.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

- Ab einem Schallpegel von 75 dB(A) bei Aufenthalt in der Nähe des Geräts Gehörschutz tragen.

Heiße Oberflächen und Brandgefahr

Bei schnell schaltenden Antrieben oder durch heiße Medien kann die Geräteoberfläche heiß werden.

- Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Leicht brennbare Stoffe und Medien vom Gerät fernhalten.

Schweres Gerät

Beim Transport oder bei Installationsarbeiten kann ein schweres Gerät herunterfallen und Verletzungen verursachen.

- Schweres Gerät gegen Kippen oder Herunterfallen sichern.
- Schweres Gerät ggf. nur mit Hilfe einer zweiten Person transportieren, installieren und deinstallieren.
- Geeignete Hilfsmittel verwenden.

Mechanisch bewegte Teile

- Nicht in Öffnungen fassen.

Antriebe mit Steuerfunktion A oder Steuerfunktion B enthalten eine vorgespannte Feder. Beim Öffnen des Antriebs kann es durch die herausspringende Feder zu Verletzungen kommen.

- Antrieb nicht öffnen.
- 3-Stellungs-Antrieb nur mit Klarsichthaube betreiben.

Hinweise zur Druckgeräterichtlinie

Bürkert-Geräte werden maßgebend nach dem auf dem Typschild gekennzeichneten maximal zulässigen Mediumsdruck, der Nennweite DN des Leitungsanschlusses oder dem eingeschlossenen Volumen sowie in der Regel für kompressible Fluide der Gruppe 1 kategorisiert. Ausnahmen werden gesondert dokumentiert.

Auf dem Typschild der Bürkert-Geräte ist der zulässige Mediumsdruck mit Pmed gekennzeichnet, der dem Wert PS der Druckgeräterichtlinie entspricht. Dieser Wert ist zu unterscheiden von z. B. PN oder Steuerdruck.

Bei PN-gekennzeichneten Geräten kann der maximal zulässige Mediumsdruck zusätzlich durch das werkstoff- und temperaturabhängige Druck-Derating eingeschränkt sein.

Druckgeräte, die in keine Kategorie eingeordnet sind, werden nach der guten Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt. Diese Geräte erhalten keine CE-Kennzeichnung sowie EU-Konformitätserklärung nach Druckgeräterichtlinie.

- Sicherstellen, dass verwendete Medien mit den Gerätewerkstoffen kompatibel sind und die Festigkeit der drucktragenden Bauteile nicht wesentlich reduzieren oder die Gerätewerkstoffe verspröden.
- Anlage entsprechend der spezifischen Betriebsdaten einer Druckgerätekategorie zuordnen.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

3 Produktbeschreibung

Das Membranventil ist ein fremdgesteuertes Ventil mit pneumatischem Kolbenantrieb und Membranabdichtung.

Es steuert mithilfe neutraler Gase oder Luft den Durchfluss von Medien.

Bei entsprechender Einbaulage ist das Ventil selbstentleerend.

3.1 Produktaufbau

Abb. 1: Produktaufbau Bodenablassventil Typ 2105

1	Bodenablassgehäuse mit Schweißflansch	2	Leitungsanschluss
3	Membran	4	Membransockel
5	Antriebsgehäuse	6	Antriebsdeckel
7	Klarsichthaube mit Stellungsanzeige	8	Steuerluftanschluss 2 für SFI, Entlüftungsanschluss für SFA und SFB
9	Steuerluftanschluss 1 für SFA, SFB und SFI	10	Gehäuseschrauben

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

Abb. 2: Produktaufbau 3-Stellungs-Antrieb

1	Klarsichthaube	2	Kontermutter
3	Mutter zum Einstellen der Mittelstellung	4	Antriebsdeckel
5	Antriebsgehäuse	6	Steuerluftanschluss 1 für SFA (Ventil öffnen)
7	Steuerluftanschluss 2 für SFA (Mittelstellung)		



Abb. 3: Produktaufbau Bodenablassventil Typ 2105 mit VA-Antrieb 225

1	Steuerluftanschluss 1 für SFA, SFB und SFI	2	Steuerluftanschluss 2 für SFI, Entlüftungsanschluss für SFA und SFB
3	Klarsichthaube mit Stellungsanzeige	4	Bodenablassgehäuse mit Schweißflansch
5	Membran	6	Entlastungsbohrung
7	Membransockel	8	Antriebsgehäuse
9	Antriebsdeckel	10	Gehäuseschraube

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

3.2 Produktidentifizierung

3.2.1 Typschild



Abb. 4: Beschreibung des Typschilds (Beispiel)

1	Typ	2	Steuerfunktion
3	Membrangröße (Ziffer)/Antriebsgröße (Buchstabe)	4	Werkstoff Membran
5	Werkstoff Ventilgehäuse	6	Steuerdruck
7	CE-Kennzeichnung	8	Herstellcode
9	Hauptmaße Leitungsanschluss	10	Betriebsdruck
11	zulässige Mediumstemperatur	12	zulässige Umgebungstemperatur
13	Artikelnummer		

3.2.2 Beschriftung auf dem Ventilgehäuse aus Blockmaterial



Abb. 5: Beschriftung auf dem Ventilgehäuse aus Blockmaterial

1	Hersteller	2	Anschlussnennweite und Rohrmaße
3	Werkstoff	4	Chargennummer
5	Seriennummer	6	Data-Matrix-Code
7	Fertigungsnummer		

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

3.2.3 Ermittlung der Antriebsgröße



Abb. 6: Ermittlung der Antriebsgröße anhand des Außendurchmessers A des Antriebsdeckels

Ø A [mm]	entspricht der Antriebsgröße
64,5	50 (D)
91	70 (M)
120	90 (N)
159	130 (P)
245	225 (L)

Tab. 1: Ermittlung Antriebsgröße

3.3 Funktionsweise

Je nach Steuerfunktion erzeugt Federkraft (SFA) oder pneumatischer Steuerdruck (SFB, SFI) die Schließkraft.

Eine Spindel, die mit dem Antriebskolben verbunden ist, überträgt die Kraft auf das Druckstück, welches die Membran gegen den Steg im Ventilgehäuse drückt.

Symbol	Beschreibung
	**Steuerfunktion A (SF A)** Pneumatisch betätigtes Bodenablassventil In Ruhestellung durch Federkraft geschlossen
	**Steuerfunktion B (SF B)** Pneumatisch betätigtes Bodenablassventil In Ruhestellung durch Federkraft geöffnet
	**Steuerfunktion I (SF I)** Beidseitig pneumatisch betätigtes Bodenablassventil Schaltstellung abhängig von externer Ansteuerung

Tab. 2: Steuerfunktion

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

2/3-Wege-Ventil

Symbol	Beschreibung
	**Steuerfunktion A (SF A)** Pneumatisch betätigtes 2/3-Wege-Ventil Bidirektional In Ruhestellung durch Federkraft geschlossen

Tab. 3: Steuerfunktion

3.4 Elektrische Ansteuerung

Das Membranventil ist mit folgenden Ansteuerungen kombinierbar:

Typ	Produkt	Antriebsgröße
8690	Pneumatische Ansteuerung	70 (M)...225 (L)
8697	Pneumatische Ansteuerung	50 (D)
8691	Steuerkopf	70 (M)...225 (L)
8695	Steuerkopf	50 (D)
8692	Positioner	70 (M)...225 (L)
8693	Prozessregler	70 (M)...225 (L)
8694	Positioner	70 (M)...225 (L)
8696	Positioner	50 (D)

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

4 Technische Daten

4.1 Normen und Richtlinien

Dieses Produkt erfüllt die zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung geltenden gesetzlichen Anforderungen und wurde gemäß den relevanten europäischen Richtlinien/Verordnungen und harmonisierten Normen entwickelt und geprüft. Die Konformität ist dokumentiert und bei Bedarf durch Nachweise belegt. Die EU-Konformitätserklärungen finden sich hinter dem jeweiligen Typen auf der Homepage country.burkert.com

4.2 Betriebsbedingungen

Medium	Neutrale Gase und Flüssigkeiten, hochreine, sterile, aggressive oder abrasive Medien (Informationen zur chemischen Beständigkeit der medienberührten Werkstoffe in der Bürkert resistApp)
Steuermedium	Neutrale Gase, Luft
Einsatzbereich	Innenbereich und Außenbereich. Gerät vor elektromagnetischen Störungen, UV-Strahlung sowie bei Außenanwendung vor Witterungseinflüssen schützen.
Einsatzhöhe	Bis 2000 m über Meereshöhe
Lagertemperatur	siehe Lagerung von Elastomerteilen [▶ 62]

4.2.1 Zulässige Temperaturen

Bei Verwendung eines Pilotventils oder einer auf den Antrieb montierten Ansteuerung deren jeweils zulässige Temperaturbereiche beachten.

Umgebungstemperatur

Werkstoff Antriebsgehäuse	Antriebsgröße	zulässige Umgebungstemperatur [°C]
PPS	50 (D)	–10...+60[1)] –10...+100[2)]
	70 (M)	
	90 (N)	
	130 (P)	
Edelstahl	225 (L)	–10...+100

Tab. 4: Zulassige Umgebungstemperatur

1) Steuerluftanschlüsse Schlauchsteckverbinder

2) Steuerluftanschlüsse Gewindebuchsen

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

Mediumstemperatur

Werkstoff Ventilgehäuse	zulässige Mediumstemperatur [°C]
Edelstahl	–10...+150

Tab. 5: Zulässige Mediumstemperatur

Mediumstemperatur für Membranen

Die angegebenen Mediumstemperaturen gelten nur für Medien, die die Membranwerkstoffe nicht angreifen oder aufquellen lassen. Das Verhalten des Mediums gegenüber der Membran kann sich durch die Mediumstemperatur verändern. Mit steigender Mediumstemperatur können sich die Funktionseigenschaften und insbesondere die Lebensdauer der Membran verschlechtern.

Die Membranen nicht als Dampfabsperrelement einsetzen.

Werkstoff Membran	Mediumstemperatur [°C]	Bemerkungen
EPDM (AD)	–10...+143	Dampfsterilisation[3)] max. +150 °C für 60 min
FKM (FF)	0...+130	kein Dampf, trockene Hitze max. +150 °C für 60 min
PTFE (EA)	–10...+130	Dampfsterilisation[3)] max. +140 °C für 60 min
Advanced PTFE (EU)	–5...+143	Dampfsterilisation[3)] max. +150 °C für 60 min
Gylon® (ER)	–5...+130	Dampfsterilisation[3)] max. +140 °C für 60 min

Tab. 6: Mediumstemperaturen für Membranen

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

3) Eine Verlängerung der Sterilisationsdauer ist zulässig, kann jedoch die Lebensdauer sowie die Serviceintervalle beeinflussen.

4.2.2 Druckbereiche 2/2-Wege-Ventil

4.2.2.1 Steuerdruck

WARNUNG!

Berstgefahr durch Überdruck

Bei Bersten des Geräts können austretende Medien zu Verletzungen, Verätzungen oder Verbrühungen führen.

- Die auf dem Typschild angegebenen Werte einhalten.

ACHTUNG!

Fehlfunktion durch falschen Steuerdruck

Ventile mit reduzierter Federkraft erfordern einen verringerten Steuerdruck. Die erforderlichen Werte sind dem Typschild zu entnehmen.

- Die auf dem Typschild angegebenen Werte einhalten.
- Bei Unklarheiten Bürkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

Steuerluftanschluss

Es können folgende Steuerluftanschlüsse verwendet werden:

Antriebsgröße	Standard	Optional
50 (D)...130 (P)	Schlauchsteckverbinder für Außendurchmesser 6 mm oder 1/4"	G 1/8
225 (L)	G 1/8	–

Steuerdruck für Ventile mit pneumatischem Stellungsregler

Antriebsgröße	Steuerdruck [bar]
50 (D)	5,5...7
70 (M)	
90 (N)	
130 (P)	
225 (L) SFA	5,5...7
225 (L) SFB	3...5

Tab. 7: Steuerdruck für Ventile mit pneumatischem Stellungsregler

Maximaler Steuerdruck für Ventile ohne pneumatischen Stellungsregler

Antriebsgröße	Antriebswerkstoff	Maximal zulässiger Steuerdruck [bar]
50 (D)	PPS	10
70 (M)		
90 (N)		
130 (P)		7

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

Antriebsgröße	Antriebswerkstoff	Maximal zulässiger Steuerdruck [bar]
225 (L) SFA	Edelstahl	7
225 (L) SFB		5

Tab. 8: Maximaler Steuerdruck für Ventile ohne pneumatischen Stellungsregler

4.2.2.2 Maximal zulässiger Betriebsdruck bei Steuerfunktion A

Die Werte sind gültig für Ventilgehäuse aus:

- Edelstahl

Membran-größe	Antriebs-größe	Steuerdruck [bar]	Maximaler Betriebsdruck für Dichtwerkstoff[4]			
			EPDM, FKM		PTFE, advanced PTFE, GYLON®	
			Dynamisch [bar]	Statisch [bar]	Dynamisch [bar]	Statisch [bar]
8	50 (D)	3,7...10	10	10	10	10
15	50 (D)	5,0...10	7,5	10	–	–
15	70 (M)	4,8...10	10	10	10	10
20	70 (M)	4,8...10	10	10	10	10
25	70 (M)	5,5...10	6,5	10	4,5	6
25	90 (N)	5,0...10	10	10	8	10
40	90 (N)	5,5...10	5,5	7,5	5[5]	6[5]
40	130 (P)	5,0...7	10	10	10	10
50	130 (P)	5,0...7	8	10	7	10
65	130 (P)	5,0...7	5,5	7,5	3,5	5
65	225 (L)	2,7...7	8	10	8[6]	10
80	225 (L)	5,4...7	10	10	8	10
100	225 (L)	5,6...7	8	10	5,5	10[7]

4) Bei Abweichungen sind die auf dem Typschild angegebenen Druckwerte verbindlich einzuhalten.

5) GYLON® (ER-Membranen) ist nicht erhältlich.

6) Max. Betriebsdruck für GYLON® (ER-Membranen): 6,5 bar

7) Max. Betriebsdruck für advanced PTFE/EPDM (EU-Membranen): 9 bar

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

4.2.2.3 Statische/dynamische Dichtheit



Statische Dichtheit

Das Membranventil befindet sich im geschlossenen Zustand und die Membran liegt am Ventilsitz an. Druck steht auf einer Seite des Gehäusesitzes an. Bei dem angegebenen Druck entsteht keine Leckage über den Gehäusesitz.

Dynamische Dichtheit

Das geöffnete Ventil wird vom Medium durchströmt, wobei die Abströmseite durch nachfolgende Komponenten abgedrosselt wird. Druck steht auf beiden Seiten des Gehäusesitzes an. Das Membranventil wird geschlossen und schließt bei dem angegebene Druck über den Gehäusesitz dicht ab.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

4.2.2.4 Mindeststeuerdruck Steuerfunktion B

Die Werte sind gültig für Ventilgehäuse aus:

- Edelstahl

ACHTUNG!

Wichtig für die Lebensdauer der Membran:

▸ Steuerdruck nicht höher als erforderlich wählen.

Bei Einsatz des Geräts als Regelventil gibt es abweichende Druckverhältnisse. Diese sind in den nachfolgenden Diagrammen dargestellt.

Membranwerkstoff EPDM, FKM

SFB
Membranwerkstoff EPDM, FKM
Antriebsgröße 50
Membrangrößen 8...15



Abb. 7: Steuerfunktion B, Membranwerkstoff EPDM, FKM, Antriebsgröße 50 (D)

SFB
Membranwerkstoff EPDM, FKM
Antriebsgröße 70
Membrangrößen 15...25



Abb. 8: Steuerfunktion B,Membranwerkstoff EPDM, FKM, Antriebsgröße 70 (M)

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

SFB
Membranwerkstoff EPDM, FKM
Antriebsgröße 70
Membrangrößen 15...25
Regelventil



Abb. 9: Regelventil, Steuerfunktion B, Membranwerkstoff EPDM, FKM, Antriebsgröße 70 (M)

SFB
Membranwerkstoff EPDM, FKM
Antriebsgröße 90
Membrangrößen 25...40



Abb. 10: Steuerfunktion B, Membranwerkstoff EPDM, FKM, Antriebsgröße 90 (N)

SFB
Membranwerkstoff EPDM, FKM
Antriebsgröße 90
Membrangröße 25
Regelventil



Abb. 11: Regelventil, Steuerfunktion B, Membranwerkstoff EPDM, FKM, Antriebsgröße 90 (N)

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

SFB
Membranwerkstoff EPDM, FKM
Antriebsgröße 130
Membrangrößen 40...65



Abb. 12: Steuerfunktion B, Membranwerkstoff EPDM, FKM, Antriebsgröße 130 (P)

SFB
Membranwerkstoff EPDM, FKM
Antriebsgröße 130
Membrangrößen 40...50
Regelventil



Abb. 13: Regelventil, Steuerfunktion B, Membranwerkstoff EPDM, FKM, Antriebsgröße 130 (P)

SFB
Membranwerkstoff EPDM, FKM
Antriebsgröße 225
Membrangrößen 65...100



Abb. 14: Steuerfunktion B, Membranwerkstoff EPDM, FKM, Antriebsgröße 225 (L)

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

Membranwerkstoff PTFE, advanced PTFE, GYLON®

SFB
Membranwerkstoff
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Antriebsgröße 50
Membrangrößen 8...15



Abb. 15: Steuerfunktion B, Membranwerkstoff PTFE, advanced PTFE, GYLON® , Antriebsgröße 50 (D)

SFB
Membranwerkstoff
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Antriebsgröße 70
Membrangrößen 15...25



Abb. 16: Steuerfunktion B, Membranwerkstoff PTFE, advanced PTFE, GYLON® , Antriebsgröße 70 (M)

SFB
Membranwerkstoff
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Antriebsgröße 70
Membrangröße 15...25
Regelventil



Abb. 17: Regelventil, Steuerfunktion B, Membranwerkstoff PTFE, advanced PTFE, GYLON® , Antriebsgröße 70 (M)

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

SFB
Membranwerkstoff
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Antriebsgröße 90
Membrangrößen 25...40



Abb. 18: Steuerfunktion B, Membranwerkstoff PTFE, advanced PTFE, GYLON® , Antriebsgröße 90 (N)

SFB
Membranwerkstoff
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Antriebsgröße 90
Membrangröße 25
Regelventil



Abb. 19: Regelventil, Steuerfunktion B, Membranwerkstoff PTFE, advanced PTFE, GYLON® , Antriebsgröße 90 (N)

SFB
Membranwerkstoff
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Antriebsgröße 130
Membrangrößen 40...65



Abb. 20: Steuerfunktion B, Membranwerkstoff PTFE, advanced PTFE, GYLON® , Antriebsgröße 130 (P)

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

SFB
Membranwerkstoff
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Antriebsgröße 130
Membrangrößen 40...50
Regelventil



Abb. 21: Regelventil, Steuerfunktion B, Membranwerkstoff PTFE, advanced PTFE, GYLON® , Antriebsgröße 130 (P)

SFB
Membranwerkstoff
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Antriebsgröße 225
Membrangröße 65...100



Abb. 22: Steuerfunktion B, Membranwerkstoff PTFE, advanced PTFE, GYLON® , Antriebsgröße 225 (L)

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

4.2.2.5 Mindeststeuerdruck Steuerfunktion I

Die Werte sind gültig für Ventilgehäuse aus:

- Edelstahl

ACHTUNG!

Wichtig für die Lebensdauer der Membran:

▸ Steuerdruck nicht höher als erforderlich wählen.

Bei Einsatz des Geräts als Regelventil gibt es abweichende Druckverhältnisse. Diese sind in den nachfolgenden Diagrammen dargestellt.

Membranwerkstoff EPDM, FKM

SFI
Membranwerkstoff EPDM, FKM
Antriebsgröße 50
Membrangrößen 8...15



Abb. 23: Steuerfunktion I, Membranwerkstoff EPDM, FKM, Antriebsgröße 50 (D)

SFI
Membranwerkstoff EPDM, FKM
Antriebsgröße 70
Membrangrößen 15...25



Abb. 24: Steuerfunktion I, Membranwerkstoff EPDM, FKM, Antriebsgröße 70 (M)

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

SFI
Membranwerkstoff EPDM, FKM
Antriebsgröße 90
Membrangrößen 25...40



Abb. 25: Steuerfunktion I, Membranwerkstoff EPDM, FKM, Antriebsgröße 90 (N)

SFI
Membranwerkstoff EPDM, FKM
Antriebsgröße 130
Membrangrößen 40...65



Abb. 26: Steuerfunktion I, Membranwerkstoff EPDM, FKM, Antriebsgröße 130 (P)

PTFE-EPDM-Membran

SFI
Membranwerkstoff
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Antriebsgröße 50
Membrangröße 8...15



Abb. 27: Steuerfunktion I, Membranwerkstoff PTFE, advanced PTFE, GYLON®, Antriebsgröße 50 (D)

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

SFI
Membranwerkstoff
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Antriebsgröße 70
Membrangröße 15...25



Abb. 28: Steuerfunktion I, Membranwerkstoff PTFE, advanced PTFE, GYLON®, Antriebsgröße 70 (M)

SFI
Membranwerkstoff
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Antriebsgröße 90
Membrangrößen 25...40



Abb. 29: Steuerfunktion I, Membranwerkstoff PTFE, advanced PTFE, GYLON®, Antriebsgröße 90 (N)

SFI
Membranwerkstoff
PTFE, advanced PTFE, GYLON®
Antriebsgröße 130
Membrangrößen 40...65



Abb. 30: Steuerfunktion I, Membranwerkstoff PTFE, advanced PTFE, GYLON®, Antriebsgröße 130 (P)

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

4.2.3 Druckbereiche 2/3-Wege-Ventil

4.2.3.1 Steuerdruck

WARNUNG!

Berstgefahr durch Überdruck

Bei Bersten des Geräts können austretende Medien zu Verletzungen, Verätzungen oder Verbrühungen führen.

- Die auf dem Typschild angegebenen Werte einhalten.

ACHTUNG!

Fehlfunktion durch falschen Steuerdruck

Ventile mit reduzierter Federkraft erfordern einen verringerten Steuerdruck. Die erforderlichen Werte sind dem Typschild zu entnehmen.

- Die auf dem Typschild angegebenen Werte einhalten.
- Bei Unklarheiten Bürkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

Maximaler Steuerdruck

Antriebsgröße [mm]	Antriebswerkstoff	Steuerdruck [bar]
50 (D)	PPS	7
70 (M)		
90 (N)		

Tab. 9: Maximaler Steuerdruck

Steuerdruck bei Steuerfunktion A

Membrangröße	Antriebsgröße	Steuerdruck [bar] bei Betriebsdruck [bar]	
		0	maximal
8	50 (D)	4,0	3,7
15	50 (D)	4,5	3,4
15	70 (M)	3,7	3,3
20	70 (M)	3,7	3,3
25	70 (M)	4,1	3,2
25	90 (N)	4,8	3,9

Tab. 10: Steuerdruck bei SFA

Varianten mit geringerem Steuerdruck (reduzierte Federkraft) auf Anfrage.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

4.2.3.2 Maximal zulässiger Betriebsdruck bei Steuerfunktion A

Die Werte sind gültig für Ventilgehäuse aus:

- Edelstahl

Membran-größe	Antriebs-größe	Steuer-druck [bar]	Gehäuse-werkstoff	Maximaler Betriebsdruck für Dichtwerkstoff [8]			
				EPDM, FKM		PTFE, advanced PTFE, GYLON®	
				Dynamisch [bar]	Statisch [bar]	Dynamisch [bar]	Statisch [bar]
8	50 (D)		Alle	10	10	10	10
15	50 (D)		Alle	7,5	10	–	–
15	70 (M)		Alle	10	10	10	10
20	70 (M)		Alle	10	10	5	6
25	70 (M)		Alle	6,5	8	–	–
25	90 (N)		Alle	10	10	8	10

Tab. 11: Maximal zulässiger Betriebsdruck bei Steuerfunktion A

4.3 Allgemeine technische Daten

Die folgenden technischen Daten sind auf dem Typschild des Membranventils aufgeführt:

- Steuerfunktion
- Membrangröße
- Werkstoff Membran
- Werkstoff Ventilgehäuse
- Steuerdruck
- Betriebsdruck
- zulässige Mediumstemperatur
- zulässige Umgebungstemperatur

Weitere technische Merkmale: auf country.burkert.com in der Suchleiste die Artikelnummer eingeben und Produkt wählen.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

[8] Bei Abweichungen sind die auf dem Typschild angegebenen Druckwerte verbindlich einzuhalten.

5 Montage

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [▶ 7] lesen und beachten.

Service & Support

- Für weiterführende Informationen, technische Beratung sowie Unterstützung Bürkert-Service kontaktieren.

5.1 Hinweise zum Einbau

ACHTUNG!

Gerät vor elektromagnetischen Störungen, UV-Strahlung sowie bei Außenanwendung vor Witterungseinflüssen schützen.

- Einbauort muss gut zugänglich sein und ausreichend Platz für Montage, Demontage und Wartung bieten.
- Zum Anheben schwerer Geräte geeignetes Hebezeug verwenden.
- Schwere Geräte nur am Ventilgehäuse und pneumatischen Antrieb anheben, nicht an der Ansteuerung (falls vorhanden).
- Für Rohrleitungen werden die Neigungswinkel gemäß der gültigen ASME BPE-Norm empfohlen.
- Rohrleitungen abstützen und ausrichten.
- Vor dem Anschluss auf fluchtende Rohrleitungen achten.
- Sicherstellen, dass Rohrleitungen frei von Verunreinigungen (Dichtungsmaterial, Metallspäne) sind.
- Gerät und Entlastungsbohrung müssen für Kontrolle und Wartung zugänglich sein.

5.2 Einbaulage

Vorzugsweise Antrieb nach unten.

Einbau für Leckagedetektion

Eine der Entlastungsbohrungen im Membransockel zur Überwachung der Leckage muss am tiefsten Punkt sein.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

5.3 Bodenablassgehäuse in den Behälterboden einschweißen

ACHTUNG!

Beschädigung der Membran oder des Antriebs

Beim Einschweißen des Ventilgehäuses in den Behälterboden oder in die Rohrleitung können Membran und Antrieb beschädigt werden.

- Bei Geräten mit Schweißgehäuse Antrieb mit Membran vor dem Einbau vom Ventilgehäuse demontieren.

ACHTUNG!

Beim Einschweißen beachten

- Nur für das Bodenablassgehäuse geeignetes Schweißmaterial verwenden.
- Kollisionen des Bodenablassventils mit anderen Einbauteilen vermeiden. Der Auf- und Abbau des Antriebs muss jederzeit ohne Hindernisse möglich sein.
- Für Informationen zum Behälter und zum Schweißen die Norm ASME VIII Division 1 beachten.
- Vor Beginn der Schweißarbeiten die auf dem mitgelieferten Herstellerzertifikat 3.1 angegebene Chargennummer prüfen.
- Die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Anforderungen zur Qualifikation von Schweißpersonal und zur Durchführung von Schweißarbeiten einhalten.

ACHTUNG!

Reihenfolge beachten:

1. Das Bodenablassgehäuse in den Behälterboden einschweißen, bevor der Behälter aufgebaut wird. Das Einschweißen in einen fertig montierten Behälter ist möglich aber schwieriger. Beachten: Das Bodenablassgehäuse in die Mitte des Behälterbodens einschweißen, damit sich der Behälter optimal entleert.
2. Das Bodenablassgehäuse in die Rohrleitung einschweißen.

Der Einbau gliedert sich in folgende Schritte:

1. Antrieb vom Ventilgehäuse demontieren [▶ 34]
2. Ventilgehäuse in den Behälterboden einschweißen.
3. Ventilgehäuse in die Rohrleitung einschweißen.
   - Nach dem Einschweißen die Oberfläche des Ventilgehäuses falls nötig durch Abschleifen glätten.
   - Ventilgehäuse sorgfältig reinigen.
4. Antrieb auf Ventilgehäuse montieren [▶ 35].

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

5.4 Antrieb vom Ventilgehäuse demontieren

1	Ventilgehäuse	2	Membran
3	Gehäuseschraube	4	Steuerluftanschluss 2 für SFI, Entlüftungsanschluss für SFA und SFB
5	Steuerluftanschluss 1 für SFA, SFB und SFI		

- Ventilgehäuse in eine Haltevorrichtung einspannen (gilt nur für noch nicht eingebaute Geräte).
- **ACHTUNG! Bei Ventilen mit Steuerfunktion A:** Steuerluftanschluss 1 mit Druckluft (Wert wie auf dem Typschild angegeben) beaufschlagen. Dies ist erforderlich, damit sich die Membran vom Gehäuse löst und nicht beschädigt wird.
  Bei Ventilen mit Steuerfunktionen B und I ist dieser Schritt nicht erforderlich.
- Gehäuseschrauben über Kreuz lösen und Antrieb mit Membran vom Ventilgehäuse abnehmen.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

5.5 Antrieb auf Ventilgehäuse montieren

5.5.1 Steuerfunktion A: Antrieb auf Ventilgehäuse montieren

1	Ventilgehäuse	2	Membran
3	Gehäuseschraube	4	Steuerluftanschluss 2 für SFI, Entlüftungsanschluss für SFA und SFB
5	Steuerluftanschluss 1 für SFA, SFB und SFI		

- Korrekte Lage des Druckstücks sicherstellen (siehe Druckstück [▶ 40]).
  Hinweis: bei Membrangröße 8 nicht notwendig.
- Steuerluftanschluss 1 mit Druckluft (Wert wie auf dem Typschild angegeben) beaufschlagen: Ventil öffnet.
- Antrieb mit Membran auf das Ventilgehäuse setzen.
- Gehäuseschrauben über Kreuz leicht anziehen, bis die Membran zwischen Ventilgehäuse und Antrieb anliegt. **Schrauben noch nicht festziehen.**
- Ventil zweimal schalten, damit die Membran richtig anliegt.
- Steuerdruck abschalten.
- Ohne Druckbeaufschlagung die Gehäuseschrauben in drei Stufen (ca. 1/3, ca. 2/3, 3/3 des Anziehdrehmoments aus nachfolgender Tabelle) jeweils über Kreuz anziehen. Die Membran sollte rundum gleichmäßig am Antrieb und am Ventilgehäuse anliegen und verpresst sein.

Membrangröße	Anziehdrehmomente [Nm] (Toleranz: +10 %)	
	EPDM, FKM	PTFE, advanced PTFE, GYLON®
8	2	2,5
15	3,5	4
20	4	4,5

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

Membrangröße	Anziehdrehmomente [Nm] (Toleranz: +10 %)	
	EPDM, FKM	PTFE, advanced PTFE, GYLON®
25	5	6
40	8	10
50	12	15
65	20	30
80	30	40
100	40	50

Tab. 12: Anziehdrehmomente Gehäuseanbindung

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

5.5.2 Steuerfunktionen B und I: Antrieb auf Ventilgehäuse montieren

1	Ventilgehäuse	2	Membran
3	Gehäuseschraube	4	Steuerluftanschluss 2 für SFI, Entlüftungsanschluss für SFA und SFB
5	Steuerluftanschluss 1 für SFA, SFB und SFI		

- Korrekte Lage des Druckstücks sicherstellen (siehe Druckstück [▶ 40]).
  Hinweis: bei Membrangröße 8 nicht notwendig.
- Antrieb mit Membran auf das Ventilgehäuse setzen.
- Gehäuseschrauben ohne Druckbeaufschlagung über Kreuz leicht anziehen, bis die Membran zwischen Ventilgehäuse und Antrieb anliegt. **Schrauben noch nicht festziehen.**
- Ventil zweimal schalten, damit die Membran richtig anliegt.
- Bei Steuerfunktion B Steuerluftanschluss 1, bei Steuerfunktion I Steuerluftanschluss 2 mit Druckluft (Wert wie auf dem Typschild angegeben) beaufschlagen: Ventil schließt.
- Unter Druckbeaufschlagung die Gehäuseschrauben in drei Stufen (ca. 1/3, ca. 2/3, 3/3 des Anziehdrehmoments aus nachfolgender Tabelle) jeweils über Kreuz anziehen. Die Membran sollte rundum gleichmäßig am Antrieb und am Ventilgehäuse anliegen und verpresst sein.

Membrangröße	Anziehdrehmomente [Nm] (Toleranz: +10 %)	
	EPDM, FKM	PTFE, advanced PTFE, GYLON®
8	2	2,5
15	3,5	4
20	4	4,5
25	5	6
40	8	10
50	12	15

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

Membrangröße	Anziehdrehmomente [Nm] (Toleranz: +10 %)	
	EPDM, FKM	PTFE, advanced PTFE, GYLON®
65	20	30
80	30	40
100	40	50

Tab. 13: Anziehdrehmomente Gehäuseanbindung

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

5.6 Antrieb ausrichten

Bei Ventilen mit VA-Membransockel kann der Antrieb zum Ventilgehäuse um 360° stufenlos gedreht werden.



Abb. 31: Antrieb ausrichten

- Antrieb mit Hilfe eines Hakenschlüssels drehen. Antrieb nur so weit wie nötig drehen (max. 360 °).

Antriebsgröße [ø mm]	Empfohlene Hakenschlüssel (A) nach DIN 1810
50 (D)	A 52...55
70 (M)...130 (P)	A 68...75

Bei Antriebsgröße 225 (L):



Abb. 32: Antrieb ausrichten bei Antriebsgröße 225

1	Sechskant Antriebsboden

- Gabelschlüssel SW41 am Sechskant des Antriebsbodens ansetzen.
- Antrieb in die gewünschte Position bringen.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

5.7 Druckstück

WARNUNG!

Quetschgefahr

Wenn das Druckstück nicht korrekt positioniert ist und der Antrieb betätigt wird, kann dies zu Verletzungen und Beschädigungen des Geräts führen.

- Vor Betätigen des Antriebs die korrekte Lage des Druckstück sicherstellen.

Abb. 33: Korrekte und nicht korrekte Lage des Druckstücks

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

6 Zusatzinformation bei Geräten mit 3-A-Zulassung (Code PE05)

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [▶ 7] lesen und beachten.

Kennzeichnung bei 3-A-zertifizierten Geräten

Geräte, die über eine 3-A-Zulassung verfügen, sind mit zusätzlichen Klebeschildern versehen. Diese Schilder befinden sich am Antrieb und dienen der eindeutigen Identifikation der hygienischen Zulassung sowie der verwendeten Betriebsstoffe.

Abb. 34: Klebeschild 3-A-Zulassung

Hinweisschild zum Schmierstoff (NSF-H1)

Zusätzlich befindet sich ein Hinweis auf den vorgeschriebenen Schmierstoff am Gerät. Es dürfen ausschließlich sterile Schmierfette mit NSF-H1-Zulassung verwendet werden. Die Einhaltung dieser Vorgabe ist zwingend erforderlich, um die 3-A-Konformität des Geräts sicherzustellen und die Betriebssicherheit zu gewährleisten.



Abb. 35: Hinweis auf vorgeschriebenen Schmierstoff

6.1 Sicherheitshinweise für Montage und Wartung

Geräte mit pneumatischem Antrieb per CIP-Zyklus reinigen. Geräte mit Handantrieben aufgrund der 3-A-Richtlinie demontiert reinigen.

Nach der Demontage des Antriebs das Druckstück entnehmen. Den Bereich mit einer weichen Bürste reinigen.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

6.1.1 Druckstück entnehmen bei Membrangröße 15...25

- Spindelunterteil mit geeignetem Schlitzschraubendreher abschrauben.
- Druckstück entnehmen und reinigen.
- Spindel mit geeignetem Fett schmieren.

- Spindelunterteil in Druckstück einlegen. Beide Teile positionieren.
- Spindelunterteil in Spindel einschrauben. Ggf. mit Schraubensicherung sichern (z. B. Loctite 221/222) Anziehdrehmoment von 4 Nm +10 % beachten.

6.1.2 Druckstück entnehmen bei Membrangrößen 32...80

- Druckstück in untere Position bringen.
  Dazu bei Steuerfunktion B Steuerluftanschluss 1, bei Steuerfunktion I Steuerluftanschluss 2 mit Druckluft beaufschlagen.
  Bei Steuerfunktion A den Steuerdruck ablassen.

- Druckstück durch Verdrehen entnehmen. Druckstückführung ist hierfür modifiziert.
- Druckstück reinigen und Spindel mit geeignetem Fett schmieren.

- Druckstück einlegen. Richtige Positionierung beachten.
- Bei Steuerfunktion B den Steuerdruck ablassen.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

7 Pneumatischer Anschluss

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [▶ 7] lesen und beachten.

Service & Support

- Für weiterführende Informationen, technische Beratung sowie Unterstützung Bürkert-Service kontaktieren.

7.1 Gerät pneumatisch anschließen

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Anschluss ungeeigneter Schläuche

Nicht geeignete Schläuche können sich lösen und umherschlagen.

- Nur Schläuche verwenden, die dem Druck und der Temperatur des Mediums standhalten.
- Technische Daten des Schlauchherstellers beachten.

WARNUNG!

Bei Steuerfunktion I: Verletzungsgefahr bei Ausfall des Steuerdrucks

Bei Ausfall des Steuerdrucks bleibt das Ventil in einer undefinierten Position stehen.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entlüften oder entleeren.
- Für einen kontrollierten Wiederanlauf das Gerät mit Steuerdruck beaufschlagen, danach das Medium aufschalten.

Steuerfunktionen A und B:

- Steuermedium an Steuerluftanschluss 1 des Antriebs anschließen.

Steuerfunktion A, 3-Stellungs-Antrieb:

- Steuermedium an Steuerluftanschluss 1 und Steuerluftanschluss 2 des Antriebs anschließen.
  Druck an Steuerluftanschluss 1: Ventil öffnet.
  Druck an Steuerluftanschluss 1 und 2: Ventil in Mittelstellung.

Steuerfunktion I:

- Steuermedium an Steuerluftanschluss 1 und Steuerluftanschluss 2 des Antriebs anschließen.
  Druck an Steuerluftanschluss 1: Ventil öffnet.
  Druck an Steuerluftanschluss 2: Ventil schließt.

Schalldämpfer

Bei Geräten mit Schlauchsteckanschluss wird ein Schalldämpfer zur Reduzierung der Abluftlautstärke lose mitgeliefert.

- Schalldämpfer in den freien Entlüftungsanschluss 2 stecken.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

In aggressiven Umgebungen offene Pneumatikanschlüsse mit einem Pneumatikschlauch in eine neutrale Atmosphäre ableiten.

Steuerluftanschluss

Es können folgende Steuerluftanschlüsse verwendet werden:

Antriebsgröße	Standard	Optional
50 (D)...130 (P)	Schlauchsteckverbinder für Außendurchmesser 6 mm oder 1/4"	G 1/8
225 (L)	G 1/8	–

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

8 Inbetriebnahme

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [▶ 7] lesen und beachten.

Service & Support

- Für weiterführende Informationen, technische Beratung sowie Unterstützung Bürkert-Service kontaktieren.

8.1 Gerät in Betrieb nehmen

WARNUNG!

Bei Steuerfunktion I: Verletzungsgefahr bei Ausfall des Steuerdrucks

Bei Ausfall des Steuerdrucks bleibt das Ventil in einer undefinierten Position stehen.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entlüften oder entleeren.
- Für einen kontrollierten Wiederanlauf das Gerät mit Steuerdruck beaufschlagen, danach das Medium aufschalten.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck oder heißes Medium

Zu hoher Druck oder zu hohe Temperaturen können das Gerät beschädigen und zu Leckagen führen.

- Auf dem Typschild angegebene Werte für Druck und Mediumstemperatur einhalten.

Bei Geräten mit Ansteuerung die Inbetriebnahme in der Bedienungsanleitung der entsprechenden Ansteuerung beachten.

- Steuerdruck entsprechend Typschildangaben und den Angaben der technischen Daten einstellen.
- Gerät in Betrieb nehmen.

8.2 Mittelstellung bei 3-Stellungs-Antrieb einstellen

	Offenstellung [100 % Hub]	Mittelstellung [0...100 % Hub]
Steuerluftanschluss 1	5...7 bar	5...7 bar
Steuerluftanschluss 2	0 bar	5...7 bar

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026



Abb. 36: Mittelstellung einstellen

1	Entlüftung	2	Position der Mutter
3	Hub	4	100 % Hub
5	0 % Hub	6	Mutter
7	Kontermutter	8	Klarsichthaube

- Klarsichthaube abschrauben: Antriebsgröße 50, 70 und 90 Schlüsselweite 28.
- Steuerluftanschluss 1 mit 5 bar Druckluft beaufschlagen.
- Kontermutter lösen.
  Antriebsgröße 50: Schlüsselweite 13
  Antriebsgröße 70 und 90: Schlüsselweite 17
- Mit der Mutter die Mittelstellung justieren.
- Kontermutter anziehen.
  Antriebsgröße 50 max. 20+5 Nm
  Antriebsgröße 70 max. 30+5 Nm
  Antriebsgröße 90 max. 45+5 Nm
- Klarsichthaube aufschrauben.

Um die Mittelstellung auf 50 % des Gesamthubs zu begrenzen, an den Muttern Maß H einstellen.

Antriebsgröße [mm]	Membran-größe	Maß H ±0,3 [mm]		Hub gesamt [mm]	
		EPDM/FKM	PTFE	EPDM/FKM	PTFE
50	8	14,6	14,6	2,4	2,4
	15	12,3	-	7,0	-
70	15	14,4	15,4	7,0	5,0
	20	13,4	13,9	9,0	8,0
	25	13,4	–	9,0	–
90	25	16,3	16,8	9,0	8,0

Tab. 14: Einstellung der Mittelstellung auf 50 % des Gesamthubs

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

9 Wartung

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [▶ 7] lesen und beachten.

Service & Support

- Für weiterführende Informationen, technische Beratung sowie Unterstützung Bürkert-Service kontaktieren.

9.1 Antrieb

Der Antrieb des Geräts ist wartungsfrei, wenn für den Einsatz die Hinweise dieser Bedienungsanleitung beachtet werden.

9.2 Verschleißteile

Bauteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen, sind:

- Dichtungen
- Membran

- Bei Auftreten von Undichtheiten die betroffenen Verschleißteile durch geeignete Ersatzteile ersetzen.
- Entlastungsbohrung in regelmäßigen Abständen auf austretendes Medium überprüfen.



Eine ausgebeulte Membran kann zur Reduzierung des Durchflusses führen.

9.3 Kontrollintervalle

Für das Membranventil gelten folgende Kontrollintervalle:

- **Nach der ersten Dampfsterilisation sowie bei Bedarf:**
  Gehäuseschrauben über Kreuz nachziehen.
- **Nach spätestens 10^5 Schaltspielen:**
  Membran auf Verschleiß prüfen.

Bei schlammartigen und abrasiven Medien sind verkürzte Kontrollintervalle erforderlich.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

9.4 Lebensdauer der Membran

Die Lebensdauer der Membran ist von folgenden Faktoren abhängig:

- Membranwerkstoff
- Medium
- Mediumsdruck
- Mediumstemperatur
- Antriebsgröße
- Steuerdruck bei SFB und SFI

Zur Erhöhung der Membranlebensdauer folgende Hinweise beachten:

- ▸ **Bei SFA:** Antriebsgröße (Antriebskraft) auf den zu schaltenden Mediumsdruck abstimmen. Gegebenenfalls Antrieb mit reduzierter Federkraft EC04 verwenden.
- ▸ **Bei SFB und SFI:** Steuerdruck nicht höher wählen, als es zum Schalten des Mediumsdrucks erforderlich ist.

9.5 Reinigung

ACHTUNG!

Vermeiden von Schäden durch Reinigungsmittel.

- ▸ Verträglichkeit der Reinigungsmittel mit Gerätewerkstoffen und Dichtungen vor der Reinigung prüfen.

- ▸ Zur äußeren Reinigung ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel verwenden.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

10 Instandsetzung

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [▶ 7] lesen und beachten.

Service & Support

- Für weiterführende Informationen, technische Beratung sowie Unterstützung Bürkert-Service kontaktieren.

10.1 Membran wechseln

GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Mediumsaustritt und plötzliche Druckentladung

Der Ausbau eines unter Druck stehenden Geräts kann zu unerwartetem Mediumsaustritt oder schlagartiger Druckentladung führen. Dies kann schwere Verletzungen verursachen.

- Vor dem Ausbau den Druck abschalten und Leitungen entlüften.
- Leitungen vollständig entleeren.
- Beim Wiedereinbau Anziehdrehmoment der Gehäuseschrauben überprüfen.

Membrangröße	Membranwerkstoff	
	PTFE und advanced PTFE	EPDM, FKM und Gylon®
≤8	Membranbefestigung mittels Einknöpfen	
15, 20	Membranbefestigung mittels Bajonettverschluss	
≥25	Membranbefestigung mittels Bajonettverschluss	Membranbefestigung mittels Gewindeanschluss

Tab. 15: Arten der Membranbefestigung

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

10.1.1 Steuerfunktion A: Membran wechseln

1	Ventilgehäuse	2	Membran
3	Gehäuseschraube	4	Steuerluftanschluss 2 für SFI, Entlüftungsanschluss für SFA und SFB
5	Steuerluftanschluss 1 für SFA, SFB und SFI		

- Ventilgehäuse in eine Haltevorrichtung einspannen (gilt nur für noch nicht eingebaute Geräte).
- Steuerluftanschluss 1 mit Druckluft (Wert wie auf dem Typschild angegeben) beaufschlagen: Ventil öffnet.
- Gehäuseschrauben über Kreuz lösen und Antrieb mit Membran vom Ventilgehäuse abnehmen.
- Alte Membran ausknöpfen oder ausschrauben. Bei Befestigung mit Bajonettverschluss die Membran durch Drehen um 90° lösen. Bei Membrangröße ≥25 zusätzlich Kapitel Wechsel zwischen PTFE-Membran und EPDM-Membran [▶ 54] beachten.
- Korrekte Lage des Druckstücks sicherstellen (siehe Druckstück [▶ 40]).
  Hinweis: bei Membrangröße 8 nicht notwendig.

ACHTUNG!

Sachschaden bei Membranen mit Gewindeanschluss

Wenn der Pin unter Spannung steht, kann die Membran beschädigt werden.

- Membran zunächst handfest einschrauben und anschließend um eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

- Neue Membran je nach Befestigungsart am Druckstück befestigen. Bei Membranbefestigung mittels Einknöpfen ist dabei eine leichte Drehbewegung hilfreich. Die Kennzeichnungslasche muss senkrecht zur Durchflussrichtung stehen.
- Antrieb mit Membran auf das Ventilgehäuse setzen.
- Gehäuseschrauben über Kreuz leicht anziehen, bis die Membran zwischen Ventilgehäuse und Antrieb anliegt. **Schrauben noch nicht festziehen.**

- Ventil zweimal schalten, damit die Membran richtig anliegt.
- Steuerdruck abschalten.
- Ohne Druckbeaufschlagung die Gehäuseschrauben in drei Stufen (ca. 1/3, ca. 2/3, 3/3 des Anziehdrehmoments aus nachfolgender Tabelle) jeweils über Kreuz anziehen. Die Membran sollte rundum gleichmäßig am Antrieb und am Ventilgehäuse anliegen und verpresst sein.

Membrangröße	Anziehdrehmomente [Nm] (Toleranz: +10 %)	
	EPDM, FKM	PTFE, advanced PTFE, GYLON®
8	2	2,5
15	3,5	4
20	4	4,5
25	5	6
40	8	10
50	12	15
65	20	30
80	30	40
100	40	50

Tab. 16: Anziehdrehmomente Gehäuseanbindung

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

10.1.2 Steuerfunktionen B und I: Membran wechseln

1	Ventilgehäuse	2	Membran
3	Gehäuseschraube	4	Steuerluftanschluss 2 für SFI, Entlüftungsanschluss für SFA und SFB
5	Steuerluftanschluss 1 für SFA, SFB und SFI		

- Ventilgehäuse in eine Haltevorrichtung einspannen (gilt nur für noch nicht eingebaute Geräte).
- Gehäuseschrauben über Kreuz lösen und Antrieb mit Membran vom Ventilgehäuse abnehmen.
- Alte Membran ausknöpfen oder ausschrauben. Bei Befestigung mit Bajonettverschluss die Membran durch Drehen um 90° lösen. Bei Membrangröße ≥25 zusätzlich Kapitel Wechsel zwischen PTFE-Membran und EPDM-Membran [▶ 54] beachten.
- Korrekte Lage des Druckstücks sicherstellen (siehe Druckstück [▶ 40]).
  Hinweis: bei Membrangröße 8 nicht notwendig.

ACHTUNG!

Sachschaden bei Membranen mit Gewindeanschluss

Wenn der Pin unter Spannung steht, kann die Membran beschädigt werden.

- Membran zunächst handfest einschrauben und anschließend um eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

- Neue Membran je nach Befestigungsart am Druckstück befestigen. Bei Membranbefestigung mittels Einknöpfen ist dabei eine leichte Drehbewegung hilfreich. Die Kennzeichnungslasche muss senkrecht zur Durchflussrichtung stehen.
- Antrieb mit Membran auf das Ventilgehäuse setzen.
- Gehäuseschrauben ohne Druckbeaufschlagung über Kreuz leicht anziehen, bis die Membran zwischen Ventilgehäuse und Antrieb anliegt. **Schrauben noch nicht festziehen.**
- Ventil zweimal schalten, damit die Membran richtig anliegt.

- Bei Steuerfunktion B Steuerluftanschluss 1, bei Steuerfunktion I Steuerluftanschluss 2 mit Druckluft (Wert wie auf dem Typschild angegeben) beaufschlagen: Ventil schließt.
- Unter Druckbeaufschlagung die Gehäuseschrauben in drei Stufen (ca. 1/3, ca. 2/3, 3/3 des Anziehdrehmoments aus nachfolgender Tabelle) jeweils über Kreuz anziehen. Die Membran sollte rundum gleichmäßig am Antrieb und am Ventilgehäuse anliegen und verpresst sein.

Membrangröße	Anziehdrehmomente [Nm] (Toleranz: +10 %)	
	EPDM, FKM	PTFE, advanced PTFE, GYLON®
8	2	2,5
15	3,5	4
20	4	4,5
25	5	6
40	8	10
50	12	15
65	20	30
80	30	40
100	40	50

Tab. 17: Anziehdrehmomente Gehäuseanbindung

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

10.1.3 Wechsel zwischen PTFE-Membran und EPDM-Membran

Membrangröße	Membranwerkstoff	
	PTFE und advanced PTFE	EPDM, FKM und Gylon®
≤8	Membranbefestigung mittels Einknöpfen	
15, 20	Membranbefestigung mittels Bajonettverschluss	
≥25	Membranbefestigung mittels Bajonettverschluss	Membranbefestigung mittels Gewindeanschluss

Tab. 18: Arten der Membranbefestigung

10.1.3.1 Wechsel bei Membrangröße ≤8

- Membran ausknöpfen, neue Membran durch leichte Drehbewegung einknöpfen.

10.1.3.2 Wechsel bei Membrangrößen 15 und 20

- Bajonett-Membran durch Drehen um 90° lösen, neue Membran einsetzen und durch Drehen um 90° fixieren.

10.1.3.3 Wechsel bei Membrangrößen ≥25

Wechsel von PTFE-Membran zu EPDM-Membran



1	Einlegeteil	2	Druckstück
3	Druckstück mit eingelegtem Einlegeteil		

- PTFE-Membran durch Drehen um 90° lösen.
- Einlegeteil in das Druckstück einlegen.
- EPDM-Membran einschrauben.

ACHTUNG!

Sachschaden bei Membranen mit Gewindeanschluss

Wenn der Pin unter Spannung steht, kann die Membran beschädigt werden.

- Membran zunächst handfest einschrauben und anschließend um eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

Wechsel von EPDM-Membran zu PTFE-Membran

ACHTUNG!

Sachschäden bei Membran mit Bajonettanschluss

Wenn bei Membranen mit Bajonettanschluss das Einlegeteil nicht aus dem Druckstück entfernt wird, können Membran und Ventilgehäuse stark beschädigt werden.

- EPDM-Membran herausschrauben.
- Einlegeteil aus dem Druckstück entfernen.
- PTFE-Membran einsetzen und durch Drehen um 90° fixieren.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

11 Störungen

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [▶ 7] lesen und beachten.

Service & Support

- Für weiterführende Informationen, technische Beratung sowie Unterstützung Bürkert-Service kontaktieren.

11.1 Antrieb schaltet nicht

Ursache	Lösung
Steuerluftanschluss vertauscht.	▸ Steuerluft korrekt anschließen: SFA (2/2-Wege-Ventil): Steuerluftanschluss 1.
	▸ Steuerluft korrekt anschließen: SFB: Steuerluftanschluss 1.
	▸ Steuerluft korrekt anschließen: SFI: Steuerluftanschluss 1: Öffnen, Steuerluftanschluss 2: Schließen.
	▸ Steuerluft korrekt anschließen: SFA (2/3-Wege-Ventil): Steuerluftanschluss 1: Öffnen, Steuerluftanschluss 2: Mittelstellung.
Steuerdruck zu gering.	▸ Druckangaben auf dem Typschild beachten.
Betriebsdruck zu hoch.	▸ Druckangaben auf dem Typschild beachten.

11.2 Ventil ist nicht dicht

Ursache	Lösung
Steuerdruck zu gering.	▸ Druckangaben auf dem Typschild beachten.
Betriebsdruck zu hoch.	▸ Druckangaben auf dem Typschild beachten.

11.3 Durchflussmenge verringert

Ursache	Lösung
PTFE-Membran ausgebeult.	▸ Membran wechseln.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

12 Demontage

Verletzungsgefahr oder Sachschäden bei Arbeiten an Gerät oder Anlage.

- Vor Arbeiten an Gerät oder Anlage das Kapitel Sicherheit [▶ 7] lesen und beachten.

GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Mediumsaustritt und plötzliche Druckentladung

Der Ausbau eines unter Druck stehenden Geräts kann zu unerwartetem Mediumsaustritt oder schlagartiger Druckentladung führen. Dies kann schwere Verletzungen verursachen.

- Vor dem Ausbau den Druck abschalten und Leitungen entlüften.
- Leitungen vollständig entleeren.
- Beim Wiedereinbau Anziehdrehmoment der Gehäuseschrauben überprüfen.

- Pneumatischen Anschluss lösen.
- Gerät demontieren.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

13 Ersatzteile

Verletzungsgefahr, Sachschäden durch falsche Teile.

- Nur Originalteile von Bürkert verwenden.

13.1 Membran

Je nach Ventiltyp sind nicht alle aufgeführten Membrangrößen verfügbar. Maßgeblich sind die für das jeweilige Membranventil spezifizierten Größen.

Die Membranen sind mit einem Werkstoffcode gekennzeichnet, der sie spezifiziert. Der Werkstoffcode befindet sich auf der Kennzeichnungslasche bzw. bei zweiteiligen Membranen auf der Lasche der Stützmembran und des Membranschilds. Der Werkstoffcode kann bei älteren Werkstoffen abweichen.

Membrangröße	EPDM (AD[9])		FKM (FF[9])	
	Bestellnummer	Werkstoffcode	Bestellnummer	Werkstoffcode
6	20130838	EPDM E04	–	–
8	688421	EPDM E04	677684	FKM F01
15	688422	EPDM E04	677685	FKM F01
15 BC[10]	693163	EPDM E04	693164	FKM F01
20	688423	EPDM E04	677686	FKM F01
20 BC[10]	693166	EPDM E04	693167	FKM F01
25	688424	EPDM E04	677687	FKM F01
32	688425	EPDM E04	677688	FKM F01
40	688426	EPDM E04	677689	FKM F01
50	688427	EPDM E04	677690	FKM F01
65	688428	EPDM E04	677691	FKM F01
80	688429	EPDM E04	677692	FKM F01
100	688430	EPDM E04	677693	FKM F01

Tab. 19: Bestellnummern für Membranen aus EPDM und FKM

9) SAP-Code

10) Kennzeichnung auf der Membran

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

Membrangröße	PTFE/EPDM (EA[9])		Advanced PTFE/EPDM (EU[9])	
	Bestellnummer	Werkstoffcode	Bestellnummer	Werkstoffcode
6	–	–	–	–
8	20093068	PTFE L11	20093078	PTFE L12
15	20093069	EPDM E04/ PTFE P05	20093079	EPDM E04/ PTFE P06
20	20093070	EPDM E04/ PTFE P05	20093080	EPDM E04/ PTFE P06
25	20093071	EPDM E04/ PTFE P05	20093082	EPDM E04/ PTFE P06
32	20093072	EPDM E04/ PTFE P05	20093083	EPDM E04/ PTFE P06
40	20093073	EPDM E04/ PTFE P05	20093084	EPDM E04/ PTFE P06
50	20093074	EPDM E04/ PTFE P05	20093087	EPDM E04/ PTFE P06
65	20093075	EPDM E04/ PTFE P05	20093088	EPDM E04/ PTFE P06
80	20093076	EPDM E04/ PTFE P05	20093091	EPDM E04/ PTFE P06
100	20093077	EPDM E04/ PTFE P05	20093092	EPDM E04/ PTFE P06

Tab. 20: Bestellnummern für Membranen aus PTFE und advanced PTFE

Membrangröße	Laminat aus Gylon® und EPDM (ER[9])	
	Bestellnummer	Werkstoffcode
6	20130839	PTFE L08
8	693175	PTFE L08
15	693176	PTFE L08
20	693177	PTFE L08
25	693178	PTFE L08
32	693179	PTFE L08
40	693180	PTFE L08
50	693181	PTFE L08
65	586616	PTFE L08
80	586617	PTFE L08
100	-	–

Tab. 21: Bestellnummern für Membranen aus GYLON®

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

13.2 Weiterführende Informationen

Eine Übersicht des verfügbaren Zubehörs für pneumatische Antriebe ist im Datenblatt Typ 2XXX enthalten. Dort sind Informationen zu Ausführungen, Einsatzmöglichkeiten und Bestelldaten aufgeführt.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

14 Logistik

14.1 Transport und Lagerung

- Gerät vor Nässe und Schmutz geschützt in der Originalverpackung transportieren und lagern.
- UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Anschlüsse, wenn vorhanden, mit Schutzkappen vor Beschädigungen schützen.
- Zulässige Lagertemperatur einhalten.
- Bei längerer Einlagerung der Geräte Gehäuseschrauben lockern, um dauerhafte Verformungen der Membranen infolge fehlenden Mediumsdrucks zu vermeiden.
- Aus Sicherheitsgründen gelockerte Schrauben deutlich kennzeichnen.

Hinweise in Kapitel Lagerung von Elastomerteilen [▶ 62] beachten.

GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Mediumsaustritt

Aufgrund gelockerter Gehäuseschrauben kann Medium (Säure, Lauge, heiße Medien) austreten und Verätzungen oder Verbrennungen verursachen.

- Vor Wiedereinbau Anziehdrehmoment der Gehäuseschrauben überprüfen.

14.2 Rücksendung

Solange keine gültige Kontaminationserklärung vorliegt, werden an dem Gerät keine Arbeiten oder Untersuchungen vorgenommen.

- Vor der Rücksendung eines gebrauchten Geräts bei einem Bürkert-Konto anmelden und über My Services einen Rücksendeantrag erstellen.
  Falls erforderlich, zunächst ein Konto registrieren. Für alle gebrauchten Geräte ist eine Rücksendenummer erforderlich.
- Die Kontaminationserklärung ausfüllen und der Rücksendung beilegen.
- Vor dem Versand alle originalen Schutzkappen und Verschlussstopfen wieder anbringen. Dies schützt das Gerät vor Verunreinigungen und Transportschäden.
- Das Gerät transportsicher verpacken und die Sendung deutlich mit der Rücksendenummer kennzeichnen.

14.3 Entsorgung

Umweltgerechte Entsorgung

- Nationale Vorschriften bezüglich Entsorgung und Umwelt beachten.
- Elektrische und elektronische Geräte separat sammeln und speziell entsorgen.

Weitere Informationen unter country.burkert.com

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026

15 Anhang

15.1 Lagerung von Elastomerteilen

Elastomerteile können mit zunehmender Lagerdauer ihre namensgebenden Eigenschaften verlieren. Diese Veränderungen werden durch verschiedene Einflussfaktoren wie Licht, Wärme, Ozon, Feuchtigkeit, Verformung, Sauerstoff, Öle und Lösungsmittel hervorgerufen. Internationale Normen wie DIN 7716 oder ISO 2230 Basic enthalten grundlegende Hinweise zur ordnungsgemäßen Lagerung.

Die nachstehenden Angaben zur Lagerdauer unter optimalen Bedingungen basieren auf den oben genannten Richtlinien und unseren Erfahrungen. Grundsätzlich sollten sie bei der Erhaltung ihrer physikalischen und chemischen Eigenschaften berücksichtigt werden. Die richtige Lagerung ist ein wichtiger Faktor für die Lebensdauer von Elastomeren, insbesondere bei stark beanspruchten Bauteilen (z. B. Membranen).

- Die optimale Lagertemperatur liegt zwischen +5 °C und +25 °C. Die Teile sollten nicht in der Nähe eines Heizelements gelagert werden.
- Die relative Luftfeuchtigkeit sollte unter 65 % liegen, wobei Kondensation stets zu vermeiden ist.
- Teile sollten vor direkter Sonneneinstrahlung und künstlichem Licht mit hohem UV-Anteil geschützt gelagert werden, da dies den Alterungsprozess beschleunigt.
- Alle Teile sollten zudem in einem luftdichten Behälter aufbewahrt werden, um sie vor Luftzirkulation und anderen Umwelteinflüssen wie beispielsweise Ozon zu schützen.
- Geräte, die Ozon erzeugen, wie beispielsweise Elektromotoren, sollten ebenfalls nicht in den Lagerbereichen betrieben werden.
- Elastomerteile sollten am besten in einem entspannten und verformungsfreien Zustand gelagert werden.
- Der Kontakt mit Lösungsmitteln, Ölen, Fetten und anderen Chemikalien sollte stets vermieden werden.
- Kein Kontakt mit Produkten aus Gummi unterschiedlicher Zusammensetzung, insbesondere unterschiedlicher Farbe.
- Kein Kontakt mit Teilen aus Kupfer, Mangan oder Legierungen dieser Metalle.

Auf dieser Grundlage ergibt sich folgender erwarteter Lebenszyklus für Membranen.

Rohstoff	Lagerzeit (max.)	Betriebszeit (max.)
EPDM	7 Jahre	3 Jahre
FKM	7 Jahre	4 Jahre
PTFE oder modifiziertes PTFE	10 Jahre	3 Jahre[11)]

11) Bei PTFE-Membranvarianten sind die angegebenen Zeiten des Elastomermaterials entscheidend.

MAN 1000751249 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 17.08.2026