MAN 1000625636 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 18.11.2026

S070

RACCORD-CAPTEUR INLINE A ROUES OVALES
INLINE POSITIVE DISPLACEMENT FLOW FITTING-SENSOR
INLINE DURCHFLUSS FITTING-SENSOR MIT OVALRÄDERN

Consignes de sécurité

Les travaux de montage et/ou de maintenance doivent être réalisés par un personnel qualifié. En cas de difficultés lors de l'installation, veuillez contacter votre fournisseur Bürkert.

- Veillez toujours à la compatibilité chimique des matériaux en contact avec le fluide.
- Pour le nettoyage du raccord, utilisez des produits chimiquement compatibles avec les matériaux du raccord.
- Lors du démontage du capteur de la conduite, prenez toutes les précautions liées au procédé.

Utilisation

Ce raccord est destiné à la mesure du débit de liquides, particulièrement les liquides visqueux (max. 1000cps) en combinaison avec les transmetteurs / détecteurs à seuil type SE30, SE35, SE32, SE36.

Safety instructions

The fitting should only be installed and repaired by specialist staff. If any difficulties may occur with the product during installation, please contact your nearest Bürkert sales office for assistance.

- Always ensure the materials in contact with the medium are chemically compatible.
- To clean the device, only use chemically compatible products.
- When dismounting the device from the pipe, take all the precautions linked to the process.

Utilisation

This flow fitting has been designed for all liquid flow measurements especially viscous fluids (max. 1000cps) in combination with our transmitters / threshold detectors type SE30, SE35, SE32, SE36.

Sicherheitsmaßnahmen

Einbau und/oder Reparatur dürfen nur durch eingewiesenes Personal erfolgen. Sollten bei der Installation oder der Inbetriebnahme Schwierigkeiten auftreten, setzen Sie sich bitte mit Bürkert in Verbindung.

- Beachten Sie bei speziellen Messmedien, inkl. Medien für die Reinigung, die Materialbeständigkeit von mediumberührenden Teilen.
- Dem verwendeten Prozess entsprechend müssen geeignete Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, bevor der Fitting ausgebaut wird.

Verwendung

Dieser Fitting wurde zur Durchflussmessung von allen Flüssigkeiten, besonders viskose Medien (max. 1000cps), in Kombination mit den Transmittern / Schwellen-Detektoren Typ SE30, SE35, SE32, SE36 entwickelt.

Sous réserve de modifications techniques / Subject to technical change without notice / Technische Änderung vorbehalten

© Bürkert 2002_2013

bürkert
FLUID CONTROL SYSTEMS

S070

Description et principe de mesure

La conception de ce raccord repose sur des roues ovales, principe fiable et très précis de mesure de débit volumétrique. Ce concept permet une excellente répétabilité et précision sur une plage de débit et de viscosité très étendue. La faible perte de charge et la bonne tenue en pression permet une utilisation dans des applications diverses: écoulement gravitaire ou en ligne (pompe).

Description and measuring principle

The design of this fitting is based on the oval rotor principle. This has proven to be a reliable and highly accurate volumetric method of measuring flow. Exceptional repeatability and high accuracy over a wide range of viscosities and flowrates are features of that design. The low pressure drop and high pressure rating makes it suitable for both gravity and pump (in-line) applications.

Beschreibung und Messprinzip

Dieser Fitting wurde nach dem Ovalrad Messprinzip entwickelt. Dieses, seit Jahren erprobte Prinzip, ermöglicht sehr genaue und wiederholbare Messungen über einen großen Durchfluss- und Viskositäts-Bereich. Ein niedriger Druckverlust und eine hohe Druckfestigkeit erlauben einen Einsatz in den verschiedesten Applikationen: gravimetrischer Durchfluss oder über Pumpen.



Tous les raccords sont compatibles avec les modules électroniques types SE30, SE35, SE36 et SE32 équipés de capteurs à effet Hall.

All fittings are compatible with the electronic modules types SE30, SE35, SE36 and SE32 with Hall sensor principle.

Alle Fittings sind mit den Elektronik Modulen, Typen SE30, SE35, SE36 und SE32 mit Hall Sensor, kompatibel.

Dimensions

Dimensions

Abmessungen



MAN 1000625636 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 18.11.2026

DN	A	B Stainless steel / Acier inoxydable / Edelstahl		B Aluminium		C	D	E	F	G	H	J	K	L
		DIN	ANSI	DIN	ANSI									
25	112	291	294	281	284	91	35	115	16	108	16.0	1.6	1.6	85
40	144	262	270	262	270	120	45	150	16	127	17.5	1.6	1.6	112
50	178	264	264	264	264	150	55	165	18	152	19.0	1.6	1.6	140
80	220	344	348	436	436	212	77	200	22	191	22.5	1.6	1.6	202
100	291	382	390	578	578	230	108	220	22	229	22.5	1.6	1.6	234



DN	A	B Stainless steel / Acier inoxydable / Edelstahl	B Aluminium	C	D	E
15	96	100	100	61	20	55
25	112	143	133	91	35	85
40	144	124	124	120	45	112
50	178	210	210	150	55	140
80	220	260	260	212	77	202

MAN 1000625636 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 18.11.2026

Installation et montage

Le raccord tolère des tailles de particule jusqu'à 250 µm. Pour éviter tout dommage dû à des particules, nous recommandons l'installation d'un filtre 250 µm en amont et aussi près que possible du capteur.

La canalisation doit être remplie et exempte de bulles d'air. Eviter des purges à l'air.

- Utiliser un produit d'étanchéité pour filetage.

- Installer le raccord de sorte que les axes des roues soient dans un plan horizontal. Le sens du débit est indiqué par une flêche sur le corps.

Installation and mounting

The fitting can handle particle sizes up to 250 µm. To prevent damage from dirt or foreign matter, we strongly recommend the installation of a 250 µm (60 mesh) strainer as close as possible to the inlet side of the sensor.

The pipe must be filled with liquid and free from air bubbles. Avoid air purge of the system.

- Use thread sealant on all pipe threads.

- Ensure the fitting is installed so that rotor shafts are always in a horizontal plane. Flow direction is marked by an arrow on the body.

Aufbau

Der Fitting verträgt Partikeln bis zu einer Größe von 250 µm. Um Schaden durch Partikeln zu verhindern, empfehlen wir den Einbau eines 250 µm Filters so nah wie möglich am Sensoreingang.

Die Rohrleitung muss voll mit Medium und Luftfrei sein. Reinigung mit Druckluft verhindern.

- Gewinde mit Dichtwerkstoff gut abdichten.

- Fitting so montieren, dass die Achsen waagerecht liegen. Durchflussrichtung ist durch ein Pfeil am Gehäuse gekennzeichnet.



MAN 1000625636 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 18.11.2026



Caractéristiques techniques

DN des conduites
DN15 à 100

Raccord process
Taraudage G ou NPT 1/2'', 1'',
1 1/2'', 2", 3"
Brides 25, 40, 50, 80, 100 mm
DIN 16
Brides ANSI 150lb 1", 1 1/2'',
2'', 3", 4"

Plage de débit
Viscosité > 5 cps
2 à 1200 l/min.

Viscosité < 5 cps
3 à 616 l/min.

Précision
+/-0.5% de la valeur mesurée

Max. viscosité
1000 cps, plus sur demande

Technical data

Pipe diameter
DN15 to 100

Process connection
Thread G or NPT1/2'', 1'',
1 1/2'', 2", 3"
Flanges 25, 40, 50, 80, 100 mm
DIN 16
Flanges ANSI 150lb 1", 1 1/2'',
2'', 3", 4"

Flow rate range
Viscosity > 5 cps
2 to 1200 l/min.
(0.26 to 320 gpm)

Viscosity < 5 cps
3 à 616 l/min.
(0.78 to 160 gpm)

Accuracy
+/-0.5% of reading

Max. viscosity
1000 cps, higher on request

Technische Daten

Rohrdurchmesser
DN15 bis 100

Prozessanschluss
Gewinde G oder NPT1/2'', 1'',
1 1/2'', 2", 3"
Flansch 25, 40, 50, 80, 100 mm
DIN 16

Flansch ANSI 150lb 1", 1 1/2'',
2'', 3", 4"

Durchflussbereich
Viskosität > 5 cps
2 bis1200 l/min

Viskosität < 5 cps
3 bis 616 l/min.

Genauigkeit
+/-0.5% vom Messwert

Max. Viskosität
1000 cps, höhere auf Anfrage

S070

Caractéristiques techniques (suite)

Taille max. de particule
250 µm

Facteur K

1/2":	112 impulsions/l
1":	36 impulsions/l
1 1/2":	14.5 impulsions/l
2":	6.68 impulsions/l
3":	2.59 impulsions/l
4":	2.315 impulsions/l

Pression du fluide max.
Corps aluminium et acier inoxydable: 55 bar (800 psi)
Version brides: 10 bar (14 psi)

Température fluide max.
Corps Al: 80°C
Corps inox: 120°C

Température ambiante max.
0-60°C (32-140°F)

Matériaux
- Corps: Aluminium ou acier inoxydable 316 (1.4401)
- Roues: PPS ou acier inoxydable 316 (1.4401)
- Paliers : acier inoxydable
- Joints: FKM ou FEP/PTFE

Poids
600g
Indice de protection
IP66 (NEMA 6)

Technical data (continued)

Max. particle size
250 µm

K-factor

1/2":	112 pulse/l
1":	36 pulse/l
1 1/2":	14.5 pulse/l
2":	6.68 pulse/l
3":	2.59 pulse/l
4":	2.315 pulse/l

Max. fluid pressure
Aluminium and SSt body:
55 bar (800 psi)
Flange version: 10 bar (14 psi)

Max. fluid temperature
Al body: 80°C (176°F)
SSt body: 120°C (248°F)

Max. ambient temperature
0-60°C (32-140°F)

Materials
- Body: Aluminium or stainless steel 316 (1.4401)
- Rotors: Aluminium or stainless steel 316 (1.4401)
- Shaft : stainless steel
- Gasket: FKM or FEP/PTFE

Weight
600g
Protection rating
IP66 (NEMA 6)

Technische Daten (Fortsetzung)

Max. Partikelgröße
250 µm

K-Faktor

1/2":	112 Puls/l
1":	36 Puls/l
1 1/2":	14.5 Puls/l
2":	6.68 Puls/l
3":	2.59 Puls/l
4":	2.315 Puls/l

Max. Flüssigkeitsdruck
Aluminium- und Edelstahl-Gehäuse: 55 bar (800 psi)
Flansch Ausf.: 10 bar (14 psi)

Mediumstemperatur max.
Aluminium-Gehäuse: 80°C
Edelstahl-Gehäuse: 120°C

Raumtemperatur max.
0-60°C (32-140°F)

Werkstoffe
- Gehäuse: Aluminium oder Edelstahl (1.4401)
- Ovalräder: PPS oder Edelstahl (1.4401)
- Lager : Edelstahl
- O-Ring: FKM oder FEP/PTFE)

Gewicht
600g
Schutzklasse
IP66 (NEMA 6)

Maintenance

Démontage
1- Vérifier que la conduite n'est plus sous pression.

2- Désserrer les 4 vis et retirer le couvercle.

3- Retirer le joint et vérifier l'aspect; remplacer si nécessaire.

Maintenance

Disassembly
1- Ensure the fluid supply to the meter has been disconnected, and the line pressure has been released.

2- Remove four screws and meter cover.

3- Remove o-ring and inspect; replace if damaged.

Wartung

Ausbau
1- Sicherstellen, dass die Leitung nicht mehr unter Druck ist.

2- Die 4 Schrauben lösen und Deckel abnehmen.

3- Dichtung entfernen und untersuchen; wenn nötig auswechseln.

MAN 1000625636 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 18.11.2026

4- Retirer les roues, vérifier et nettoyer; remplacer si nécessaire.

Remontage

1- Replacer les roues dans le boîtier. Elles doivent être à 90° l'une de l'autre.

Les roues doivent être replacées avec les aimants vers le haut (voir schéma).

2- Tourner doucement les roues avec le doigt; elles doivent tourner librement.

3- Replacer le joint.

4- Remettre le couvercle.

La rainure du couvercle doit être alignée avec celle du boîtier (voir schéma).

5- Resserrer les 4 vis en croix avec le couple de serrage approprié :

4- Remove rotors, clean and inspect; replace if damaged.

Reassembly

1- Replace rotors into the meter body. The rotors should be at 90° to each other.

The rotor must be placed in the body with the magnets on the top (see picture).

2- Lightly rotate the rotors by hand; they must turn freely.

3- Install o-ring.

4- Replace the meter cap.

The groove on the cover must line up with the groove on the body (see picture).

5- Replace four screws and fasten in an alternating pattern at the appropriate torque rating:

4- Ovalräder entfernen, reinigen und untersuchen; wenn nötig auswechseln.

Aufbau

1- Ovalräder in Gehäuse ein legen. Die Räder müssen um 90° verdreht sein.

Die Räder müssen so eingelegt werden, dass die Magnete auf der oberen Seite liegen (siehe Zeichnung).

2- Leicht per Hand die Räder drehen; sie müssen sich reibungslos bewegen.

3- O-Ring zurückeinlegen.

4- Deckel wieder auflegen.

Die Nut des Deckels muss mit der Nut des Gehäuses gleich liegen (siehe Zeichnung).

5- Schrauben wieder über Kreuz mit dem geeigneten Drehmo ment festziehen.

DN	Matériau du corps Body material Gehäuse-Werkstoff	Couple de serrage Torque rating Drehmoment
15	Aluminium	3,5 Nm
	Acier inoxydable Stainless steel Edelstahl	9 Nm
25	Aluminium	8,5 Nm
	Acier inoxydable Stainless steel Edelstahl	22 Nm
40 50	Aluminium	17 Nm
	Acier inoxydable Stainless steel Edelstahl	44 Nm

Serrer avec précaution de sorte à ne pas endommager le boîtier.

Care must be taken not to overtighten the screws or damage may occur to the body.

Schrauben nicht zu fest anziehen, das Gehäuse könnte beschädigt werden.

S070

Références de commande des produits finis

Order codes, finished products

Bestell-Nummern der S030 Fittings

DN	Process connection Raccordement process Prozess Anschluss	Flow rate range Plage de débit Messbereich > 5 cps (l/ min)	Flow rate range Plage de débit Messbereich < 5 cps (l/min)	Body material Matériau boîtier Gehäuse-Werkstoff	Rotor material Matériau roue Räder-Werkstoff	Gasket Joint Dichtung	Order code Référence de commande Bestell-Nr
15	G 1/2"	2 - 30 l/min	3 - 25 l/min	Aluminium	PPS	FKM	**443985**
		2 - 30 l/min	3 - 25 l/min	Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl		FEP/ PTFE	**443990**
	NPT 1/2"	2 - 30 l/min	3 - 25 l/min	Aluminium	PPS	FKM	**443995**
		2 - 30 l/min	3 - 25 l/min	Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl		FEP/ PTFE	**444000**
25	G 1"	6 - 120 l/min	10 - 100 l/min	Aluminium	PPS	FKM	**443986**
				Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl		FEP/ PTFE	**443991**
	NPT 1"	6 - 120 l/min	10 - 100 l/min	Aluminium	PPS	FKM	**443996**
				Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl		FEP/ PTFE	**444001**
	Brides DIN 16 25 mm 25 mm DIN16 flanges 25 mm DIN16 Anschluss-schellen	6 - 120 l/min	10 - 100 l/min	Aluminium	PPS	FKM	**553837**
				Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl		FEP/ PTFE	**553834**
	Brides ANSI 150 LB 1" 1" ANSI 150LB flanges 1" ANSI 150LB Anschluss-schellen	6 - 120 l/min	10 - 100 l/min	Aluminium	PPS	FKM	**553836**
				Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl		FEP/ PTFE	**553833**
40	G 1 1/2"	10 - 250 l/min	15 - 235 l/min	Aluminium	PPS	FKM	**443987**
				Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl		FEP/ PTFE	**443992**
	NPT 1 1/2"	10 - 250 l/min	15 - 235 l/min	Aluminium	PPS	FKM	**443997**
				Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl		FEP/ PTFE	**444002**

Références de commande des produits finis (suite)

Order codes, finished products (cont'd)

Bestell-Nummern der S030 Fittings (Fortsetzung)

DN	Process connection Raccordement process Prozess Anschluss	Flow rate range Plage de débit Messbereich > 5 cps (l/min)	Flow rate range Plage de débit Messbereich < 5 cps (l/min)	Body material Matériau boîtier Gehäuse-Werkstoff	Rotor material Matériau roue Räder-Werkstoff	Gasket Joint Dichtung	Order code Référence de commande Bestell-Nr
40	Brides DIN 16 40 mm 40 mm DIN16 flanges 40 mm DIN16 Anschluss-schellen	10 - 250 l/min	15 - 235 l/min	Aluminium	PPS	FKM	443988
				Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl		FEP/ PTFE	443993
	Brides ANSI 150 LB 1 1/2" 1 1/2" ANSI 150LB flanges 1 1/2" ANSI 150LB Anschluss-schellen	10 - 250 l/min	15 - 235 l/min	Aluminium	PPS	FKM	443998
				Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl		FEP/ PTFE	444003
50	G 2"	15 - 350 l/min	30 - 300 l/min	Aluminium	PPS	FKM	553640
	NPT 2"	15 - 350 l/min	30 - 300 l/min	Aluminium	PPS	FKM	553641
	Brides DIN 16 50 mm 50 mm DIN16 flanges 50 mm DIN16 Anschluss-schellen	15 - 350 l/min	30 - 300 l/min	Aluminium	PPS	FKM	443989
				Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl		FEP/ PTFE	443994
	Brides ANSI 150 LB 2" 2" ANSI 150LB flanges 2" ANSI 150LB Anschluss-schellen	15 - 350 l/min	30 - 300 l/min	Aluminium	PPS	FKM	443999
				Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl		FEP/ PTFE	444004
80	G 3"	20 - 733 l/min	66 - 616 l/min	Aluminium		FKM	553642
	NPT 3"	20 - 733 l/min	66 - 616 l/min	Aluminium		FKM	553643
	Brides DIN 16 80 mm 80 mm DIN16 flanges 80 mm DIN16 Anschluss-schellen	20 - 733 l/min	66 - 616 l/min	Aluminium		FKM	553645
	rides ANSI 150 LB 3" 3" ANSI 150LB flanges 3" ANSI 150LB Anschluss-schellen	20 - 733 l/min	66 - 616 l/min	Aluminium		FKM	553644
100	Brides DIN 16 100 mm 100 mm DIN16 flanges 100 mm DIN16 Anschluss-schellen	120 - 1200 l/min	---	Aluminium		FKM	553647
	rides ANSI 150 LB 4" 4" ANSI 150LB flanges 4" ANSI 150LB Anschluss-schellen	120 - 1200 l/min	---	Aluminium		FKM	553646

S070

Références de commande des pièces de rechange | **Order codes, spare parts** | **Bestell-Nummern der Ersatzteile**

Désignation Description Bezeichnung	Diamètre / Diameter / Durchmesser		Matériau Material Werkstoff	Référence de commande Order code Bestell-Nr
	[mm]	[pouce / inch / Zoll]		
Roues Rotor Ovalräder	DN15	1/2"	PPS	550933
			Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl	550934
	DN25	1"	PPS	550937
			Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl	550938
	DN40	1 1/2"	PPS	550941
			Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl	550942
	DN50	2"	PPS	550945
			Stainless steel Acier inoxydable Edelstahl	550946
Joint Gasket O-ring	DN15	1/2"	FEP/PTFE	550929
			FKM	550930
	DN25	1"	FEP/PTFE	550935
			FKM	550936
	DN40	1 1/2"	FEP/PTFE	550939
			FKM	550940
	DN50	2"	FEP/PTFE	550943
			FKM	550944

MAN 1000625636 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 18.11.2026

Trouble shooting guide

Trouble	Cause	Remedy
Fluid will not flow through the meter	A- Foreign matter blocking	A- Dismantle meter, clean rotors (strainer must be fitted in line)
	B- Line strainer blocked	B- Clean strainer
	C- Damaged rotors	C- Change rotors
Reduced flow through the meter	A- Line strainer partially blocked	A- Clean strainer
	B- Fluid too viscous	B- Maximum 1000 cps, change to high viscosity rotors
Meter reading inaccurate	A- Fluid flowrate out of specifications	A- Check specifications, adapt meter size or flowrate
	B- Air in fluid	B- Bleed air from system
	C- Excess wear caused by incorrect meter assembly	C- Check meter body and rotors
Meter not giving a pulse signal	A- Faulty Hall sensor	A- Replace meter cap
	B- Faulty magnet	B- Change rotors
	C- Rotors installed in wrong position	C- Refer to correct rotor positioning

Résolution de panne

Problème	Cause	Solution
Le fluide ne s'écoule plus à travers le capteur	A- Capteur obturé	A- Démonter et nettoyer les roues (rajouter filtre adapté en amont)
	B- Filtre obturé	B- Nettoyer le filtre
	C- Roues endommagées	C- Changer les roues
Débit réduit à travers le capteur	A- Filtre partiellement obturé	A- Nettoyer le filtre
	B- Fluide trop visqueux	B- Maximum 1000 cps, prendre des roues haute viscosité
Mesure incohérente	A- Plage de débit du capteur inadaptée	A- Vérifier spécifications, adapter capteur ou débit
	B- Air dans la conduite	B- Purger l'air de la conduite
	C- Frictions dues à un mauvais remontage du capteur	C- Vérifier l'assemblage du capteur et des roues
Pas de sortie impulsion	A- Capteur Hall défectueux	A- Remplacer le couvercle
	B- Aimant défectueux	B- Remplacer les roues
	C- Roues montées dans le mauvais sens	C- Démonter le capteur et changer la position des roues

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Kein Durchfluss durch den Sensor	A- Fremdkörper eingeklemmt	A- Sensor ausbauen und Räder reinigen (angepasster Filter einbauen)
	B- Filter verstopft	B- Filter reinigen
	C- Räder beschädigt	C- Räder auswechseln
Reduzierter Durchfluss durch den Sensor	A- Filter teilweise verstopft	A- Filter reinigen
	B- Medium zu viskos	B- Maximum 1000 cps, auf hochviskose Räder umschalten
Messung ungenau	A- Durchfluss außerhalb des Messbereichs	A- Sensor oder Durchfluss anpassen
	B- Luft in der Leitung	B- Luft ablassen
	C- Reibung durch schlechten Zusammenbau des Sensors	C- Montage des Gehäuses und der Räder überprüfen
Kein Pulsausgang	A- Defekter Hall-Sensor	A- Deckel auswechseln
	B- Defekte Magnete	B- Räder auswechseln
	C- Räder in falscher Position eingebaut	C- Sensor ausbauen und Räder richtig positionieren

MAN 1000625636 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 18.11.2026

Europe

AUSTRIA
Phone: +43 (0)1-894 13 33
Fax: +43 (0)1-894 13 00
E-mail: info@buerkert.at

BELGIUM
Phone: +32 (0)3-325 89 00
Fax: +32 (0)3-325 61 61
E-mail: info@burkert.nl

CZECH REP.
Phone: +420 543-25 25 05
Fax: +420 543-25 25 06
E-mail: obchod@buerkert.cz

DENMARK
Phone: +45 44-50 75 00
Fax: +45 44-50 75 75
E-mail: info.dk@burkert.com

FINLAND
Phone: +358 (0)207 412 550
Fax: +358 (0)207 412 555
E-mail: sales.fi@burkert.com

FRANCE
Phone: +33 (0)388-58 91 11
Fax: +33 (0)388-57 20 08
E-mail: burkert.france@buerkert.com

ITALY
Phone: +39 02-959 071
Fax: +39 02-959 07 251
E-mail: info@buerkert.it

NORWAY
Phone: +47 63-84 44 10
Fax: +47 63-84 44 55
E-mail: buerkert@burkert.no

NETHERLANDS
Phone: +31 (0)88 12 67 300
Fax: +31 (0)88 12 67 350
E-mail: info@burkert.nl

PORTUGAL
Phone: +351 212 898 275
Fax: +351 212 898 276
E-mail: portugal@burkert.com

POLAND
Phone: +48 (0)22-840 60 10
Fax: +48 (0)22-840 60 11
E-mail: buerkert@buerkert.pl

SPAIN
Phone: +34 93-477 79 80
Fax: +34 93-477 79 81
E-mail: spain@burkert.com

SWEDEN
Phone: +46 (0)40-664 51 00
Fax: +46 (0)40-664 51 01
E-mail: info.se@burkert.com

SWITZERLAND
Phone: +41(0)41-785 66 66
Fax: +41(0)41-785 66 33
E-mail: info.ch@buerkert.com

TURKEY
Phone: +90 (0)232-459 53 95
Fax: +90 (0)232-459 76 94
E-mail: info.turkey@buerkert.com

UNITED KINGDOM
Phone: +44 (0)1453-73 1353
Fax: +44 (0)1453-73 13 43
E-mail: sales.uk@burkert.com

Asia / Oceania

AUSTRALIA
Phone: +61 2 8853 6353
Fax: +61 2 8853 6363
E-mail: sales.au@burkert.com

Victoria
Phone: 1300 888 868
Fax: 1300 888 076

Queensland
Phone: 1300 888 868
Fax: 1300 888 076

Western Australia
Phone: 1300 888 868
Fax: 1300 888 076

South Australia
Phone: 1300 888 868
Fax: 1300 888 076

CHINA
Phone: +86 21-5863 99 90
Fax: +86 21-5863 99 68
E-mail: info.chn@burkert.com

Beijing
Phone: +86 10 64399783
+86 10 64399793
Fax: +86 10 64399612

Chengdu
Phone: +86 28 8425 1434
+86 28 8425 1435
Fax: +86 28 8425 1560

Guangzhou
Phone: +86 20 8769 8379
+86 20 8767 8703
Fax: +86 20 87671131

Shanghai
Phone: +86 21 6486 5110
Fax: +86 21 6487 4815

Suzhou
Phone: +86 512 6265 9881
Fax: +86 512 6265 9882

HONG KONG
Phone: +852 2480 1202
Fax: +852 2418 1945
E-mail: info.hkg@burkert.com

INDIA
Phone: +91 (0)44-4230 3456
Fax: +91 (0)44-4230 3232
E-mail: sales.in@burkert.com

JAPAN
Phone: +81 (0)3-5804-5020
Fax: +81 (0)3-5804-5021
E-mail: info.jpn@burkert.com

Osaka
Phone: +81 (0)6-6320-0880
Fax: +81 (0)6-6320-0881

KOREA
Phone: +82(0)2-3462 5592
Fax: +82 (0)2-3462 5594
E-mail: info.kor@burkert.com

MALAYSIA
Phone: +60 (0)4-643 5008
Fax: +60 (0)4-643 7010
E-mail: info.sin@burkert.com

NEW ZEALAND
Phone: +64 (0)9-256 77 77
Fax: +64 (0)9-256 77 47
E-mail: sales.nz@burkert.com

PHILIPPINES
Phone: +63 (0)2-776 43 84
+63 (0)2-776 60 71
Fax: +63 (0)2-776 43 82
E-mail: info.rp@burkert.com

SINGAPORE
Phone: +65 6844 2233
Fax: +65 6844 3532
E-mail: info.sin@burkert.com

TAIWAN
Phone: +886 (0)2-2653 7868
Fax: +886 (0)2-2653 7968
E-mail: info.rc@burkert.com

Africa

SOUTH AFRICA
Phone: +27 (0)11-574 60 00
Fax: +27 (0)11-454 14 77
E-mail: sales.za@burkert.com

America

ARGENTINA
Phone: +54(0)11-5648-6350
Fax: +54(0)11-5648-6355
E-mail: contacto.argentina@burkert.com

BRAZIL
Phone: +55(0)11-2186 1155
Fax: +55 (0)11-2186 1165
E-mail: pedidos.brasil@burkert.com

CANADA
Phone: +1 905-632 30 33
Fax: +1 905-632 38 33
E-mail: sales.ca@burkert.com

USA
Phone: +1 704-504 44 40
Fax: +1 949-223 31 98
E-mail: marketing-usa@burkert.com