




**Assignment of the pneumatic connections for AirLINE Quick**  
**Zuordnung der pneumatischen Anschlüsse bei AirLINE Quick**  
**Affectation des raccords pneumatiques avec AirLINE Quick**




		Pneumatic Connection / Pneumatischer Anschluss / Raccordement pneumatique				
		Valve output / Ventilausgang / Sortie de la vanne	AirLINE Quick			
Valve type	2x3/2-way / Type 6524 2x3/2-Wege / Typ 6524 2x3/2 voies / Type 6524	<table border="1" data-bbox="699 703 887 790"> <thead> <tr> <th>2x3/2 + 5/2 way</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 2</td> </tr> <tr> <td>○ 4</td> </tr> </tbody> </table>	2x3/2 + 5/2 way	○ 2	○ 4	
	2x3/2 + 5/2 way					
○ 2						
○ 4						
Ventiltyp	5/2-way / Type 6525 5/2-Wege / Typ 6525 5/2 voies / Type 6525					
Type de vanne	3/2-way / Type 6524 3/2-Wege / Typ 6524 3/2 voies / Type 6524	<table border="1" data-bbox="721 893 839 981"> <thead> <tr> <th>3/2 way</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>○ 0</td> </tr> <tr> <td>○ 2</td> </tr> </tbody> </table>	3/2 way	○ 0	○ 2	
3/2 way						
○ 0						
○ 2						

**Dimensions of the flange images**

**Abmessungen der Flanschbilder**

**Dimensions des réseaux de brides**



1) with intermediate feed / mit Zwischeneinspeisung / avec alimentation intermédiaire

2) on request / auf Anfrage / sur demande

Version / Ausführung / Version			M	N1	N2	N3	N4	O*	G
AirLINE Quick 8644, 8647	8-fold / 8-fach / octuple	-	155 ±0,4	54 ±0,3	158 ±0,4	-	-	8	192
	12-fold / 12-fach / 12 fois	-	199 ±0,4	68 ±0,3	202 ±0,4	-	-	8	236
	16-fold / 16-fach / 16 fois	-	243 ±0,4	123 ±0,4	246 ±0,4	-	-	10	280
	16-fold / 16-fach / 16 fois	1)	276 ±0,4	140 ±0,4	279 ±0,4	-	-	10	313
	24-fold / 24-fach / 24 fois	-	331 ±0,4	66 ±0,3	200 ±0,4	334 ±0,4	-	12	368
	24-fold / 24-fach / 24 fois	1)	364 ±0,4	73 ±0,3	219 ±0,4	367 ±0,4	-	12	401
AirLINE Quick 8640	4-fold / 4-fach / quadruple	-	111 ±0,4	114 ±0,4	-	-	-	6	148
	8-fold / 8-fach / octuple	-	155 ±0,4	54 ±0,3	158 ±0,4	-	-	8	192
	12-fold / 12-fach / 12 fois	-	199 ±0,4	68 ±0,3	202 ±0,4	-	-	8	236
	16-fold / 16-fach / 16 fois	-	243 ±0,4	123 ±0,4	246 ±0,4	-	-	10	280
	24-fold / 24-fach / 24 fois	2)	331 ±0,4	66 ±0,3	200 ±0,4	334 ±0,4	-	12	368