直动式两通电磁阀

- 直动式紧凑小型阀，公称直径达 DN 2.4
- 延长的线圈系统
- 简单快速的法兰安装或连接板安装
- 用于软管接头的快速接头（推入式接头）
- 防爆版本

数据表中所述的产品型号可能与产品介绍及说明中的产品型号有所不同。

型号说明

7011 阀门是一种直动式电磁阀。为了提高压力和泄漏安全性，塞子和芯导管被焊接在一起。根据应用，有不同的阀体和密封材料组合可供选择。Bürkert 特有的法兰设计 (SFB) 使阀门可以在一个多连接板上节省空间地排列安装。该系列通过符合 DVGW EN 161 的版本和防爆版本补充。对于柔性软管连接技术，可以选择推入式接头。与符合工业标准 B 型或 DIN EN 175301-803 C 型的插头配合使用时，阀门满足 IP65 防护等级。

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, 保留更改的权利

访问产品网站 ▶

目录

1. 常规技术参数 4

1.1. 标准版本 4
1.2. DVGW 版本 5
1.3. ATEX/IECEx 电缆版本 5

2. 回路功能 6

3. 认证和符合性 6

3.1. 一般说明 6
3.2. 符合性 6
3.3. 标准 6
3.4. 防爆 6
3.5. 北美（美国/加拿大） 6
3.6. 饮用水 7
3.7. 食品和饮料/卫生 7
3.8. 其他 7
燃气 7

4. 材料 7

4.1. Bürkert resistApp 7
4.2. 材料说明 8
作用方式 A 标准版本 8
作用方式 B 标准版本 8
ATEX/IECEx 电缆版本 9

5. 尺寸 10

5.1. 标准版本 10
螺纹版本 10
底板连接版本 10
底板连接式 11
5.2. ATEX/IECEx 电缆版本 11
螺纹版本 11
底板连接版本 12
底板连接式 13
5.3. 线圈版本 13
版本符合工业标准 B 型 13
更多电气连接 14
5.4. 单通道汇流板 14
5.5. 多通道汇流板 15
汇流板适用于带 20 mm 线圈 (SG2) 的阀门 15
汇流板适用于带 24.5 mm 线圈 (SG3) 或 WW B 的阀门 15

6. 连接方式 16

6.1. 引脚分配 16
真空应用中的引脚分配 17

7. 性能说明 17

7.1. 功耗 17
标准版本，线圈尺寸 24.5 mm 17
标准版本，线圈尺寸 20 mm 18

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

8. 订货信息 19

8.1. Bürkert 网上商店 19
8.2. Bürkert 产品选型 19
8.3. Bürkert 产品咨询表 19
8.4. 订货表 20
标准版本符合工业标准 B 型，线圈尺寸 24.5 mm 20
DVGW 版本 23
ATEX/IECEx 电缆版本 24
标准版本符合工业标准 B 型，线圈尺寸 20 mm 24
附加选项 27
8.5. 附件订货表 27
单通道汇流板 27
多通道汇流板 27
汇流板的附件 27
适用于 G ⅛ 英寸螺纹连接的附件 27
2516 型电气连接插头，C 型插头，符合 DIN EN 175301-803 标准 28
2507 型电气连接插头，B 型插头符合工业标准 28

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

1. 常规技术参数

1.1. 标准版本

产品特征	
尺寸	更多信息，请参见章节“5. 尺寸”在第 10 页。
材料	
密封件	FKM、EPDM
阀体	黄铜、聚酰胺（PA）、不锈钢 1.4305/303
手动开关	可选
重量	
标准版本 24.5 mm 电磁线圈	146 g（对于 G ⅛）
标准版本 20 mm 电磁线圈	120 g（对于 G ⅛）
公称直径	DN 1.2 至 DN 2.4
回路功能	A 和 B 更多信息，请参见章节“2. 回路功能”在第 6 页。
电磁线圈的绝缘等级	环氧树脂线圈 H 级
性能数据	
负载周期	
单阀	连续运行 100 % ED 或 50 % ED
对于在多通道汇流板上进行模块化安装	带4 W/5 W 电磁线圈 100 % ED（对于最大 55 °C）
开关时间[1.]	打开：8 至 15 ms 关闭：10 至 17 ms
电气参数	
工作电压	24 V DC、24 V 60 Hz、110 V 50 Hz、120 V 60 Hz、230 V 50 Hz、240 V 60 Hz
功耗	更多信息，请参见章节“7. 性能说明”在第 17 页。
电压允差	± 10 %
介质参数	
工作介质	中性气体和液体（如压缩空气、水、液压油、技术真空）
介质温度	-10 °C 至 +100 °C
粘度	最大 21 mm^2/s
连接方式	
电气连接	• 符合 DIN EN 175301-803 标准 C 型的插头接线片，适用于 **2516 型电气连接插头** ▶。 更多信息，请参见章节“2516 型电气连接插头，C 型插头，符合 DIN EN 175301-803 标准”在第 28 页。 • 符合 DIN EN 175301-803 标准 B 型的插头接线片，适用于 **2507 型电气连接插头** ▶。 更多信息，请参见章节“2507 型电气连接插头，B 型插头符合工业标准”在第 28 页。 • 扁平型插头作为 III 级电击防护设备 • 对于 20 mm 的线圈尺寸，飞线连接可按需提供
管道接口	M5，G ⅛，NPT ⅛，底板连接
认证和符合性	
防护等级	IP65，带电气连接插头和 ATEX/IECEx 电缆版本
北美（美国/加拿大）	更多信息，请参见章节“3.5. 北美（美国/加拿大）”在第 6 页。
饮用水	更多信息，请参见章节“3.6. 饮用水”在第 7 页。
食品和饮料/卫生	更多信息，请参见章节“3.7. 食品和饮料/卫生”在第 7 页。
环境与安装	
安装位置	任意，建议执行机构朝上
环境温度	最高 +55 °C 或 +75 °C（取决于功率等级）

1.) 在 +20 °C、阀门出口处 6 bar 压力符合 DIN ISO 12238:2001 时测量，打开：压力增加 0 至 10%，关闭：压力下降 100 至 90 %

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

1.2. DVGW 版本

7011 型 DVGW 电磁阀主要用作燃气的自动安全切断阀。阀门入口处安装有滤网。

产品特征	
材料	
密封件	NBR
阀体	黄铜、不锈钢 1.4305/303
回路功能	A
性能数据	
工作压力	最大 42 bar（取决于公称直径和线圈功率）
介质参数	
工作介质	燃气（例如民用煤气、远距离输送的燃气、液化气、氢气） （参见"4.1. Bürkert resistApp"在第 7 页）
介质温度	-20 °C 至 +80 °C
认证和符合性	
燃气	更多信息，请参见章节"3.8. 其他"在第 7 页。
标准	DIN EN 161:2016, DIN EN 16678:2016
环境与安装	
环境温度	-20 °C 至 +55 °C

1.3. ATEX/IECEx 电缆版本

产品特征	
材料	
密封件	FKM、EPDM
阀体	黄铜、不锈钢 1.4305/303
连接	
螺纹	G ⅛、NPT ⅛、RC ⅛、M5、UNF 10-32
底板连接	底板连接"FK01"
回路功能	A 和 B
可用的线圈尺寸	SG3（24.5 mm 宽）
性能数据	
工作压力	最大 34 bar（取决于公称直径和线圈功率）
介质参数	
工作介质	中性气体和液体（如压缩空气、水、液压油、技术真空）
介质温度[1.]	
FKM 氟橡胶	-10 °C 至 +100 °C
EPDM	-30 °C 至 +100 °C
连接方式	
电气连接	ATEX/IECEx 电缆版本带 3 m 模制电缆
认证和符合性	
防爆	更多信息，请参见章节"3.4. 防爆"在第 6 页。
防护等级	IP65，带电气连接插头和 ATEX/IECEx 电缆版本
环境与安装	
环境温度[1.]	
FKM 氟橡胶	-10 °C 至 +55 °C（最大 +60 °C 可按需提供）
EPDM	-30 °C 至 +55 °C（最大 +60 °C 可按需提供）

1.) 最低温度取决于密封材料。

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

2. 回路功能

图标	说明
	**作用方式 A (WW A)** 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置关闭
	**作用方式 B (WW B)** 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置打开

3. 认证和符合性

3.1. 一般说明

- 查询时，必须指出以下所述认证或符合性。只有这样，我们才能确保产品满足所有规定的性能。
- 并非所有可订购的设备版本都会提供以下所述认证或符合性。

3.2. 符合性

根据欧盟符合性声明，产品符合欧盟指令。

3.3. 标准

用于证明其符合欧盟指令的适用标准可以在欧盟型式检验证书和/或欧盟符合性声明中找到。

3.4. 防爆

认证	说明
	可选：防爆（适用于带固定电缆出口的线圈） **ATEX：** EPS 21 ATEX 1 128 X II 2G Ex mb IIC T4 Gb II 2D Ex mb IIIC T130 °C Db **IECEx：** IECEx EPS 21.0045X Ex mb IIC T4 Gb Ex mb IIIC T130 °C Db 固定安装的电缆是无卤素的，符合 IEC 60754-1 标准。

3.5. 北美（美国/加拿大）

认证	说明
	适用于线圈：美国和加拿大 UL 认可 线圈获得美国和加拿大 UL 认可，根据： • UL 429（电动阀） • CAN/CSA-C22.2 No.139

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

3.6. 饮用水

符合性	说明
H_2O	**适用于饮用水领域** 这些材料符合与饮用水接触材料 (TrinkwasserV) 的评估原则 (UBA)。 **PA 阀体：** PF36：适用于最高温度 +60 °C（温水）的设备 **PPS 阀体、黄铜阀体和不锈钢阀体：** PF39：适用于最高温度 +85 °C（热水）的设备

3.7. 食品和饮料/卫生

符合性	说明
FDA	**FDA——《联邦法规汇编》（适用于版本代码 PL02、PL03）** 根据制造商的声明，所有与介质接触的材料均符合 FDA（美国食品药品监督管理局）公布的《联邦法规汇编》。
USP	**美国药典委员会 (USP)（适用于版本代码 PL04）** 根据制造商的声明，所有与介质接触的材料都具有生物相容性。
	欧洲议会和理事会 EC 法规 1935/2004（适用于版本代码 PL01、PL02） 根据制造商的声明，所有与介质接触的材料都符合 EC 法规 1935/2004/EC。

3.8. 其他

燃气

符合性	说明
CE	**燃气（适用于变量代码 PO19）** 产品符合以下标准： • 欧洲燃气用具法规 (EU) 2016/426 和 • DVGW DIN EN 161（自动开/关阀适用于燃气燃烧器和燃气用具）以及 • DIN EN 16678，A 级或 D 级（燃气燃烧器和燃气用具的安全和控制装置——工作压力大于 500 kPa 且小于等于 6,300 kPa 的自动开/关阀）
DVGW	**可选：DIN EN 549:2023-07 认证** 与介质接触的阀门密封件符合 DIN EN 549:2023-07（燃气用具和燃气系统中密封件和膜片的弹性体材料），介质温度为 -20 °C 至 +80 °C。

4. 材料

4.1. Bürkert resistApp



Bürkert resistApp——耐化学性表

您想在个人应用情况下保证材料的可靠性和耐久性吗?在我们的网站上或在 resistApp 中验证您的介质和材料组合。

立即检验耐化学性

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

4.2. 材料说明

作用方式 A 标准版本



编号	元件	材料
1	螺母	DIN 176 厚膜钝化表面 KOSA0101
2	止动器	不锈钢 1.4113/434
3	阀芯导向管	不锈钢 1.4303 ST/305L
4	短路环	铜(可选银)
5	柱塞	不锈钢 1.4113/434
6	弹簧	不锈钢 1.4310/301
7	柱塞密封件	FKM/EPDM
8	阀体	黄铜、不锈钢 1.4305/303、 PA(聚酰胺)
9	O 型圈	FKM/EPDM
10	底板连接	• 厚膜钝化表面 KOSA0101(黄铜版本) • 表面镀镍 (不锈钢版本)
11	线圈	环氧树脂

作用方式 B 标准版本



编号	元件	材料
1	螺母	DIN 176 厚膜钝化表面 KOSA0101
2	止动器	不锈钢 1.4113/434
3	阀芯导向管	不锈钢 1.4303 ST/305L
4	短路环	铜(可选银)
5	柱塞	不锈钢 1.4113/434
6	弹簧	不锈钢 1.4310/301
7	插入件	PEEK GF30
8	密封件支架	PEEK GF30
9	阀座密封件	FKM 氟橡胶
10	阀体	黄铜、不锈钢 1.4305/303、 PA(聚酰胺)
11	柱塞密封件	FKM/EPDM
12	O 型圈	FKM/EPDM
13	底板连接	• 厚膜钝化表面 KOSA0101(黄铜版本) • 表面镀镍 (不锈钢版本)
14	线圈	环氧树脂

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

ATEX/IECEx 电缆版本



编号	元件	材料
1	螺母	DIN 176 厚膜钝化表面 KOSA0101
2	止动器	不锈钢 1.4113/434
3	阀芯导向管	不锈钢 1.4303 ST/305L
4	短路环	铜（可选银）
5	柱塞	不锈钢 1.4113/434
6	弹簧	不锈钢 1.4310/301
7	柱塞密封件	FKM/EPDM
8	阀体	黄铜、不锈钢 1.4305/303、 PA（聚酰胺）
9	O 型圈	FKM/EPDM
10	底板连接	• 厚膜钝化表面 KOSA0101（黄铜版本） • 表面镀镍 （不锈钢版本）
11	密封环	硅胶
12	套接螺母	PA（聚酰胺）
13	线圈	环氧树脂

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

5. 尺寸

5.1. 标准版本

螺纹版本

注意：

- 尺寸 mm
- 版本符合工业标准 B 型



管道接口	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]
螺纹 WW A	M5	5	20	10
	G ⅛	8	25	15
	NPT ⅛	7	25	15
螺纹 WW B	G ⅛	8	34	14
	NPT ⅛	7	34	14

底板连接版本

注意：

- 尺寸 mm
- 版本符合工业标准 B 型



管道接口	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]
底板连接 WW A	—	—	20	10
底板连接 WW B	—	—	25	15

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

底板连接式

注意：

- 尺寸 mm
- 在连接侧，几何形状必须如下图所示制作。
- 底板连接版本 (FK01) 符合 FST 1000225877



5.2. ATEX/IECEx 电缆版本

螺纹版本

注意：

尺寸 mm



管道接口	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]
螺纹	M5	5	20	10
螺纹	G ⅛	8	25	15

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

底板连接版本

注意:
尺寸 mm



管道接口	A	B [mm]	C [mm]	D [mm]
底板连接 WW A	—	—	20	11
底板连接 WW B	—	—	25	15

底板连接式

注意：

- 尺寸 mm
- 在连接侧，几何形状必须如下图所示制作。
- 底板连接版本 (FK01) 符合 FST 1000225877



5.3. 线圈版本

版本符合工业标准 B 型

注意：

尺寸 mm

线圈尺寸 2 (20 mm)	线圈尺寸 3 (24.5 mm)
	

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

更多电气连接

注意：

- 尺寸 mm
- 尺寸适用于 20 mm 和 24.5 mm 的线圈尺寸

扁平型插头版本作为 III 级电击防护设备	版本符合 DIN EN 175301-803 C 型
	

5.4. 单通道汇流板

注意：

尺寸 mm



阀槽的数量	A [mm]	B [mm]	C [mm]	订货号
1	20	12	—	005312

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

5.5. 多通道汇流板

汇流板适用于带 20 mm 线圈 (SG2) 的阀门

注意：

- 尺寸 mm
- 只能与线圈尺寸为 20 mm 的 7011 型阀门组合使用



阀槽的数量	A [mm]	B [mm]	C [mm]	订货号
2	41	33	—	005355
3	62	54	—	005313
4	83	75	—	005314
5	104	96	—	005315
6	125	117	—	005316
7	146	138	—	005893
8	167	159	54	005166
9	188	180	54	005241
10	209	201	75	005819
11	230	222	75	005242
12	251	243	96	005222

汇流板适用于带 24.5 mm 线圈 (SG3) 或 WW B 的阀门

注意：

- 尺寸 mm
- 只能与线圈尺寸为 24.5 mm 的 7011 型阀门或带 WW B 的 7011 型阀门组合使用



阀槽的数量	A [mm]	B [mm]	C [mm]	订货号
2	46	38	—	60021427
3	72	64	—	60021342
4	98	90	—	60021429
5	124	116	—	60021428
6	150	142	—	60021442
7	176	168	—	20060327
8	202	194	64	20060338
9	228	220	64	20060341
10	254	246	90	20015744
11	280	272	90	20060374
12	306	298	116	20060376

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

6. 连接方式

6.1. 引脚分配

螺纹版本 WW A	螺纹版本 WW A (+MC14)	底板连接版本 WW A
		
底板连接版本 WW A (+MC14)	**底板连接版本 WW A (+AA05)**	**底板连接版本 WW A (+AC45+AD33/+AD33+NA02)**
		
螺纹版本 WW B	**底板连接版本 WW B**	**底板连接版本 WW B (+AD01)**
		

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

真空应用中的引脚分配

在真空应用中，必须保留现有的流动方向。因此，原则上应对 A 施加真空。
（其他引脚分配方式可按需提供）

7. 性能说明

7.1. 功耗

标准版本，线圈尺寸 24.5 mm

线圈	公称直径	电功率					开关时间[1.]	
		吸合 AC	运行 AC		DC		打开	关闭
	[mm]	[VA]	[VA]	[W]	冷 [W]	热 [W]	[ms]	[ms]
24 V/DC/7 W	1.2	—	—	—	7	5.5	8 至 15	10 至 17
	1.6							
	2.0							
	2.4							
24 V/50 Hz/6 W	1.2	14	8	6	—	—		
	1.6							
	2.0							
	2.4							
230 V/50 Hz/6 W	1.2	14	8	6	—	—		
	1.6							
	2.0							
	2.4							
24 V/DC/5.5 W	1.2	—	—	—	5.5	4.5		
	1.6							
	2.0							
	2.4							
24 V/50 Hz/4 W	1.2	12	6.5	4	—	—		
	1.6							
	2.0							
	2.4							
230 V/50 Hz/4 W	1.2	12	6.5	4	—	—		
	1.6							
	2.0							
	2.4							
24 V/DC/14 W	1.2	—	—	—	14	11		
	1.6							
	2.0							
	2.4							
24 V/DC/11 W	1.2	—	—	—	11	8.5		
	1.6							
	2.0							
	2.4							

1.) 在 +20 °C、阀门出口处 6 bar[2.]压力符合 DIN ISO 12238:2001 时测量，打开：压力增加 0 至 10%，关闭：压力下降 100 至 90%
2.) 压力数据：表压和空气介质

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

标准版本, 线圈尺寸 20 mm

线圈	公称直径	电功率					开关时间[1.]	
		吸合 AC	运行 AC		DC		打开	关闭
	[mm]	[VA]	[VA]	[W]	冷 [W]	热 [W]	[ms]	[ms]
24 V/DC/6.5 W	1.2	—	—	—	6.5	5	8 至 15	10 至 17
	1.6							
	2.0							
	2.4							
24 V/50 Hz/6 W	1.2	11	7	6	—	—		
	1.6							
	2.0							
	2.4							
230 V/50 Hz/6 W	1.2	11	7	6	—	—		
	1.6							
	2.0							
	2.4							
24 V/DC/5 W	1.2	—	—	—	5	4		
	1.6							
	2.0							
	2.4							
24 V/50 Hz/4 W	1.2	9	5	4	—	—		
	1.6							
	2.0							
	2.4							
230 V/50 Hz/4 W	1.2	9	5	4	—	—		
	1.6							
	2.0							
	2.4							
24 V/DC/14 W	1.2	—	—	—	14	11		
	1.6							
	2.0							
	2.4							
24 V/DC/11 W	1.2	—	—	—	11	9		
	1.6							
	2.0							
	2.4							

1.) 在 +20 °C、阀门出口处 6 bar[2.]压力符合 DIN ISO 12238:2001 时测量，打开：压力增加 0 至 10%，关闭：压力下降 100 至 90%
2.) 压力数据：表压和空气介质

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

8. 订货信息

8.1. Bürkert 网上商店

Bürkert 网上商店——轻松订购、快速送达

您想快速查找并直接订购您所需的 Bürkert 产品或备件吗?我们的网上商店全天 24 小时开放。立即注册享受便利。

立即在线订购

8.2. Bürkert 产品选型

Bürkert 产品选型——快速找到合适的产品

您想要基于您的技术需求轻松方便地选择合适的产品吗?利用 Bürkert 产品选型,查找匹配您应用的合适产品。

立即筛选产品

8.3. Bürkert 产品咨询表



Bürkert 产品咨询表,让您快速便捷地咨询

您希望基于您的技术要求有针对性地提出产品咨询吗?为此,可使用我们的产品咨询表。在那里您可以找到与您的 Bürkert 联系人相关的所有信息。这样我们就能为您提供最佳建议。

立即填写表格

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

8.4. 订货表

标准版本符合工业标准 B 型，线圈尺寸 24.5 mm

注意：
所有阀门交付时均无电气连接插头。

作用方式	管道接口	公称直径	K_v 值（水）[1]	电压/频率/功率	最大负载周期	压力范围[2]				订货号	
						环境温度 75 °C		环境温度 55 °C		黄铜阀体	不锈钢阀体
						水	空气	水	空气	FKM 密封件	
		[mm]	[m³/h]	[V/Hz/W]		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]		
WW A 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置关闭  	M5	1.2	0.045	24/DC/7	100% ED	—	—	0 至 23	0 至 23	380543	389721
				24/50/6		—	—	0 至 45	0 至 45	389723	389726
				230/50/6		—	—	0 至 45	0 至 45	389738	389739
				24/DC/5.5		0 至 16	0 至 16	—	—	389740	389742
				24/DC/5.5		—	—	0 至 19	0 至 19	按需	按需
				24/50/4		0 至 42	0 至 42	0 至 42	0 至 42	389744	389746
				230/50/4		0 至 42	0 至 42	0 至 42	0 至 42	389751	389750
				24/DC/14	50% ED	—	—	0 至 45	0 至 45	按需	按需
				24/DC/11		0 至 35	0 至 35	—	—	按需	按需
				24/DC/11		—	—	0 至 37	0 至 37	按需	按需
		1.6	0.060	24/DC/7	100% ED	—	—	0 至 12	0 至 13	385450	389753
				24/50/6		—	—	0 至 30	0 至 30	389757	389755
				230/50/6		—	—	0 至 30	0 至 30	389759	389761
				24/DC/5.5		0 至 9	0 至 9	—	—	389765	389762
				24/DC/5.5		—	—	0 至 10.5	0 至 10.5	按需	按需
				24/50/4		0 至 24	0 至 24	0 至 24	0 至 24	389781	389783
				230/50/4		0 至 24	0 至 24	0 至 24	0 至 24	389786	389785
				24/DC/14	50% ED	—	—	0 至 25	0 至 25	按需	按需
				24/DC/11		0 至 20	0 至 20	—	—	按需	按需
				24/DC/11		—	—	0 至 22	0 至 22	按需	按需
		2.0	0.110	24/DC/7	100% ED	—	—	0 至 9	0 至 9	385455	389787
				24/50/6		—	—	0 至 22	0 至 22	389791	389789
				230/50/6		—	—	0 至 22	0 至 22	389793	389794
				24/DC/5.5		0 至 6.5	0 至 6.5	—	—	389797	389795
				24/DC/5.5		—	—	0 至 7	0 至 7	按需	按需
				24/50/4		0 至 18	0 至 18	0 至 18	0 至 18	389799	393079
				230/50/4		0 至 18	0 至 18	0 至 18	0 至 18	389801	389802
				24/DC/14	50% ED	—	—	0 至 19	0 至 19	按需	按需
				24/DC/11		0 至 14	0 至 14	—	—	按需	按需
				24/DC/11		—	—	0 至 16	0 至 16	按需	按需
		2.4	0.130	24/DC/7	100% ED	—	—	0 至 3.5	0 至 5	385457	389805
				24/50/6		—	—	0 至 13	0 至 13	389807	389809
				230/50/6		—	—	0 至 13	0 至 13	389811	389812
				24/DC/5.5		0 至 3	0 至 3.5	—	—	389813	389815
				24/DC/5.5		—	—	0 至 3.5	0 至 4	按需	按需
				24/50/4		0 至 10	0 至 10	0 至 10	0 至 10	389817	389819
				230/50/4		0 至 10	0 至 10	0 至 10	0 至 10	389821	389822
				24/DC/14	50% ED	—	—	0 至 9	0 至 10	按需	按需
				24/DC/11		0 至 6.5	0 至 7	—	—	按需	按需
				24/DC/11		—	—	0 至 7.5	0 至 8	按需	按需

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

作用方式	管道接口	公称直径	K_V 值（水）[1.]	电压/频率/功率	最大负载周期	压力范围[2.]				订货号	
						环境温度 75 °C		环境温度 55 °C		黄铜阀体	不锈钢阀体
						水	空气	水	空气	FKM 密封件	
		[mm]	[m³/h]	[V/Hz/W]		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]		
WW A 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置关闭  	G⅛	1.2	0.045	24/DC/7	100% ED	—	—	0 至 23	0 至 23	375821	375828
				24/50/6		—	—	0 至 45	0 至 45	389532	389540
				230/50/6		—	—	0 至 45	0 至 45	375968	375979
				24/DC/5.5		0 至 16	0 至 16	—	—	375852	375860
				24/DC/5.5		—	—	0 至 19	0 至 19	按需	按需
				24/50/4		0 至 42	0 至 42	0 至 42	0 至 42	389537	389544
				230/50/4		0 至 42	0 至 42	0 至 42	0 至 42	376005	376013
				24/DC/14	50% ED	—	—	0 至 45	0 至 45	按需	按需
				24/DC/11		0 至 35	0 至 35	—	—	按需	按需
				24/DC/11		—	—	0 至 37	0 至 37	按需	按需
		1.6	0.060	24/DC/7	100% ED	—	—	0 至 12	0 至 13	374309	375829
				24/50/6		—	—	0 至 30	0 至 30	389657	389658
				230/50/6		—	—	0 至 30	0 至 30	375969	375980
				24/DC/5.5		0 至 9	0 至 9	—	—	375853	375861
				24/DC/5.5		—	—	0 至 10.5	0 至 10.5	按需	按需
				24/50/4		0 至 24	0 至 24	0 至 24	0 至 24	389661	389662
				230/50/4		0 至 24	0 至 24	0 至 24	0 至 24	376006	376015
				24/DC/14	50% ED	—	—	0 至 25	0 至 25	按需	按需
				24/DC/11		0 至 20	0 至 20	—	—	按需	按需
				24/DC/11		—	—	0 至 22	0 至 22	按需	按需
		2.0	0.110	24/DC/7	100% ED	—	—	0 至 9	0 至 9	375822	375830
				24/50/6		—	—	0 至 22	0 至 22	389677	389680
				230/50/6		—	—	0 至 22	0 至 22	375970	375981
				24/DC/5.5		0 至 6.5	0 至 6.5	—	—	375854	375862
				24/DC/5.5		—	—	0 至 7	0 至 7	按需	按需
				24/50/4		0 至 18	0 至 18	0 至 18	0 至 18	389672	389669
				230/50/4		0 至 18	0 至 18	0 至 18	0 至 18	376007	376016
				24/DC/14	50% ED	—	—	0 至 19	0 至 19	按需	按需
				24/DC/11		0 至 14	0 至 14	—	—	按需	按需
				24/DC/11		—	—	0 至 16	0 至 16	按需	按需
		2.4	0.130	24/DC/7	100% ED	—	—	0 至 3.5	0 至 5	375823	375831
				24/50/6		—	—	0 至 13	0 至 13	393638	393689
				230/50/6		—	—	0 至 13	0 至 13	375971	375982
				24/DC/5.5		0 至 3	0 至 3.5	—	—	375855	375863
				24/DC/5.5		—	—	0 至 3.5	0 至 4	按需	按需
				24/50/4		0 至 10	0 至 10	0 至 10	0 至 10	389696	389697
				230/50/4		0 至 10	0 至 10	0 至 10	0 至 10	376008	376017
				24/DC/14	50% ED	—	—	0 至 9	0 至 10	按需	按需
				24/DC/11		0 至 6.5	0 至 7	—	—	按需	按需
				24/DC/11		—	—	0 至 7.5	0 至 8	按需	按需

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

作用方式	管道接口	公称直径	K_V 值（水）[1.]	电压/频率/功率	最大负载周期	压力范围[2.]				订货号	
						环境温度 75 °C		环境温度 55 °C		黄铜阀体	不锈钢阀体
						水	空气	水	空气	FKM 密封件	
		[mm]	[m³/h]	[V/Hz/W]		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]		
WW A 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置关闭  	底板连接 (FK01)	1.2	0.045	24/DC/7	100% ED	—	—	0 至 23	0 至 23	375836	375844
				24/50/6		—	—	0 至 45	0 至 45	389699	389700
				230/50/6		—	—	0 至 45	0 至 45	375987	375996
				24/DC/5.5		0 至 16	0 至 16	—	—	375868	375876
				24/DC/5.5		—	—	0 至 19	0 至 19	按需	按需
				24/50/4		0 至 42	0 至 42	0 至 42	0 至 42	389704	389703
				230/50/4		0 至 42	0 至 42	0 至 42	0 至 42	376023	376031
				24/DC/14	50% ED	—	—	0 至 45	0 至 45	按需	按需
				24/DC/11		0 至 35	0 至 35	—	—	按需	按需
				24/DC/11		—	—	0 至 37	0 至 37	按需	按需
		1.6	0.060	24/DC/7	100% ED	—	—	0 至 12	0 至 13	375837	375845
				24/50/6		—	—	0 至 30	0 至 30	389705	389706
				230/50/6		—	—	0 至 30	0 至 30	375988	375997
				24/DC/5.5		0 至 9	0 至 9	—	—	375869	375877
				24/DC/5.5		—	—	0 至 10.5	0 至 10.5	按需	按需
				24/50/4		0 至 24	0 至 24	0 至 24	0 至 24	389708	389709
				230/50/4		0 至 24	0 至 24	0 至 24	0 至 24	376024	376032
				24/DC/14	50% ED	—	—	0 至 25	0 至 25	按需	按需
				24/DC/11		0 至 20	0 至 20	—	—	按需	按需
				24/DC/11		—	—	0 至 22	0 至 22	按需	按需
		2.0	0.110	24/DC/7	100% ED	—	—	0 至 9	0 至 9	375838	375846
				24/50/6		—	—	0 至 22	0 至 22	389711	389712
				230/50/6		—	—	0 至 22	0 至 22	375989	375999
				24/DC/5.5		0 至 6.5	0 至 6.5	—	—	375870	375878
				24/DC/5.5		—	—	0 至 7	0 至 7	按需	按需
				24/50/4		0 至 18	0 至 18	0 至 18	0 至 18	389714	389715
				230/50/4		0 至 18	0 至 18	0 至 18	0 至 18	376025	376033
				24/DC/14	50% ED	—	—	0 至 19	0 至 19	按需	按需
				24/DC/11		0 至 14	0 至 14	—	—	按需	按需
				24/DC/11		—	—	0 至 16	0 至 16	按需	按需
		2.4	0.130	24/DC/7	100% ED	—	—	0 至 3.5	0 至 5	375839	375847
				24/50/6		—	—	0 至 13	0 至 13	389716	389717
				230/50/6		—	—	0 至 13	0 至 13	375990	376000
				24/DC/5.5		0 至 3	0 至 3.5	—	—	375871	375879
				24/DC/5.5		—	—	0 至 3.5	0 至 4	按需	按需
				24/50/4		0 至 10	0 至 10	0 至 10	0 至 10	389719	389718
				230/50/4		0 至 10	0 至 10	0 至 10	0 至 10	376026	376034
				24/DC/14	50% ED	—	—	0 至 9	0 至 10	按需	按需
				24/DC/11		0 至 6.5	0 至 7	—	—	按需	按需
				24/DC/11		—	—	0 至 7.5	0 至 8	按需	按需

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

作用方式	管道接口	公称直径	K_V 值（水）[1]	电压/频率/功率	最大负载周期	压力范围[2]				订货号	
						环境温度 75 °C		环境温度 55 °C		黄铜阀体	不锈钢阀体
						水	空气	水	空气	FKM 密封件	
		[mm]	[m³/h]	[V/Hz/W]		[bar]	[bar]	[bar]	[bar]		
WW B 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置打开 	G ⅛	2.0	0.100	24/DC/7	100% ED	—	—	—	0 至 12	20007424	按需
				24/50/6		—	—	—	0 至 14.5	按需	按需
				230/50/6		—	—	—	0 至 14.5	20007106	按需
				24/DC/5.5		—	0 至 10	—	—	20007425	按需
				24/50/4		—	0 至 13	—	—	按需	按需
				230/50/4		—	0 至 13	—	—	20007423	按需
	底板连接 (FK01)	2.0	0.100	24/DC/7	100% ED	—	—	—	0 至 12	20009528	按需
				24/50/6		—	—	—	0 至 14.5	按需	按需
				230/50/6		—	—	—	0 至 14.5	20009536	按需
				24/DC/5.5		—	0 至 10	—	—	20009530	按需
				24/50/4		—	0 至 13	—	—	按需	按需
				230/50/4		—	0 至 13	—	—	20009532	按需

1.) 在 +20 °C、阀门入口处 1 bar[2.] 压力和自由排出时测量
2.) 压力数据：表压和空气介质

DVGW 版本

注意：

- 带 NBR 密封件和黄铜阀体（B 级）
- 符合燃气设备指令：阀门等级 A，阀门组别 2

作用方式	管道接口	公称直径	K_V 值（水）[1]	电压/频率/功率	最大负载周期	压力范围[2]	订货号	
						环境温度 55 °C	黄铜阀体	不锈钢阀体
						空气	FKM 密封件	
		[mm]	[m³/h]	[V/Hz/W]		[bar]		
WW A 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置关闭 	G ⅛	1.2	0.040	24/DC/7	100% ED	0 至 23	20010449	按需
				24/DC/5.5		0 至 19	20010443	按需
			0.045	24/50/4		0 至 42	—	按需
				230/50/4		0 至 42	20010456	按需
		1.6	0.055	24/DC/7	100% ED	0 至 13	20010450	按需
				24/DC/5.5		0 至 10.5	20009374	按需
			0.060	24/50/4		0 至 24	—	按需
				230/50/4		0 至 24	20010460	按需
		2.0	0.070	24/DC/7	100% ED	0 至 9	20010451	按需
				24/DC/5.5		0 至 7	20010446	按需
			0.110	24/50/4		0 至 18	—	按需
				230/50/4		0 至 18	20010461	按需
		2.4	0.090	24/DC/7	100% ED	0 至 5	20010454	按需
				24/DC/5.5		0 至 4	20010447	按需
			0.130	24/50/6		0 至 10	—	按需
				230/50/6		0 至 10	20010464	按需

— = 不可用
1.) 在 +20 °C、阀门入口处 1 bar[2.] 压力和自由排出时测量
2.) 压力数据：表压和空气介质

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

ATEX/IECEx 电缆版本

注意：

- 最大介质温度不得超过允许的温度等级（T4：135 °C）扣除 5 K。
- 仅允许单独安装
- 标配 3 m 电缆，其他长度可按需提供。

作用方式	管道接口	公称直径	K_v 值（水）[1]	电压/频率/功率	最大负载周期	压力范围[2] 环境温度 +55 °C		订货号	
						水	空气	黄铜阀体	不锈钢阀体
		[mm]	[m³/h]	[V/Hz/W]		[bar]	[bar]	FKM 密封件	
WW A 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置关闭  	G ⅛	1.2	0.045	24/AC/DC/6	100% ED	0 至 16	0 至 16	20009727	20053228
				24/50/6		0 至 34	0 至 34	20012934	20053229
				230/50/6		0 至 34	0 至 34	20014398	20053230
		1.6	0.060	24/AC/DC/6	100% ED	0 至 10	0 至 10	20009728	20030686
				24/50/6		0 至 18	0 至 18	20012935	20053234
				230/50/6		0 至 18	0 至 18	20014408	20053235
		2.0	0.110	24/AC/DC/6	100% ED	0 至 7	0 至 7	20009725	20053236
				24/50/6		0 至 13	0 至 13	20012931	20053237
				230/50/6		0 至 13	0 至 13	20025748	20053240
		2.4	0.130	24/AC/DC/6	100% ED	0 至 3.5	0 至 4	20009729	20053243
				24/50/6		0 至 6.5	0 至 7	20012938	20053244
				230/50/6		0 至 6.5	0 至 7	20014416	20053245

1.) 在 +20 °C、阀门入口处 1 bar[2] 压力和自由排出时测量
2.) 压力数据：表压和空气介质

标准版本符合工业标准 B 型，线圈尺寸 20 mm

注意：
所有阀门交付时均无电气连接插头。

作用方式	管道接口	公称直径	K_v 值（水）[1]	电压/频率/功率	最大负载周期	压力范围[2] 环境温度 +75 °C	环境温度 +55 °C	订货号 黄铜阀体	不锈钢阀体
						空气	空气	FKM 密封件	
		[mm]	[m³/h]	[V/Hz/W]		[bar]	[bar]		
WW A 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置关闭  	M5	1.2	0.045	24/DC/6.5	100% ED	—	0 至 13	按需	按需
				24/50/6		—	0 至 35	按需	按需
				230/50/6		—	0 至 35	按需	按需
				24/DC/5		0 至 9	—	按需	按需
				24/DC/5		—	0 至 11	按需	按需
				24/50/4		0 至 27	0 至 27	按需	按需
				230/50/4		0 至 27	0 至 27	按需	按需
				24/DC/14	50% ED	—	0 至 32	按需	按需
				24/DC/11		0 至 25	—	按需	按需
				24/DC/11		—	0 至 30	按需	按需
		1.6	0.060	24/DC/6.5	100% ED	—	0 至 8.5	按需	按需
				24/50/6		—	0 至 24	按需	按需
				230/50/6		—	0 至 24	按需	按需
				24/DC/5		0 至 5.5	—	按需	按需
				24/DC/5		—	0 至 6.5	按需	按需
				24/50/4		0 至 17	0 至 17	按需	按需
				230/50/4		0 至 17	0 至 17	按需	按需
				24/DC/14	50% ED	—	0 至 22	按需	按需
				24/DC/11		0 至 17	—	按需	按需
				24/DC/11		—	0 至 18	按需	按需

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

作用方式	管道接口	公称直径	K_V 值 (水) [1.]	电压/频率/功率	最大负载周期	压力范围 [2.]		订货号	
						环境温度 +75 °C	环境温度 +55 °C	黄铜阀体	不锈钢阀体
						空气	空气	FKM 密封件	
		[mm]	[m³/h]	[V/Hz/W]		[bar]	[bar]		
WW A 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置关闭  	M5	2.0	0.110	24/DC/6.5	100% ED	—	0 至 6	按需	按需
				24/50/6		—	0 至 14	按需	按需
				230/50/6		—	0 至 14	按需	按需
				24/DC/5		0 至 4	—	按需	按需
				24/DC/5		—	0 至 4.5	按需	按需
				24/50/4		0 至 10	0 至 10	按需	按需
				230/50/4		0 至 10	0 至 10	按需	按需
				24/DC/14	50% ED	—	0 至 15	按需	按需
				24/DC/11		0 至 12	—	按需	按需
				24/DC/11		—	0 至 13	按需	按需
		2.4	0.130	24/DC/6.5	100% ED	—	0 至 3	按需	按需
				24/50/6		—	0 至 9	按需	按需
				230/50/6		—	0 至 9	按需	按需
				24/DC/5		0 至 2	—	按需	按需
				24/DC/5		—	—	按需	按需
				24/50/4		0 至 6.5	0 至 6.5	按需	按需
				230/50/4		0 至 6.5	0 至 6.5	按需	按需
				24/DC/14	50% ED	—	0 至 8	按需	按需
				24/DC/11		0 至 6	—	按需	按需
				24/DC/11		—	0 至 6.5	按需	按需
	G ⅛	1.2	0.045	24/DC/6.5	100% ED	—	0 至 13	按需	按需
				24/50/6		—	0 至 35	按需	按需
				230/50/6		—	0 至 35	按需	按需
				24/DC/5		0 至 9	—	按需	按需
				24/DC/5		—	0 至 11	按需	按需
				24/50/4		0 至 27	0 至 27	按需	按需
				230/50/4		0 至 27	0 至 27	按需	按需
				24/DC/14	50% ED	—	0 至 32	按需	按需
				24/DC/11		0 至 25	—	按需	按需
				24/DC/11		—	0 至 30	按需	按需
	G ⅛	1.6	0.060	24/DC/6.5	100% ED	—	0 至 8.5	按需	按需
				24/50/6		—	0 至 24	按需	按需
				230/50/6		—	0 至 24	按需	按需
				24/DC/5		0 至 5.5	—	按需	按需
				24/DC/5		—	0 至 6.5	按需	按需
				24/50/4		0 至 17	0 至 17	按需	按需
				230/50/4		0 至 17	0 至 17	按需	按需
				24/DC/14	50% ED	—	0 至 22	按需	按需
				24/DC/11		0 至 17	—	按需	按需
				24/DC/11		—	0 至 18	按需	按需
		2.0	0.110	24/DC/6.5	100% ED	—	0 至 6	按需	按需
				24/50/6		—	0 至 14	按需	按需
				230/50/6		—	0 至 14	按需	按需
				24/DC/5		0 至 4	—	按需	按需
				24/DC/5		—	0 至 4.5	按需	按需
				24/50/4		0 至 10	0 至 10	按需	按需
				230/50/4		0 至 10	0 至 10	按需	按需
				24/DC/14	50% ED	—	0 至 15	按需	按需
				24/DC/11		0 至 12	—	按需	按需
				24/DC/11		—	0 至 13	按需	按需

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

作用方式	管道接口	公称直径	K_V 值 (水) 1.)	电压/频率/功率	最大负载周期	压力范围 2.)		订货号	
						环境温度 +75 °C	环境温度 +55 °C	黄铜阀体	不锈钢阀体
						空气	空气	FKM 密封件	
		[mm]	[m³/h]	[V/Hz/W]		[bar]	[bar]		
WW A 二位二通电磁阀 直动式 在断电位置关闭  	G⅛	2.4	0.130	24/DC/6.5	100% ED	—	0 至 3	按需	按需
				24/50/6		—	0 至 9	按需	按需
				230/50/6		—	0 至 9	按需	按需
				24/DC/5		0 至 2	—	按需	按需
				24/DC/5		—	0 至 2.5	按需	按需
				24/50/4		0 至 6.5	0 至 6.5	按需	按需
				230/50/4		0 至 6.5	0 至 6.5	按需	按需
				24/DC/14	50% ED	—	0 至 8	按需	按需
				24/DC/11		0 至 6	—	按需	按需
				24/DC/11		—	0 至 6.5	按需	按需
	底板连接 (FK01)	1.2	0.045	24/DC/6.5	100% ED	—	0 至 13	按需	按需
				24/50/6		—	0 至 35	按需	按需
				230/50/6		—	0 至 35	按需	按需
				24/DC/5		0 至 9	—	按需	按需
				24/DC/5		—	0 至 11	按需	按需
				24/50/4		0 至 27	0 至 27	按需	按需
				230/50/4		0 至 27	0 至 27	按需	按需
				24/DC/14	50% ED	—	0 至 32	按需	按需
				24/DC/11		0 至 25	—	按需	按需
				24/DC/11		—	0 至 30	按需	按需
		1.6	0.060	24/DC/6.5	100% ED	—	0 至 8.5	按需	按需
				24/50/6		—	0 至 24	按需	按需
				230/50/6		—	0 至 24	按需	按需
				24/DC/5		0 至 5.5	—	按需	按需
				24/DC/5		—	0 至 6.5	按需	按需
				24/50/4		0 至 17	0 至 17	按需	按需
				230/50/4		0 至 17	0 至 17	按需	按需
				24/DC/14	50% ED	—	0 至 22	按需	按需
				24/DC/11		0 至 17	—	按需	按需
				24/DC/11		—	0 至 18	按需	按需
	底板连接 (FK01)	2.0	0.110	24/DC/6.5	100% ED	—	0 至 6	按需	按需
				24/50/6		—	0 至 14	按需	按需
				230/50/6		—	0 至 14	按需	按需
				24/DC/5		0 至 4	—	按需	按需
				24/DC/5		—	0 至 4.5	按需	按需
				24/50/4		0 至 10	0 至 10	按需	按需
				230/50/4		0 至 10	0 至 10	按需	按需
				24/DC/14	50% ED	—	0 至 15	按需	按需
				24/DC/11		0 至 12	—	按需	按需
				24/DC/11		—	0 至 13	按需	按需
		2.4	0.130	24/DC/6.5	100% ED	—	0 至 3	按需	按需
				24/50/6		—	0 至 9	按需	按需
				230/50/6		—	0 至 9	按需	按需
				24/DC/5		0 至 2	—	按需	按需
				24/DC/5		—	0 至 2.5	按需	按需
				24/50/4		0 至 6.5	0 至 6.5	按需	按需
				230/50/4		0 至 6.5	0 至 6.5	按需	按需
				24/DC/14	50% ED	—	0 至 8	按需	按需
				24/DC/11		0 至 6	—	按需	按需
				24/DC/11		—	0 至 6.5	按需	按需

1.) 在 +20 °C, 阀门入口处 1 bar
2.) 压力且自由排出时测量
2.) 表压和空气介质

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

附加选项

注意：
可按需提供

选项	变量代码	说明
氧气版本	NL02	适用于含氧气的应用（与介质接触的非金属材料经过 BAM 测试）
更高的纯净度要求， 例如，无油、无脂、无硅	NL50/NL05	与介质接触的部件经过专门清洁并且阀门已相应包装
更高的密封性要求	PC05	泄漏率 *低于 10^{-4} mbar l/s
	PC08	泄漏率 *低于 10^{-5} mbar l/s
	PC06	泄漏率 *低于 10^{-6} mbar l/s

8.5. 附件订货表

单通道汇流板

注意：
更多订货信息，请参见章节“7. 性能说明”在第 17 页。

多通道汇流板

注意：
更多订货信息，请参见章节“5.5. 多通道汇流板”在第 15 页。

汇流板的附件

附件	特征	订货号
螺旋塞	带密封圈，G ⅛	005041
盖板	用于未占用的阀槽	005100

适用于 G ⅛ 英寸螺纹连接的附件

附件	材料	接口直径 [mm]	F [mm]	L [mm]	L1 [mm]	订货号
直型插入式连接器带 O 型圈						
	镀镍黄铜	4	G ⅛	18.0	—	780001
		6	G ⅛	21.6	—	780003
		8	G ⅛	25.4	—	780005
角型螺纹连接带 O 型圈，可旋转						
	镀镍黄铜	4	G ⅛	21.3	24.9	780081
		6	G ⅛	23.0	24.9	780082
		8	G ⅛	24.8	24.9	780086
	工程塑料 POM	4	G ⅛	35.5	24.0	782344
		6	G ⅛	39.5	27.0	782345
		8	G ⅛	41.5	30.0	782346

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026

2516 型电气连接插头, C 型插头, 符合 DIN EN 175301-803 标准

注意:

- 尺寸 mm
- 电气连接插头的供货范围包括平垫片和固定螺钉。
- 更多版本, 参见 **2516 型 ▶ 数据表。**

电气连接插头	尺寸	版本	电压	订货号
		无接线	0 至 250 V AC/DC	303141
		带 LED	12 至 24 V AC/DC	303145
		带 LED 和压敏电阻	12 至 24 V AC/DC	303148
		带整流器、LED 和压敏电阻	12 至 24 V AC/DC	303142

2507 型电气连接插头, B 型插头符合工业标准

注意:

- 尺寸 mm
- 电气连接插头的供货范围包括平垫片和固定螺钉。
- 有关电气连接插头的更多信息, 请参见 **2507 型 ▶ 数据表。**

电气连接插头	尺寸	版本	电压	订货号
		无接线 (标准)	2 至 250 V AC/DC	423845
		带 LED	24 V AC/DC	423849
		带有 LED 和自振荡二极管	12 至 24 V AC/DC	423851
		带整流器、LED 和压敏电阻	12 至 24 V AC/DC	423853
			2 至 250 V AC/DC	423854

DTS 1000446513 ZH Version: - Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 28.10.2026