DATENBLATT

Typ S056

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor mit hygienische Prozessanschlüsse

- Zu verbinden mit dem Transmitter Typ SE58 (mit oder ohne Anzeige in kompakter oder Remote-Variante) zur Durchflussmessung)
- Hygienische Variante, 3 A-Zertifizierung
- Für Lebensmittel, Getränke oder pharmazeutische Anwendungen
- Durchflussmessung 0,2...ca. 4.500 l/min für DN 03...DN 100

Im Datenblatt beschriebene Produktvarianten können von der Produktdarstellung und -beschreibung abweichen.

Kombinierbar mit

Typ SE58 ▸
L-Variante-Transmitter für magnetisch induktive Durchflusssensoren

Typ SE58 ▸
M-Variante-Transmitter für magnetisch induktive Durchfluss-Sensoren

Typ SE58 ▸
S-Variante-Transmitter für magnetisch induktive Durchfluss-Sensoren

Typ-Beschreibung

Der magnetisch induktive Durchflusssensor Typ S056 (Kompakt- oder Remote-Variante) ist für Flüssigkeiten mit einer Mindestleitfähigkeit und geringen Durchflussmengen geeignet.

Die Kombination mit dem zugehörigen Transmitter Typ SE58 S (erforderliche Mindestleitfähigkeit: 20 µS/cm) oder den Transmitteren Typ SE58 M oder Typ SE58 L (erforderliche Mindestleitfähigkeit: 5 µS/cm) ergibt ein Durchflussmessgerät mit verschiedener Performance, Funktionen, Werkstoffe und Zulassungen mit entsprechender Eignung für die jeweils vorliegende Applikationen in Abhängigkeit der jeweiligen Anforderungen.

Mit dem Typ SE58 S entstehen Kompaktgeräte, mit Typ SE58 M oder Typ SE58 L Kompaktgeräte wie auch Remote-Varianten bei denen Transmitter und Sensor mit 2 Kabeln bis zu einem maximalen Abstand miteinander verbunden sind. Als Standardprozessanschlüsse des Typs S056 sind Clamp- und Gewinde (Milchgewinde)-Anschlüsse verfügbar.

DTS 1000471728 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 16.06.2025

© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, Änderungen vorbehalten

Produkt-Webseite besuchen ▸

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine technische Daten 3

2. Zulassungen und Konformitäten 5

2.1. Konformität ... 5
2.2. Normen ... 5

3. Werkstoffe 5

3.1. Bürkert resistApp ... 5

4. Abmessungen 6

4.1. Kompaktvariante ... 6
Leitungsanschluss gemäß DIN 11851 ... 6
Leitungsanschluss gemäß Clamp ISO 2852 oder BS 4825 ... 7
4.2. Remote-Variante mit Anschlussgehäuse ... 8
Leitungsanschluss gemäß DIN 11851 ... 8
Leitungsanschluss gemäß Clamp ISO 2852 oder BS 4825, ... 9

5. Produktinstallation 10

5.1. Installationshinweise ... 10
Durchflussmessungen ... 10
5.2. Auswahl der Nennweite ... 11

6. Produktbetrieb 11

6.1. Messprinzip ... 11

7. Bestellinformationen 12

7.1. Bürkert eShop ... 12
7.2. Empfehlung bezüglich der Produktauswahl ... 12
7.3. Bürkert-Produktfilter ... 12
7.4. Bestelltabelle ... 13
7.5. Bestelltabelle Zubehör ... 15

DTS 1000471728 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 16.06.2025

1. Allgemeine technische Daten

Hinweis:
Die Funktion zur Leerrohr-Erkennung ist nicht erhältlich für die Sensoren mit Anschlüssen von DN 03...DN 20.

Der magnetisch-induktive Durchflusssensor Typ S056 in kompakter oder Remote-Variante ist für den Einsatz mit dem Transmitter Typ SE58 vorgesehen, der in den drei Varianten L, M oder S erhältlich ist.

SE58 L oder SE58 M	SE58 S

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Datenblatt des Transmitters, siehe **Datenblatt Typ SE58 ▶**.

Produkteigenschaften	
Werkstoff	
Nicht medienberührende Teile	
Sensorgehäuse	Edelstahl 304 (1.4301)
Anschlussgehäuse	Nur bei getrenntem Sensor: Edelstahl 304 (1.4301) poliert
Medienberührende Teile	
Clamp	Edelstahl 316L
Auskleidung	PTFE (konform zu FDA)
Elektrode	Edelstahl 316L
Dichtung	FKM (konform zu FDA), EPDM (auf Anfrage, konform zu FDA)
Rohrdurchmesser	DN 03...DN 100
Abmessungen	Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „4. Abmessungen“ auf Seite 6.
Messprinzip	Elektromagnetische Induktion Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „6.1. Messprinzip“ auf Seite 11
Messbereich	0...10 l/h bis 0...280 m³/h Weitere Informationen entnehmen Sie dem Kapitel „7.4. Bestelltabelle“ auf Seite 13.
Leistungsdaten	
Bei Referenzbedingungen und gemäß internen Testverfahren: • Bei Raumtemperatur • Konstante Durchflussmenge während des Tests, Fließgeschwindigkeit > 1 m/s • Druck: > 30 Kpa • Durchflussbedingung: eingehaltene minimale Ein- und Auslaufstrecken • Nullpunkt-Stabilität: ± 0,005 %	
Messabweichung	Bei Verwendung mit Transmitter Typ SE58 • In Kompakt- oder Getrennt-L-Variante: ≤ ± 0,2 % vom Messwert für Strömungsgeschwindigkeit > 0,5 m/s • In Kompakt- oder Getrennt-M-Variante: ≤ ± 0,8 % vom Messwert für Strömungsgeschwindigkeit > 0,5 m/s • In Kompakt-S-Variante: ≤ ± 0,5 % vom Messwert für Strömungsgeschwindigkeit > 0,5 m/s Siehe **Datenblatt Typ SE58 ▶**
Wiederholbarkeit	Bei Verwendung mit Transmitter Typ SE58 • In Kompakt- oder Getrennt-L-Variante: ≤ ± 0,1 % vom Messwert für Strömungsgeschwindigkeit > 0,5 m/s • In Kompakt- oder Getrennt-M-Variante: ≤ ± 0,4 % vom Messwert für Strömungsgeschwindigkeit > 0,5 m/s • In Kompakt-S-Variante: ≤ ± 0,25 % vom Messwert für Strömungsgeschwindigkeit > 0,5 m/s Siehe **Datenblatt Typ SE58 ▶**
Vakuumfestigkeit	200 mbar absolut bei 100 °C

DTS 1000471728 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 16.06.2025

Mediendaten	
Flüssigkeitstemperatur	Bei Verwendung mit Transmitter Typ SE58 • In Kompaktvariante: - 20...+ 110 °C (130 °C für 60 min bei Dampf-/Heißwasserreinigung erlaubt) • In Remote-Variante: - 20...+ 130 °C
Flüssigkeitsdruck	PN 16
Mindestleitfähigkeit	5 µS/cm (oder 20 µS/cm mit vollentsalztem Wasser)
Produktanschlüsse	
Leitungsanschluss	DIN 11851, Clamp ISO 2852 oder Clamp BS 4825 (SMS 1146 (ab DN 10) auf Anfrage)
Elektrischer Anschluss	2 Kabelverschraubungen PG9 (für die Remote-Variante des Sensors)
Zulassungen und Konformitäten	
Richtlinien	
CE-Richtlinie	Weitere Informationen zur CE-Richtlinie entnehmen Sie dem Kapitel „2.2. Normen“ auf Seite 5.
Druckgeräterichtlinie	Das Gerät unterliegt den Anforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Einrichtung der Kategorie II für Flüssigkeiten der Gruppe 1 und 2 unter folgenden Bedingungen: • Maximal zulässiger Druck (PS) ≤ 40 bar • Minimale/maximale Temperatur (TS): - 10/+ 130 °C • Innerhalb der folgenden Grenzwerte für Flüssigkeiten der Gruppe 2: – PN 40 für DN 40...DN 250 • Innerhalb der folgenden Grenzen für Flüssigkeiten der Gruppe 1 mit einem Dampfdruck bei der höchstzulässigen Temperatur von nicht mehr als 0,5 bar (g): für Durchmesser über DN 25 und PS x DN > 2000
Umgebung und Installation	
Umgebungstemperatur	Gemäß der verwendeten Variante des Transmitters Typ SE58 und seines Werkstoffs Weitere Informationen entnehmen Sie dem Datenblatt des Transmitters, siehe **Datenblatt Typ SE58 ▶**.
Relative Luftfeuchtigkeit	≤ 90 %, nicht kondensierend
Höhe über Meeresspiegel	Max. 2000 m
Betriebsbedingung	Dauerbetrieb
Gerätemobilität	Fest eingebaut
Einsatzbereich	Im Innen- und Außenbereich Das Gerät vor elektromagnetischen Störungen, UV-Bestrahlung und bei Außenanwendung vor Witterungseinflüssen schützen.
Schutzart gemäß IEC/EN 60529	Bei Verwendung mit Transmitter Typ SE58 • In Kompakt-L- und M-Variante: IP67 (IP68 optional) • In Kompakt-S-Variante: IP67 (IP68 optional) • In Remote-L- und M-Variante: IP68
Einbaukategorie	Kategorie II gemäß UL/EN 61010-1
Verschmutzungsgrad	Grad 2 gemäß UL/EN 61010-1

DTS 1000471728 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 16.06.2025

2. Zulassungen und Konformitäten

2.1. Konformität

Das Produkt ist konform zu den EU-Richtlinien entsprechend der EU-Konformitätserklärung.

2.2. Normen

Die angewandten Normen, mit denen die Konformität mit den EU-Richtlinien nachgewiesen wird, sind in der EU-Baumusterprüfbescheinigung und/oder der EU-Konformitätserklärung nachzulesen.

3. Werkstoffe

3.1. Bürkert resistApp



Bürkert resistApp – Beständigkeitstabelle

Sie möchten die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Werkstoffe in Ihrem individuellen Anwendungsfall sicherstellen? Verifizieren Sie Ihre Kombination aus Medien und Werkstoffen auf unserer Website oder in unserer resistApp.

Jetzt chemische Beständigkeit prüfen

DTS 1000471728 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 16.06.2025

4. Abmessungen

4.1. Kompaktvariante

Leitungsanschluss gemäß DIN 11851

Hinweis:

- Weitere Informationen zu den Abmessungen des Transmitters Typ SE58 entnehmen Sie dem **Datenblatt Typ SE58** ▶.
- Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben



DN	Leitungsanschluss	L	L1	ØD	ØD1
03	DN 10	128	77	76	RD28 x 1/8
06					RD28 x 1/8
10					RD28 x 1/8
15	DN 15				RD34 x 1/8
20	DN 20				RD44 x 1/6
25	DN 25	180	100		RD52 x 1/6
32	DN 32			89	RD58 x 1/6
40	DN 40				RD65 x 1/6
50	DN 50			114	RD78 x 1/6
65	DN 65			140	RD95 x 1/6
80	DN 80	200			RD110 x 1/4
100	DN 100			168	RD130 x 1/4

DTS 1000471728 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 16.06.2025

DTS 1000471728 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 16.06.2025

Leitungsanschluss gemäß Clamp ISO 2852 oder BS 4825

Hinweis:

- Weitere Informationen zu den Abmessungen des Transmitters Typ SE58 entnehmen Sie dem **Datenblatt Typ SE58** ▶.
- Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben



DN	Norm	L	L1	ØD	ØD1	ØD2
03	Clamp ISO 2852	128	77	76	34	12,7
	Clamp BS 4825				25,4	9,5
06	Clamp ISO 2852				34	12,7
	Clamp BS 4825				25,4	9,5
10	Clamp ISO 2852				34	12,7
	Clamp BS 4825				25,4	9,5
15	Clamp ISO 2852				34	17,2
	Clamp BS 4825				25,4	15,85
20	Clamp ISO 2852				34	21,3
	Clamp BS 4825				50,5	22,2
25	Clamp ISO 2852	180	100		50,5	22,6
	Clamp BS 4825				50,5	22,2
40	Clamp ISO 2852			89	50,5	35,6
	Clamp BS 4825				50,5	34,9
50	Clamp ISO 2852			114	64	48,6
	Clamp BS 4825				64	47,6
65	Clamp ISO 2852			140	77,5	60,3
	Clamp BS 4825				77,5	60,3
80	Clamp ISO 2852	200			91	72,9
	Clamp BS 4825				91	72,9
100	Clamp ISO 2852			180	119	97,6
	Clamp BS 4825				119	97,6

4.2. Remote-Variante mit Anschlussgehäuse

Leitungsanschluss gemäß DIN 11851

Hinweis:

- Weitere Informationen zu den Abmessungen des Transmitters Typ SE58 entnehmen Sie dem **Datenblatt Typ SE58** ▶.
- Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben



DN	Leitungsanschluss	L	L1	Ø D	Ø D1
03	DN 10	128	77	76	RD28 x 1/8
06					RD28 x 1/8
10					RD28 x 1/8
15	DN 15				RD34 x 1/8
20	DN 20				RD44 x 1/6
25	DN 25	180	100		RD52 x 1/6
32	DN 32			89	RD58 x 1/6
40	DN 40				RD65 x 1/6
50	DN 50			114	RD78 x 1/6
65	DN 65			140	RD95 x 1/6
80	DN 80	200			RD110 x 1/4
100	DN 100			168	RD130 x 1/4

DTS 1000471728 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 16.06.2025

Leitungsanschluss gemäß Clamp ISO 2852 oder BS 4825,

Hinweis:

- Weitere Informationen zu den Abmessungen des Transmitters Typ SE58 entnehmen Sie dem **Datenblatt Typ SE58** ▶.
- Angaben in mm, sofern nicht anders angegeben



DN	Norm	L	L1	ØD	ØD1	ØD2
03	Clamp ISO 2852	128	77	76	34	12,7
	Clamp BS 4825				25,4	9,5
06	Clamp ISO 2852				34	12,7
	Clamp BS 4825				25,4	9,5
10	Clamp ISO 2852				34	12,7
	Clamp BS 4825				25,4	9,5
15	Clamp ISO 2852				34	17,2
	Clamp BS 4825				25,4	15,85
20	Clamp ISO 2852				34	21,3
	Clamp BS 4825				50,5	22,2
25	Clamp ISO 2852	180	100		50,5	22,6
	Clamp BS 4825				50,5	22,2
40	Clamp ISO 2852			89	50,5	35,6
	Clamp BS 4825				50,5	34,9
50	Clamp ISO 2852			114	64	48,6
	Clamp BS 4825				64	47,6
65	Clamp ISO 2852			140	77,5	60,3
	Clamp BS 4825				77,5	60,3
80	Clamp ISO 2852	200			91	72,9
	Clamp BS 4825				91	72,9
100	Clamp ISO 2852			180	119	97,6
	Clamp BS 4825				119	97,6

DTS 1000471728 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 16.06.2025

5. Produktinstallation

5.1. Installationshinweise

Durchflussmessungen

Hinweis:
Das Gerät ist nicht für den Einsatz in gasförmigen Medien und Dampf geeignet.

Geradlinige Mindesteinlauf- und Mindestauslaufstrecken des Sensors müssen eingehalten werden.



Das komplette Messgerät kann sowohl in waagerechte als auch in senkrechte Rohre eingebaut werden, wobei jedoch die folgenden zusätzlichen Bedingungen zu beachten sind:

- Die Rohrleitung muss in der Nähe des Geräts immer vollständig mit Flüssigkeit gefüllt sein, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Montieren Sie den Sensor in den unten angegebenen richtigen Einbauweisen, um eine genaue Durchflussmessung zu erzielen.



Die geeignete Nennweite wird unter Berücksichtigung des Diagramms im Kapitel „5.2. Auswahl der Nennweite“ auf Seite 11.

DTS 1000471728 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 16.06.2025

5.2. Auswahl der Nennweite

Das folgende Diagramm ermöglicht die Bestimmung der geeigneten DN der Rohrleitung und des Fittings für die Anwendung, abhängig von der Durchflussgeschwindigkeit und der Durchflussmenge. Der Schnittpunkt zwischen Durchflussgeschwindigkeit und Durchflussmenge der Flüssigkeit im nachfolgenden Diagramm führt zum geeigneten Durchmesser.

Beispiel:

- Nenndurchfluss: 10 l/min
- Gewünschte Mediumsgeschwindigkeit: 2...3 m/s

Ergebnis: Wählen Sie eine Rohrleitung von DN 10



6. Produktbetrieb

6.1. Messprinzip

Als physikalische Grundlage für die magnetische Durchflussmessung dient das faradaysche Gesetz.
Magnetspulen sind um die Rohrleitung herum angeordnet, um ein Magnetfeld zu erzeugen. Leitende Flüssigkeiten, die durch das Magnetfeld strömen, induzieren an zwei gegenüberliegenden metallischen Elektroden im Kontakt mit dem Medium eine Spannung. Mit diesen Elektroden wird die induzierte elektrische Wechselspannung gemessen.
Das Signal des Sensors Typ S056 muss vom Transmitter Typ SE58 verstärkt und verarbeitet werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Datenblatt des Transmitters, siehe **Datenblatt Typ SE58 ▶**.

DTS 1000471728 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 16.06.2025

7. Bestellinformationen

7.1. Bürkert eShop

Bürkert eShop – Bequem bestellt und schnell geliefert

Sie möchten Ihr gewünschtes Bürkert-Produkt oder -Ersatzteil schnell finden und direkt bestellen? Unser Onlineshop ist rund um die Uhr für Sie erreichbar. Melden Sie sich gleich an und nutzen Sie die Vorteile.

Jetzt online einkaufen

7.2. Empfehlung bezüglich der Produktauswahl

Ein komplettes Durchflussmessgerät besteht aus einem Sensor Typ S056 (Kompakt- oder Remote-Variante) und einem Durchflusstransmitter Typ SE58 (Kompakt- oder Remote-Variante).

Siehe **Datenblatt Typ SE58** ▶ für weitere Informationen.

Um ein vollständiges Gerät zu erhalten, müssen zwei verschiedene Komponenten bestellt werden. Dazu sind folgende Angaben erforderlich:

- **Artikel-Nr.** des Sensors **Typ S056** (siehe „7.4. Bestelltabelle“ auf Seite 13.)
- **Artikel-Nr.** des Transmitters **Typ SE58** (siehe **Datenblatt Typ SE58** ▶ für weitere Informationen.)

7.3. Bürkert-Produktfilter

Bürkert-Produktfilter – Schnell zum passenden Produkt

Sie möchten anhand Ihrer technischen Anforderungen einfach und bequem selektieren? Nutzen Sie den Bürkert-Produktfilter und finden Sie unseren passenden Artikel für Ihre Anwendung.

Jetzt Produkte filtern

DTS 1000471728 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 16.06.2025

7.4. Bestelltabelle

DN	Durchflussgeschwindigkeitsbereich		Leitungsanschluss	Werkstoff				Artikel-Nr.
[mm]	Min. 0...0,4 m/s	Max. 0...10 m/s		Gehäuse	Elektrode [1.)]	Dichtung	Auskleidung	
Sensor Typ S056, Kompaktvariante								
03	0...0,01 m³/h	0...0,25 m³/h	DIN 11851	Edelstahl 304	Edelstahl 316L	FKM	PTFE	555732
			Clamp ISO 2852					554004
			Clamp BS 4825					559786
06	0...0,04 m³/h	0...1 m³/h	DIN 11851					559430
			Clamp ISO 2852					559431
			Clamp BS 4825					553325
10	0...0,12 m³/h	0...3 m³/h	DIN 11851					559432
			Clamp ISO 2852					554904
			Clamp BS 4825					554350
15	0...0,24 m³/h	0...6 m³/h	DIN 11851					553527
			Clamp ISO 2852					553555
			Clamp BS 4825					553533
20	0...0,50 m³/h	0...12,5 m³/h	DIN 11851					553528
			Clamp ISO 2852					559433
			Clamp BS 4825					553534
25	0...0,72 m³/h	0...18 m³/h	DIN 11851					553486
			Clamp ISO 2852					554151
			Clamp BS 4825					553535
32	0...1,16 m³/h	0...29 m³/h	DIN 11851					553529
40	0...1,80 m³/h	0...45 m³/h	DIN 11851					553530
			Clamp ISO 2852					553741
			Clamp BS 4825					553536
50	0...2,88 m³/h	0...72 m³/h	DIN 11851					553531
			Clamp ISO 2852					555120
			Clamp BS 4825					553537
65	0...4,80 m³/h	0...120 m³/h	DIN 11851					553532
			Clamp ISO 2852					554116
			Clamp BS 4825					553538
80	0...7,20 m³/h	0...180 m³/h	DIN 11851					555089
			Clamp ISO 2852					559434
			Clamp BS 4825					559791
100	0...11,20 m³/h	0...280 m³/h	DIN 11851					Auf Anfrage
			Clamp ISO 2852					Auf Anfrage
			Clamp BS 4825					Auf Anfrage

DTS 1000471728 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 16.06.2025

DN	Durchflussgeschwindigkeitsbereich		Leitungsanschluss	Werkstoff				Artikel-Nr.
[mm]	Min. 0...0,4 m/s	Max. 0...10 m/s		Gehäuse	Elektrode 1.)	Dichtung	Auskleidung	
Sensor Typ S056, Remote-Variante mit Anschlussgehäuse aus Edelstahl 304 (1.4301) poliert und 10 m-Elektroden- und Spulenkabel (enthalten)								
03	0...0,01 m³/h	0...0,25 m³/h	DIN 11851	Edelstahl 304	Edelstahl 316L	FKM	PTFE	551506
			Clamp ISO 2852					551501
			Clamp BS 4825					559787
06	0...0,04 m³/h	0...1 m³/h	DIN 11851					551507
			Clamp ISO 2852					551502
			Clamp BS 4825					559788
10	0...0,12 m³/h	0...3 m³/h	DIN 11851					551508
			Clamp ISO 2852					551503
			Clamp BS 4825					559759
15	0...0,24 m³/h	0...6 m³/h	DIN 11851					551509
			Clamp ISO 2852					551504
			Clamp BS 4825					554082
20	0...0,50 m³/h	0...12,5 m³/h	DIN 11851					551510
			Clamp ISO 2852					551505
			Clamp BS 4825					553925
25	0...0,72 m³/h	0...18 m³/h	DIN 11851					448480
			Clamp ISO 2852					448499
			Clamp BS 4825					559789
32	0...1,16 m³/h	0...29 m³/h	DIN 11851					448481
40	0...1,80 m³/h	0...45 m³/h	DIN 11851					448482
			Clamp ISO 2852					448501
			Clamp BS 4825					554147
50	0...2,88 m³/h	0...72 m³/h	DIN 11851					448483
			Clamp ISO 2852					448502
			Clamp BS 4825					554138
65	0...4,80 m³/h	0...120 m³/h	DIN 11851					448484
			Clamp ISO 2852					448503
			Clamp BS 4825					559790
80	0...7,20 m³/h	0...180 m³/h	DIN 11851					448485
			Clamp ISO 2852					448504
			Clamp BS 4825					558854
100	0...11,20 m³/h	0...280 m³/h	DIN 11851					448486
			Clamp ISO 2852					448505
			Clamp BS 4825					Auf Anfrage

1.) 2 Messelektroden

Weitere Varianten auf Anfrage

Prozessanschluss SMS 1146 (ab DN 10)	**Werkstoff** Dichtung: EPDM

DTS 1000471728 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 16.06.2025

7.5. Bestelltabelle Zubehör

Zubehör für Remote-Sensor	Nr.	Beschreibung	Artikel-Nr.
Ohne Anschlussgehäuse  Mit Anschlussgehäuse  	**1**	10 m-Kabel für Elektroden [1.] Für die Verbindung des Sensors (**Variante ohne Anschlussgehäuse**) Typ S051, S054, S055 oder S056 mit dem Anschlusskasten des Verlängerungskabelsatzes	448518
	2	10 m-Kabel für Spulen [1.] Für die Verbindung des Sensors (**Variante ohne Anschlussgehäuse**) Typ S051, S054, S055 oder S056 mit dem Anschlusskasten des Verlängerungskabelsatzes	448519
	3	10 m-Kabel für Elektroden [1.] Für die Verbindung • des Anschlusskastens des Verlängerungskabelsatzes mit dem Transmitter Typ SE58 • des Sensors (**Variante mit Anschlussgehäuse**) Typ S051, S054, S055 oder S056 mit dem Transmitter Typ SE58	562851
	4	10 m-Kabel für Spulen [1.] Für die Verbindung • des Anschlusskastens des Verlängerungskabelsatzes mit dem Transmitter Typ SE58 • des Sensors (**Variante mit Anschlussgehäuse**) Typ S051, S054, S055 oder S056 mit dem Transmitter Typ SE58	562852
	5	Der Anschlusskasten des Verlängerungskabelsatzes enthält Gießharz	562853

1.) Andere Kabellängen als 10 m sind auf Anfrage erhältlich (für Kabellängen > 20 m wird gegen Aufpreis ein Vorverstärker mitgeliefert).

DTS 1000471728 DE Version: F Status: RL (released | freigegeben | valide) printed: 16.06.2025